

APCL 085

Ανοικτή βάση, ύψος 30 cm

Για εργονομικό γέμισμα και άδειασμα του πλυντηρίου ρούχων και του στεγνωτηρίου.



EAN: 4002516433606 / Αριθμός υλικού: 11776570 / Παλιός αριθμός υλικού: 59590085D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Στεγνωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Κατηγορία προϊόντος	
Βάση εντοιχισμού/βάση	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	OHNE

APCL 085

Ανοικτή βάση, ύψος 30 cm

Για εργονομικό γέμισμα και άδειασμα του πλυντηρίου ρούχων και του στεγνωτηρίου.



EAN: 4002516433606 / Αριθμός υλικού: 11776570 / Παλιός αριθμός υλικού: 59590085D

Υλικό	Γαλβαν. φύλλο χάλυβα, σκόνη
Χρώμα	Σκούρο γκρι
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	602
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	619
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	319
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	630
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	640
Καθαρό βάρος [kg]	10,50
Μικτό βάρος σε kg	12,50