

APCL 088

Ανοικτή βάση, ύψος 75 cm

Για εργονομικό γέμισμα και άδειασμα του πλυντηρίου ρούχων και του στεγνωτηρίου.



EAN: 4002516433637 / Αριθμός υλικού: 11776610 / Παλιός αριθμός υλικού: 59590088D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Στεγνωτήρια	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5145 C	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Κατηγορία προϊόντος	
Βάση εντοιχισμού/βάση	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	OHNE
Υλικό	Γαλβαν. φύλλο χάλυβα, σκόνη
Χρώμα	Σκούρο γκρι
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	756
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	605
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	622
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	780
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	630
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	640
Καθαρό βάρος [kg]	37,00
Μικό βάρος σε kg	40,00