

PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro, ακαθαρσίες σε διαχείριση εγκαταστάσεων.



- Όγκος κάδου 180 l, φορτίο 20.0 kg
- Ειδικός κάδος για έκπλυση μεγάλων υπολειμμάτων βρομιάς
- Μέγιστη άνεση χρήσης με την έγχρωμη οθόνη αφής – M Touch Pro
- Απλός και ασφαλής χειρισμός χάρη στο αυτόματο κλείδωμα πόρτας
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

EAN: 4002516434207 / Αριθμός υλικού: 11778110 / Παλαιός αριθμός υλικού: 51520007EU

| Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής | |
|--|---------------------|
| Τύπος κατασκευής | Εμπρόσθια φόρτωση |
| Εύρος | Απόδοση |
| Πρόσοψη | Σκούρο γκρι |
| Χρώμα πίνακα ελέγχου | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Μέγιστο μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:9 σε kg | 20,0 |
| Αναλογία φορτίου | 1:9 |
| Φορτίο σε kg | 20,0 |
| Χωρητικότητα κάδου σε l | 180 |
| Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm | 415 |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες | 180 |
| Άρθρωση πόρτας | δεξιά |
| Αυτόματο κλείδωμα πόρτας | • |
| Πρωτοποριακό τύμπανο | • |
| Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας | • |
| Ειδικός ανοξείδωτος κάδος | • |
| Εφαρμογή | |
| Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων | • |
| Στοιχεία απόδοσης | |
| Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg | 7,80 |
| Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή κρύου νερού σε kWh/kg | 0,20 |
| Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg | 7,20 |
| Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg | 0,07 |
| Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l | 156,0 |
| Κατανάλωση νερού για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε l | 255,4 |
| Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW | 4,00 |
| Κατανάλωση ενέργειας για σύνδεση κρύου νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε kWh | 4,10 |
| Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού | 58 |
| Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l | 144,0 |
| Κατανάλωση νερού για σύνδεση ζεστού νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε l | 256,5 |
| Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού σε kW | 1,40 |
| Κατανάλωση ενέργειας για σύνδεση ζεστού νερού στο τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C σε kWh | 1,70 |
| Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού | 49 |
| Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος σε λεπτά για το τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C με σύνδεση κρύου νερού | 61 |
| Χρόνος εκτέλεσης προγράμματος σε λεπτά για το τυπικό πρόγραμμα για σφουγγαρίστρες 60°C με σύνδεση ζεστού νερού | 55 |
| Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό % | 53 |

PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro, ακαθαρσίες σε διαχείριση εγκαταστάσεων.



| | |
|---|-------------------------------|
| EAN: 4002516434207 / Αριθμός υλικού: 11778110 / Παλιός αριθμός υλικού: 51520007EU | |
| Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό % | 49 |
| Υπολειμματική υγρασία κατά την επεξεργασία πανιών καθαρισμού σε % | 25 |
| Ταχύτητα στροφών σε rpm | 950 |
| Συντελεστής g | 361 |
| Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας | 30000 |
| Στοιχεία ελέγχου | |
| Σύστημα χειρισμού | M Touch Pro |
| Δυνατότητα προγραμματισμού | προγραμματιζόμενο |
| Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες | Ελεύθερης επιλογής |
| Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου | • |
| Ένδειξη προόδου προγράμματος | • |
| Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης | • |
| Επιλογή για καταχώρηση βάρους πριν από την έναρξη του προγράμματος | • |
| Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα | |
| Βασικά προγράμματα | • |
| Δοσομέτρηση | |
| Θήκη απορρυπαντικού | 3 τμήματα |
| Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός] | 12 |
| Αισθητήρας κενού | • |
| Βασική ηλεκτρική παροχή | |
| Τύπος θέρμανσης | Ηλεκτρική |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | 3N AC 400V 50HZ |
| Θερμαντική ισχύς σε kW | 15,00 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 16,00 |
| Ασφάλεια σε A | 25 |
| Πιθανή παραλλαγή τάσης 1 | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | 3N AC 400V 60HZ |
| Θερμαντική ισχύς σε kW | 15,00 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 16,00 |
| Ασφάλεια σε A | 25 |
| Παροχή / αποχέτευση νερού | |
| Κρύο νερό [αριθμός] | 3 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση |
| Ζεστό νερό [αριθμός] | 1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4" |
| Σκληρό νερό (προαιρετικά) [αριθμός] | 2 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση |
| Βαλβίδα αποχέτευσης | DN 70 |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm | 1450 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm | 924 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm | 935 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 1585 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 1090 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 1130 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 389,0 |
| Μικτό βάρος σε kg | 409 |

PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro, ακαθαρσίες σε διαχείριση εγκαταστάσεων.



EAN: 4002516434207 / Αριθμός υλικού: 11778110 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 51520007EU

Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N 5755

Δεδομένα εκπομπών

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας 67 dB(A) re 20 μPa

Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα 6,48

Χαρακτηριστικά

Πατενταρισμένο προστύψιμο •

Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού •

Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισορροπίας •

Ξέβγαλμα απολύμανσης •

Σύστημα ελατηρίων •

Παρακολούθηση θερμοκρασίας •

Ειδικό θερμαντικό στοιχείο •

Αυτόματος έλεγχος φορτίου + •

Προσθήκη ιματισμού •

Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου •

Αποδοτικός γρήγορος κύκλος στύψιματος •

Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης •

Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής •

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό % 92

Επιλογές σύνδεσης

Οπτική διασύνδεση service •

Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά) •

LAN •

WiFi •

Connector Box •

Χωρητικότητες

Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός] 455

Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός] 105

Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός] 91

Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 40 cm/120 g [αριθμός] 167

Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 50 cm/170 g [αριθμός] 118

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE •

VDE-EMC •

VDE •

Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4 •

WEEE •

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK •