

DGC 7450

Φούρνος ατμού combi

μαγείρεμα σε ατμό, μαγείρεμα και ψήσιμο με δικτύωση, TasteControl, φωτισμός LED.



- Μεγ. οθόνη ευκρινούς κειμένου με σύστ. ελέγχ. αφής – DirectSensor
- Εξαιρετικά αποτελέσματα – τεχνολογία MonoSteam
- Πολύ αφράτη ζύμη και όμορφα ροδισμένη κρούστα – Moisture plus
- Διασφαλίζει ότι το φαγητό δεν θα παραψηθεί – TasteControl
- Εύκολος καθαρισμός – φινίρισμα PerfectClean

A+

EAN: 4002516587569 / Αριθμός υλικού: 11785170 / Παλιός αριθμός υλικού: 22745032D

Τύπος κατασκευής	
Χρώμα συσκευής	Γκρι γραφίτη
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Φούρνος ατμού combi	•
VitroLine	•
Χαρακτηριστικά άνεσης	
TasteControl	•
Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Εξωτερική παραγωγή ατμού	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•
Τρόποι λειτουργίας	
Απόψυξη	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Αυτόματο ψήσιμο	•
Μαγείρεμα στον ατμό	•
Τρόποι λειτουργίας γκριλ	•
Γκριλ	•
Θερμός αέρας plus	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Klima Plus	•
Klima plus με θερμό αέρα plus	•
Klima plus με πάνω/κάτω αντίσταση	•
Moisture plus με εντατικό ψήσιμο	•
Moisture plus με αυτόματο ψήσιμο	•
Πάνω/Κάτω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Θερμός αέρας Eco	•
Ειδικές εφαρμογές	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Χρονικά προγραμματιζόμενη ριπή ατμού	•
Μαγείρεμα ανεξαρτήτως ποσότητας	•
Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Προγράμματα χρήστη	•

DGC 7450

Φούρνος ατμού combi

μαγείρεμα σε ατμό, μαγείρεμα και ψήσιμο με δικτύωση, TasteControl, φωτισμός LED.



EAN: 4002516587569 / Αριθμός υλικού: 11785170 / Παλιός αριθμός υλικού: 22745032D

Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A+
Αυτόματη εκμετάλλευση υπολειπόμενης θερμοκρασίας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	1,0
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
<b>Ευκολία στο καθάρισμα</b>	
Εμαγιέ θάλαμος φούρνου με φινιρίσμα PerfectClean και καταλυτικό πίσω τοίχωμα	•
Εξωτερική γεννήτρια ατμού	•
Αντίσταση στο κάτω μέρος του θαλάμου για τη μείωση συμπτωμάτων	•
Προγράμματα συντήρησης	•
Πρόγραμμα μουλιάσματος	•
Πρόγραμμα στεγνώματος θαλάμου φούρνου	•
Αφαιρούμενες ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες	•
Αυτόματη αφαλάτωση	•
Πόρτα CleanGlass	•
<b>Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού</b>	
MonoSteam	•
Ισχύς γεννήτριας ατμού σε kW	2,20
Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l	1,0
Σωλήνας αναρρόφησης για άντληση νερού	•
<b>Safety</b>	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	76
Αριθμός επιπέδων σχαρών	5
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Άρθρωση πόρτας	Κάτω
Φωτισμός φούρνου	1 σποτ LED
Ελάχ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C	250
Ελάχ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C	70
Μέγ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C	100
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	590
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	595
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm	595 x 596 x 568

DGC 7450

Φούρνος ατμού combi

μαγείρεμα σε ατμό, μαγείρεμα και ψήσιμο με δικτύωση, TasteControl, φωτισμός LED.



EAN: 4002516587569 / Αριθμός υλικού: 11785170 / Παλιός αριθμός υλικού: 22745032D

Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	596
Βάθος συσκευής σε mm	568
Βάρος σε kg	42,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,50
Τάση σε V	220-240
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Ρηχό ταψί με PerfectClean HBB 71	1
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71	1
Σχάρα μαγειρέματος και ψησίματος με PerfectClean HBRR 71	1
Τηλεσκοπικές ράγες PerfectClean FlexiClip HFC 71 (ζεύγος)	1
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες (ζεύγος)	1
Διάτρητα σκεύη μαγειρέματος από ανοξείδωτο ατσάλι	1
Μη διάτρητα ανοξείδωτα δοχεία μαγειρέματος	1
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	2
<b>Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης</b>	

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portugês, russkij, romãã, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7450

Φούρνος ατμού combi

μαγείρεμα σε ατμό, μαγείρεμα και ψήσιμο με δικτύωση, TasteControl, φωτισμός LED.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing