

PW 6241 [EL MF]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

Με δοσομετρική αντλία υγρών και ανεξάρτητο προγραμματιζόμενο χειρισμό.



- Όγκος κάδου 240 l, φορτίο 24.0 kg
- Μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων πλύσης για συγκεκριμένες εφαρμογές
- Απαλή φροντίδα ρούχων χάρη στον κυψελωτό κάδο της Miele
- Ιδιαίτερη αποδοτικότητα – χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας
- Τέλειο στύψιμο – υπολειπόμενη υγρασία 43%*, συντελεστής g541

* Η προδιαγραφή υπολειπόμενης υγρασίας αφορά ξέβγαλμα με ζεστό νερό κατά τον τελευταίο κύκλο ξεβγάλματος.

EAN: 4002516440512 / Αριθμός υλικού: 11787980 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 51624108ZER

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Επαγγελματικό
Πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αναλογία φορτίου	1:10
Φορτίο σε kg	24,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	240
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	430
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	9,00
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή κρύου νερού σε kWh/kg	0,26
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	8,80
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg	0,10
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	216,0
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW	6,24
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	60
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	211,0
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού σε kW	2,40
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού	49
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	212,3
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	5,04
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	46

PW 6241 [EL MF]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

Με δοσομετρική αντλία υγρών και ανεξάρτητο προγραμματιζόμενο χειρισμό.



EAN: 4002516440512 / Αριθμός υλικού: 11787980 /

Παλιός αριθμός υλικού: 51624108ZER

Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	212,5
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	1,44
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	36
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	46
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	43
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1100
Συντελεστής g	541
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Profitronic M
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ελεύθερα προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμ. σε ώρες	Ελεύθερης επιλογής
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Προγράμματα για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Προγράμματα για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων	•
Προγράμματα για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Προγράμματα για στεγνωκαθαριστήρια	•
Προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις	•
Προγράμματα για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Προγράμματα για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Προγράμματα για νοσοκομεία	•
Προγράμματα για αθλητικούς συλλόγους	•
Προγράμματα για κέντρα αισθητικής, σπα και γυμναστήρια	•
Δοσομέτρηση	
Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
Μονάδα δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικό)	•
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	12
Αισθητήρας κενού	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-415V 50-60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	24,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	25,00
Ασφάλεια σε A	50
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3 AC 480V 60HZ

PW 6241 [EL MF]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

Με δοσομετρική αντλία υγρών και ανεξάρτητο προγραμματιζόμενο χειρισμό.

EAN: 4002516440512 / Αριθμός υλικού: 11787980 /

Παλιός αριθμός υλικού: 51624108ZER

Θερμαντική ισχύς σε kW	22,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	27,10
Ασφάλεια σε A	40
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	3 x 1/2" w/ 3/4" σύνδεση
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4"
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1643
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	1089
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1700
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1336
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1530
Καθαρό βάρος σε kg	640,0
Μικτό βάρος σε kg	691
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	8853
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	78 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	4,70
Χαρακτηριστικά	
Πατενταρισμένο προστύψιμο	•
Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού	•
Παρακολούθηση έλλειψης ισορροπίας	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου +	•
Έλεγχος όγκου εισερχόμενου νερού (προαιρετικό)	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Αποδοτικός γρήγορος κύκλος στύψιματος	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	96
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Σειριακή διασύνδεση RS 232 (προαιρετικά)	•
Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Απόκτηση δεδομένων λειτουργίας	•
Ανάκτηση νερού (προαιρετικά)	•
Χωρητικότητες	
Αναπνευστικές μάσκες [αριθμός]	19
Φόρμες εργασίας [αριθμός]	1
Προστατευτικά μπουφάν [αριθμός]	6
Χημικές προστατευτικές στολές [αριθμός]	4
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	3

PW 6241 [EL MF]

Πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο

Με δοσομετρική αντλία υγρών και ανεξάρτητο προγραμματιζόμενο χειρισμό.



EAN: 4002516440512 / Αριθμός υλικού: 11787980 /

Παλιός αριθμός υλικού: 51624108ZER

Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	6
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	3
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	6
Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]	546
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός]	126
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός]	109
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 40 cm/120 g [αριθμός]	200
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 50 cm/170 g [αριθμός]	141
Θερινές κουβέρτες για άλογα [αριθμός]	4
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
EAC	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•