


APWM 030

Κλειστή βάση, ύψος 25 cm

για εργονομικό γέμισμα και άδειασμα των πλυντηρίων ρούχων.



EAN: 4002516441403 / Αριθμός υλικού: 11791990 / Παλιός αριθμός υλικού: 59510030EU

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PW 814	•
PWM 916	•
Κατηγορία προϊόντος	
Βάση εντοιχισμού/βάση	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	OHNE
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	255
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	920
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	755
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	275
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	715
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	940
Καθαρό βάρος [kg]	23,60
Μικτό βάρος σε kg	28,00