

PDR 522 ROP [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγής αέρα, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με χειρισμό υπολειπόμενης υγρασίας M Select ROP για τέλειο στέγνωμα.



- Χωρητικότητα κάδου 400.00 l , μέγεθος φορτίου 16.0 kg – 22.0 kg
- Μοναδική, απαλή φροντίδα υφασμάτων – κυψελωτός κάδος
- Ανώτερη ενεργειακή απόδοση χάρη στο σύστημα Air Recycling
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

EAN: 4002516443476 / Αριθμός υλικού: 11795610 / Παλιός αριθμός υλικού: 52522008EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξειδωτος χάλυβας
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:25	16,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:18	22,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	400,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Ανοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	520
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Ανοξειδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθαλψης	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	22,10
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,52
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	24
Διάρκεια ζωής σε κύκλους στεγνώματος	40000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Select Benchmark
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμεν. υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Πίνακας ελέγχου με ευνότητα σύμβολα	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50/60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	22,50

PDR 522 ROP [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με χειρισμό υπολειπόμενης υγρασίας M Select ROP για τέλειο στέγνωμα.



EAN: 4002516443476 / Αριθμός υλικού: 11795610 / Παλιός αριθμός υλικού: 52522008EU

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	23,50
Ασφάλεια σε A	50
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	27,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	28,20
Ασφάλεια σε A	50
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1400
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	906
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1162
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1526
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1090
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1254
Καθαρό βάρος σε kg	198,9
Μικτό βάρος σε kg	213
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	2275
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	62 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	2,60
Χαρακτηριστικά	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο χνουδιών μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
AirRecycling	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Στεγνωτήριο με σύνδεση WiFi	•
Connector Box	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•
Χωρητικότητες	
Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]	364
Θερινές κουβέρτες για άλογα [αριθμός]	3
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•