

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Πλυντ. ρούχων υγιεινού καθαρισμού με βάση ζύγισης, ηλεκτρικά θερμαινόμενο Μηχάνημα με καθαρή/ακάθαρτη πλευρά για γηροκομεία και νοσοκομεία.



- Όγκος κάδου 240 l, φορτίο 24.0 kg
- Πρακτική δοσομέτρηση υγρού & προγράμματα απολύμανσης*
- Ποιότητα – κυψελωτός κάδος, ανοξείδ. προσόψεις & χώρος δειγματολ.
- Μεγάλη απόδοση με χαμηλή κατανάλωση και αποκοπή φορτίου αιχμής
- Τέλειο στύψιμο – υπολειπόμενη υγρασία 46 %**, συντελεστής g360

* Για την άριστη χρήση υγρών απορρυπαντικών, η δοσομετρική αντλία υγρού απορρυπαντικού διαθέτει μια επιπλέον σύνδεση κρύου νερού.

** Η προδιαγραφή υπολειπόμενης υγρασίας αφορά ξέβγαλμα με ζεστό νερό κατά τον τελευταίο κύκλο ξέβγαλματος.

EAN: 4002516447139 / Αριθμός υλικού: 11812930 / Παλαιός αριθμός υλικού: 51624314ZER

| Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής | |
|--|-------------------------------|
| Τύπος κατασκευής | Πλυντ. ρούχων υγιεινού καθαρ. |
| Εύρος | Επαγγελματικό |
| Πρόσωση | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| Αναλογία φορτίου | 1:10 |
| Φορτίο σε kg | 24,0 |
| Χωρητικότητα κάδου σε l | 240 |
| Άνοιγμα πόρτας [Π] σε mm στην πλευρά εξαγωγής | 352 |
| Άνοιγμα πόρτας [Υ] σε mm στην πλευρά εξαγωγής | 593 |
| Άνοιγμα πόρτας [Π] σε mm στην πλευρά εισαγωγής | 352 |
| Άνοιγμα πόρτας [Υ] σε mm στην πλευρά εισαγωγής | 593 |
| Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες | 153 |
| Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας | • |
| Κυψελωτός κάδος | • |
| Εφαρμογή | |
| Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία | • |
| Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων | • |
| Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια | • |
| Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης | • |
| Κατάλληλο για νοσοκομεία | • |
| Στοιχεία απόδοσης | |
| Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών | • |
| Αποδεδειγμένη υγιεινή | • |
| Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg | 10,63 |
| Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg | 0,09 |
| Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού | 68 |
| Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού | 53 |
| Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό % | 50 |
| Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό % | 46 |
| Ταχύτητα στροφών σε rpm | 975 |
| Συντελεστής g | 360 |
| Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας | 30000 |
| Στοιχεία ελέγχου | |
| Σύστημα χειρισμού | Profitronic M |
| Δυνατότητα προγραμματισμού | Ελεύθερα προγραμματιζόμενο |
| Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες | Ελεύθερης επιλογής |
| Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου | • |
| Ένδειξη προόδου προγράμματος | • |
| Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης | • |
| Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα | |
| Βασικά προγράμματα | • |
| Προγράμματα για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας | • |
| Προγράμματα για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων | • |

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Πλυντ. ρούχων υγιεινού καθαρισμού με βάση ζύγισης, ηλεκτρικά θερμαινόμενο Μηχάνημα με καθαρή/ακάθαρτη πλευρά για γηροκομεία και νοσοκομεία.



EAN: 4002516447139 / Αριθμός υλικού: 11812930 / Παλιός αριθμός υλικού: 51624314ZER

| | |
|---|-------------------------------|
| Προγράμματα για διαχείριση εγκαταστάσεων | • |
| Προγράμματα για στεγνοκαθαριστήρια | • |
| Προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις | • |
| Προγράμματα για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης | • |
| Προγράμματα για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους | • |
| Προγράμματα για νοσοκομεία | • |
| Προγράμματα για κέντρα αισθητικής, σπα και γυμναστήρια | • |
| Δοσομέτρηση | |
| Θήκη απορρυπαντικού | 4 τμήματα |
| Μονάδα δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού | • |
| Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός] | 12 |
| Αισθητήρας κενού | • |
| Βασική ηλεκτρική παροχή | |
| Τύπος θέρμανσης | Ηλεκτρική |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Θερμαντική ισχύς σε kW | 24,00 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 25,00 |
| Ασφάλεια σε A | 50 |
| Παροχή / αποχέτευση νερού | |
| Κρύο νερό [αριθμός] | 2 1/2" με σπείρωμα 3/4" |
| Ζεστό νερό [αριθμός] | 1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4" |
| Βαλβίδα αποχέτευσης | DN 70 |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm | 1718 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm | 1384 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm | 1070 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm | 1800 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm | 1570 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm | 1138 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 850,6 |
| Μικτό βάρος σε kg | 869 |
| Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ² | 9808 |
| Δεδομένα εκπομπών | |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας | 71 dB(A) re 20 μPa |
| Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα | 9,00 |
| Χαρακτηριστικά | |
| Πατενταρισμένο προστύψιμο | • |
| Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού | • |
| Παρακολούθηση έλλειψης ισορροπίας | • |
| Παρακολούθηση θερμοκρασίας | • |
| 2η οθόνη στην πλευρά εξαγωγής της μονάδας | • |
| Τάπα δειγματοληψίας | • |
| Αυτόματη ρύθμιση θέσης και ασφάλιση κάδου | • |
| Ειδικό θερμαντικό στοιχείο | • |
| Αυτόματος έλεγχος φορτίου + | • |
| Έλεγχος όγκου εισερχόμενου νερού (προαιρετικό) | • |
| Βάση ζύγισης | • |
| Θύρα επικοινωνίας | • |

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Πλυντ. ρούχων υγιεινού καθαρισμού με βάση ζύγισης, ηλεκτρικά θερμαινόμενο Μηχάνημα με καθαρή/ακάθαρτη πλευρά για γηροκομεία και νοσοκομεία.



EAN: 4002516447139 / Αριθμός υλικού: 11812930 / Παλιός αριθμός υλικού: 51624314ZER

Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης

•

Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής

•

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %

95

Επιλογές σύνδεσης

Οπτική διασύνδεση service

•

Σειριακή διασύνδεση RS 232 (προαιρετικά)

•

Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας

•

Απόκτηση δεδομένων λειτουργίας

•

Ανάκτηση νερού (προαιρετικά)

•

Χωρητικότητες

Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]

3

Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]

6

Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]

3

Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]

6

Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός]

126

Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός]

109

Σφουγγαρίστρες μικροϊνας, 40 cm/120 g [αριθμός]

200

Σφουγγαρίστρες μικροϊνας, 50 cm/170 g [αριθμός]

141

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE

•

VDE-EMC

•

Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4

•

WEEE

•

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

•