

PW 6323 [EL WEK UG]

Πλυντήριο ρούχων υγιεινού καθαρισμού με βάση, ηλεκτρικά θερμαινόμενο Μηχάνημα με καθαρή/ακάθαρτη πλευρά για γηροκομεία και νοσοκομεία.



- Όγκος κάδου 320 l, φορτίο 32.0 kg
- Μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων – ειδικό πρόγραμμα απολύμανσης
- Απαλή φροντίδα ρούχων χάρη στον κυψελωτό κάδο της Miele
- Ιδιαίτερη αποδοτικότητα – χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας
- Τέλειο στύψιμο – υπολειπόμενη υγρασία 41 %*, συντελεστής g360

* Η προδιαγραφή υπολειπόμενης υγρασίας αφορά ξέβγαλμα με ζεστό νερό κατά τον τελευταίο κύκλο ξέβγαλματος.

EAN: 4002516447252 / Αριθμός υλικού: 11813070 / Παλαιός αριθμός υλικού: 51632325ZER

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλυντ. ρούχων υγιεινού καθαρ.
Εύρος	Επαγγελματικό
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Αναλογία φορτίου	1:10
Φορτίο σε kg	32,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	320
Άνοιγμα πόρτας [Π] σε mm στην πλευρά εξαγωγής	352
Άνοιγμα πόρτας [Υ] σε mm στην πλευρά εξαγωγής	593
Άνοιγμα πόρτας [Π] σε mm στην πλευρά εισαγωγής	352
Άνοιγμα πόρτας [Υ] σε mm στην πλευρά εισαγωγής	593
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	153
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Κυψελωτός κάδος	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	10,31
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg	0,12
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	74
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού	61
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	47
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	41
Ταχύτητα στροφών σε rpm	975
Συντελεστής g	360
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Profitronic M
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ελεύθερα προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	Ελεύθερης επιλογής
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα	
Βασικά προγράμματα	•
Προγράμματα για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Προγράμματα για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων	•

PW 6323 [EL WEK UG]

Πλυντήριο ρούχων υγιεινού καθαρισμού με βάση, ηλεκτρικά θερμαινόμενο Μηχάνημα με καθαρή/ακάθαρτη πλευρά για γηροκομεία και νοσοκομεία.



EAN: 4002516447252 / Αριθμός υλικού: 11813070 / Παλιός αριθμός υλικού: 51632325ZER

Προγράμματα για στεγνωκαθαριστήρια	•
Προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις	•
Προγράμματα για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Προγράμματα για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Προγράμματα για νοσοκομεία	•
Προγράμματα για κέντρα αισθητικής, σπα και γυμναστήρια	•
Δοσομέτρηση	
Θήκη απορρυπαντικού	4 τμήματα
Μονάδα δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικό)	•
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	12
Αισθητήρας κενού	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50/60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	30,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	31,00
Ασφάλεια σε A	63
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	2 1/2" με σπείρωμα 3/4"
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4"
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1718
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	1605
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1070
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1800
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1758
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1138
Καθαρό βάρος σε kg	892,0
Μικτό βάρος σε kg	926
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	10741
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	71 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	11,20
Χαρακτηριστικά	
Πατενταρισμένο προστύψιμο	•
Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού	•
Παρακολούθηση έλλειψης ισορροπίας	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Δύο φωτεινές ενδείξεις στην πλευρά εξαγωγής	•
Αυτόματη ρύθμιση θέσης και ασφάλιση κάδου	•
Βάση octoblue	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου +	•
Έλεγχος όγκου εισερχόμενου νερού (προαιρετικό)	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•

PW 6323 [EL WEK UG]

Πλυντήριο ρούχων υγιεινού καθαρισμού με βάση, ηλεκτρικά θερμαινόμενο Μηχάνημα με καθαρή/ακάθαρτη πλευρά για γηροκομεία και νοσοκομεία.



EAN: 4002516447252 / Αριθμός υλικού: 11813070 / Παλιός αριθμός υλικού: 51632325ZER

Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό % 95

Επιλογές σύνδεσης

Οπτική διασύνδεση service

Σειριακή διασύνδεση RS 232 (προαιρετικά)

Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)

Απόκτηση δεδομένων λειτουργίας

Ανάκτηση νερού (προαιρετικά)

Χωρητικότητες

Συνθετικά παπλώματα [αριθμός] 4

Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός] 8

Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός] 4

Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός] 8

Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός] 168

Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός] 145

Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 40 cm/120 g [αριθμός] 267

Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 50 cm/170 g [αριθμός] 188

Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE

VDE-EMC

Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4

WEEE

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK