

PW 6321 [D ind.]

Πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (έμμεσο)

Με ανεξάρτητο προγραμματιζόμενο χειρισμό για μέγιστη ευελιξία.



- Όγκος κάδου 320 l, φορτίο 32.0 kg
- Μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων πλύσης για συγκεκριμένες εφαρμογές
- Απαλή φροντίδα ρούχων χάρη στον κυψελωτό κάδο της Miele
- Ιδιαίτερη αποδοτικότητα – χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας
- Τέλειο στύψιμο – υπολειπόμενη υγρασία 47 %\*, συντελεστής g447

\* Η προδιαγραφή υπολειπόμενης υγρασίας αφορά ξέβγαλμα με ζεστό νερό κατά τον τελευταίο κύκλο ξέβγαλματος.

EAN: 4002516447566 / Αριθμός υλικού: 11814150 / Παλιός αριθμός υλικού: 51632145ZER

<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Επαγγελματικό
Πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αναλογία φορτίου	1:10
Φορτίο σε kg	32,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	320
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	430
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Κινητήρας χωρίς συντήρηση με μετατροπέα συχνότητας	•
Κυψελωτός κάδος	•
<b>Εφαρμογή</b>	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
<b>Στοιχεία απόδοσης</b>	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	9,00
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	8,80
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	288,0
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	281,6
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	281,6
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	284,8
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	50
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	47
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1000
Συντελεστής g	447
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Σύστημα χειρισμού	Profitronic M
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ελεύθερα προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	Ελεύθερης επιλογής

PW 6321 [D ind.]

Πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (έμμεσο)

Με ανεξάρτητο προγραμματιζόμενο χειρισμό για μέγιστη ευελιξία.



EAN: 4002516447566 / Αριθμός υλικού: 11814150 /

Παλιός αριθμός υλικού: 51632145ZER

Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
<b>Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα</b>	
Βασικά προγράμματα	•
Προγράμματα για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Προγράμματα για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων	•
Προγράμματα για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Προγράμματα για στεγνοκαθαριστήρια	•
Προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις	•
Προγράμματα για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Προγράμματα για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Προγράμματα για νοσοκομεία	•
Προγράμματα για αθλητικούς συλλόγους	•
Προγράμματα για κέντρα αισθητικής, σπα και γυμναστήρια	•
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
Μονάδα δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικό)	•
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	12
Αισθητήρας κενού	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Τύπος θέρμανσης	Έμμεσος ατμός
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-415V 50-60HZ
Θερμαντική ισχύς ατμού σε kW	50,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,10
Ασφάλεια σε A	16
<b>Παροχή / αποχέτευση νερού</b>	
Κρύο νερό [αριθμός]	1x 3/4" με σπειρ. σύνδ. 1"
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 3/4" με σύνδ.πάχ. 1"
Βαλβίδα αποχέτευσης	DN 70
<b>Σύνδεση ατμού</b>	
Βύσμα NEMA: κλειδαριά Twist Lock L6-30	2 x 1/2"
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1643
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	1089
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	1280
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1710
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1336
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1530
Καθαρό βάρος σε kg	650,0
Μικτό βάρος σε kg	701
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	9226
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	73 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	6,10
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Πατενταρισμένο προστύψιμο	•
Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού	•

PW 6321 [D ind.]

Πλυντήριο ρούχων, θερμαινόμενο με ατμό (έμμεσο)

Με ανεξάρτητο προγραμματιζόμενο χειρισμό για μέγιστη ευελιξία.



EAN: 4002516447566 / Αριθμός υλικού: 11814150 /

Παλιός αριθμός υλικού: 51632145ZER

Παρακολούθηση έλλειψης ισορροπίας	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου +	•
Έλεγχος όγκου εισερχόμενου νερού (προαιρετικό)	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Διακόπτης στάσης έκτακτης ανάγκης	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	96
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Σειριακή διασύνδεση RS 232 (προαιρετικά)	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Απόκτηση δεδομένων λειτουργίας	•
Ανάκτηση νερού (προαιρετικά)	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Αναπνευστικές μάσκες [αριθμός]	26
Φόρμες εργασίας [αριθμός]	6
Προστατευτικά μπουφάν [αριθμός]	9
Χημικές προστατευτικές στολές [αριθμός]	5
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	4
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	8
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	4
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	8
Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]	727
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός]	168
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός]	145
Σφουγγαρίστρες μικροϊνας, 40 cm/120 g [αριθμός]	267
Σφουγγαρίστρες μικροϊνας, 50 cm/170 g [αριθμός]	188
Θερινές κουβέρτες για άλογα [αριθμός]	5
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
EAC	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•