


APLW 106

Κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση μονάδων έγχυσης ή ένθετων.



- Για χρήση στα επίπεδα 1 έως 4
- Κάνιστρο με δύο συνδέσεις βάσης
- Για φόρτωση έως 2 μονάδων έγχυσης ή ένθετων
- Αυτόματο κλείσιμο των συνδέσεων όταν δεν είναι σε χρήση
- Τα διάκενα εξαρτώνται από τα κάνιστρα σε χρήση και τη θέση τους

EAN: 4002516524717 / Αριθμός υλικού: 11854610 / Παλιός αριθμός υλικού: 69610600D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PLW 7111	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κάνιστρο με αρθρωτές συνδέσεις	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Μέρος του συστήματος EasyLoad	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	151
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	559
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	621
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	175
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	570
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	630
Καθαρό βάρος σε kg	3,05
Μικτό βάρος σε kg	3,75