


APLW 106

Κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση μονάδων έγχυσης ή ένθετων.



- Για χρήση στα επίπεδα 1 έως 4
- Κάνιστρο με δύο συνδέσεις βάσης
- Για φόρτωση έως 2 μονάδων έγχυσης ή ένθετων
- Αυτόματο κλείσιμο των συνδέσεων όταν δεν είναι σε χρήση
- Τα διάκενα εξαρτώνται από τα κάνιστρα σε χρήση και τη θέση τους

EAN: 4002516524717 / Αριθμός υλικού: 11854610 / Παλιός αριθμός υλικού: 69610600D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου

•

Κατηγορία προϊόντων

Κάνιστρο με αρθρωτές συνδέσεις

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Μαύρο

Μέρος του συστήματος EasyLoad

•

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

•

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

151

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

559

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

621

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

175

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

570

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

630

Καθαρό βάρος σε kg

3,05

Μικτό βάρος σε kg

3,75