

## DAS 4630

Συρταρωτός απορροφητήρας  
με διαισθητικό χειρισμό SmartControl



- Κομψή σχεδίαση – πίνακας ελέγχου σε μαύρο obsidian, πλάτος 60 cm
- Μοναδική άνεση για τον χρήστη – Con@ctivity
- Ζώνη LED για ομοιόμορφο φωτισμό
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Ανακυκλοφορία αέρα – Φίλτρο Active AirClean ή Longlife AirClean



EAN: 4002516496182 / Αριθμός υλικού: 11862200 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 28S4630BD

<b>Γενικές πληροφορίες</b>	
Αναγνωριστικό μοντέλου	DAS 4630
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	11862200
Αριθμός EAN	4002516496182
Κατηγορία μάρκετινγκ	Gold
<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Απορροφητήρας Slimline	•
<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Χρώμα	Μαύρο obsidian
<b>Τρόποι λειτουργίας</b>	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUU 151,DUU 150
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Miele@home	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Con@ctivity	Ναι
Διακόπτες αφής σε γυαλί	•
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Βαθμίδες booster	2
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ έως D)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	23,5
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Κινητήρας ECO (κινητήρας DC)	•
Σύστημα PowerManagement	•
<b>Σύστημα φίλτρου</b>	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	1
<b>Φωτισμός</b>	
Αριθμός x W	1 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε lx	330 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
<b>Τουρμπίνα</b>	
Διπλή τουρμπίνα	•
<b>Εξαγωγή</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	180
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	280
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	400

DAS 4630  
Συρταρωτός απορροφητήρας  
με διαισθητικό χειρισμό SmartControl



EAN: 4002516496182 / Αριθμός υλικού: 11862200 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 28S4630BD

Απορροφητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	600
Απορροφητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	720
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	38,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	48,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	56,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	66,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	70,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	25,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	34,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	42,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	53,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	57,0
<b>Ανακυκλοφορία</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	165
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	265
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	380
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	585
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 2 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	695
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	43,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	53,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	62,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	72,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	77,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	29,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	40,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	48,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	59,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	63,0
<b>Safety</b>	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG)	•

DAS 4630

Συρταρωτός απορροφητήρας  
με διαισθητικό χειρισμό SmartControl



EAN: 4002516496182 / Αριθμός υλικού: 11862200 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 28S4630BD

#### Τεχνικά στοιχεία

Πλάτος θόλου σε mm	596
Ύψος θόλου σε mm	36
Βάθος θόλου σε mm	273
Καθαρό βάρος σε kg	12,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Με κοινό βύσμα	•
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Αριθμός φάσεων	1
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,16
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50

#### Σημειώσεις για την τοποθέτηση


Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150

#### Παρεχόμενα εξαρτήματα

Κλαπέτο αντεπιστροφής	•
-----------------------	---

DAS 4630

Συρταρωτός απορροφητήρας  
με διαισθητικό χειρισμό SmartControl



DAS4630, DAS4631, Installation drawings