


## DAS 4640

Συρταρωτός απορροφητήρας

για εγκατάσταση σε στενά ντουλάπια με στοιχεία ελέγχου EasySwitch



- Τέλειος συνδυασμός με εστίες με δυνατότητα Con@ctivity
- Ελαφριά σχεδίαση – πίνακας από διαφανές γυαλί, πλάτος 60 cm
- Ζώνη LED για ομοιόμορφο φωτισμό
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους
- Ανακυκλοφορία αέρα – Φίλτρο Active AirClean ή Longlife AirClean




EAN: 4002516496304 / Αριθμός υλικού: 11862220 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 28S4640TD

<b>Γενικές πληροφορίες</b>	
Αναγνωριστικό μοντέλου	DAS 4640
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	11862220
Αριθμός EAN	4002516496304
Κατηγορία μάρκετινγκ	Gold
<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Απορροφητήρας Slimline	•
<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Χρώμα	γυαλί/διάφανο
<b>Τρόποι λειτουργίας</b>	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία)	DUU 151
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Miele@home	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Con@ctivity	Ναι
Διακόπτες αφής σε γυαλί	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Βαθμίδες booster	1
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ έως D)	A+
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	27,4
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	B
Κινητήρας ECO (κινητήρας DC)	•
Σύστημα PowerManagement	•
<b>Σύστημα φίλτρου</b>	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	2
<b>Φωτισμός</b>	
Αριθμός x W	1 x 3 W
Ένταση φωτισμού σε lx	300 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού	•
<b>Τουρμπίνα</b>	
Διπλή τουρμπίνα	•
<b>Εξαγωγή</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	180
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	270
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	380
Απορροφητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	600

## DAS 4640

Συρταρωτός απορροφητήρας

για εγκατάσταση σε στενά ντουλάπια με στοιχεία ελέγχου EasySwitch



EAN: 4002516496304 / Αριθμός υλικού: 11862220 /

Παλιός αριθμός υλικού: 28S4640TD

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 37,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 45,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 52,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 64,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 23,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 31,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 39,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 50,0

### Ανακυκλοφορία

Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m<sup>3</sup>/h) σύμφωνα με το EN 61591 160

Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m<sup>3</sup>/h) σύμφωνα με το EN 61591 260

Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m<sup>3</sup>/h) σύμφωνα με το EN 61591 405

Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) κατά EN 61591 580

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 41,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 50,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 61,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 70,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 27,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 37,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 48,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 57,0

### Safety

Απενεργοποίηση ασφαλείας •

Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG) •

### Τεχνικά στοιχεία

Πλάτος θόλου σε mm 561

Ύψος θόλου σε mm 68

Βάθος θόλου σε mm 307

Καθαρό βάρος σε kg 12,0

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m 1,5

Με κοινό βύσμα •

Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm 450

Αριθμός φάσεων 1


Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW 0,08

Τάση σε V 230

DAS 4640

Συρταρωτός απορροφητήρας

για εγκατάσταση σε στενά ντουλάπια με στοιχεία ελέγχου EasySwitch



EAN: 4002516496304 / Αριθμός υλικού: 11862220 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 28S4640TD

Ασφάλεια σε A 10

Συχνότητα σε Hz 50

**Σημειώσεις για την τοποθέτηση**

Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω •

Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω •

Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm 150

Πρότυπο τοποθέτησης •


**Παρεχόμενα εξαρτήματα**

Κλαπέτο αντεπιστροφής •

DAS 4640

Συρταρωτός απορροφητήρας

για εγκατάσταση σε στενά ντουλάπια με στοιχεία ελέγχου EasySwitch



DAS4640, Installation drawings