

DAS 8930

Συρταρωτός απορροφητήρας με λευκά στοιχεία ελέγχου SmartControl για εγκατάσταση σε στενά ντουλάπια



- Περίτεχνη σχεδίαση – επίπεδος ανοξείδωτος πίνακας, πλάτος 90 cm
- Μοναδική άνεση για τον χρήστη – Con@ctivity
- Ζώνη LED για ομοιόμορφο φωτισμό
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξείδωτο φίλτρο λίπους
- Ανακυκλοφορία αέρα – Φίλτρο Active AirClean ή Longlife AirClean

A++

EAN: 4002516495659 / Αριθμός υλικού: 11862350 / Παλιός αριθμός υλικού: 28S8930SD

| | |
|--|-----------------------|
| Τύπος κατασκευής | |
| Απορροφητήρας Slimline | • |
| Τρόποι λειτουργίας | |
| Τύπος αεραγωγού | Τοποθ. εκ των υστέρων |
| Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία) | DUU 151 |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία) | DKF 31-P, DKF 31-R |
| Σχεδιασμός | |
| Χρώμα | Ανοξείδωτο |
| Άνεση για τον χρήστη | |
| Miele@home | • |
| Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity | • |
| Ηλεκτρονικά χειριστήρια | • |
| Διακόπτες αφής σε γυαλί | • |
| Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης βαθμίδας Booster | • |
| Χρόνος παράτασης 5/15 min. | • |
| Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους | • |
| Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους | • |
| Προγραμματιζόμενη ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα | • |
| Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover | • |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D) | A++ |
| Μοτέρ ECO | • |
| Σύστημα PowerManagement | • |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος | 25,2 |
| Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής | A |
| Ενεργειακή κλάση φωτισμού | A |
| Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους | B |
| Σύστημα φίλτρου | |
| Πλήθος ανοξείδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά) | 2 |
| Φωτισμός | |
| LED | • |
| Αριθμός x W | 1 x 3 W |
| Ένταση φωτισμού σε lx | 270 lx |
| Θερμοκρασία χρώματος σε K | 3500 Kelvin |
| Λειτουργία ρύθμισης έντασης φωτισμού | • |
| Τουρμπίνα | |
| Διπλή τουρμπίνα | • |
| Μοτέρ DC | • |
| Εξαγωγή | |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591 | 190 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591 | 290 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591 | 400 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591 | 630 |
| Απορροφητικότητα στη βαθμίδα booster 2 (m ³ /h) | 880 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 35,0 |

DAS 8930

Συρταρωτός απορροφητήρας

με λευκά στοιχεία ελέγχου SmartControl για εγκατάσταση σε στενά ντουλάπια



EAN: 4002516495659 / Αριθμός υλικού: 11862350 / Παλιός αριθμός υλικού: 28S8930SD

| | |
|---|------|
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 44,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 51,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 62,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 70,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 21,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 56,0 |
| Ανακυκλοφορία | |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591 | 175 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591 | 270 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591 | 425 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m ³ /h) κατά EN 61591 | 630 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 2 (m ³ /h) κατά EN 61591 | 720 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 40,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 49,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 61,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 71,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 74,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 26,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 36,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 60,0 |
| Safety | |
| Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
| Τεχνικά στοιχεία | |
| Πλάτος θόλου σε mm | 861 |
| Ύψος θόλου σε mm | 60 |
| Βάθος θόλου σε mm | 307 |
| Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm | 450 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 17,0 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,5 |
| Με κοινό βύσμα | • |

DAS 8930

Συρταρωτός απορροφητήρας

με λευκά στοιχεία ελέγχου SmartControl για εγκατάσταση σε στενά ντουλάπια





EAN: 4002516495659 / Αριθμός υλικού: 11862350 / Παλιός αριθμός υλικού: 28S8930SD

| | |
|--|------|
| Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm | 650 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,23 |
| Τάση σε V | 230 |
| Ασφάλεια σε A | 10 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Συχνότητα σε Hz | 50 |
| Σημειώσεις για την τοποθέτηση | |
| Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω | • |
| Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω | • |
| Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm | 150 |
| Πρότυπο τοποθέτησης | • |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
| Κλαπέτο αντεπιστροφής | • |
| Προαιρετικά εξαρτήματα | |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα | Nein |

DAS 8930

Συρταρωτός απορροφητήρας

με λευκά στοιχεία ελέγχου SmartControl για εγκατάσταση σε στενά ντουλάπια



DAS8930, Installation drawings