

DA 9298 W Screen blbo
Απορροφητήρας τοίχου
με γυάλινο μαυροπίνακα στην πρόσοψη και έξυπνη λειτουργία SmartControl



- Γραμμικός σχεδιασμός με πλάτος 880 mm και βάθος μόνο 256 mm
- Μοναδική άνεση για τον χρήστη – Con@ctivity
- Ανοιγόμενη πρόσοψη – για βέλτιστη εξαγωγή
- Ζώνη LED για ομοιόμορφο φωτισμό
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα- 10πλό ανοξειδωτο φίλτρο λίπους



EAN: 4002516527565 / Αριθμός υλικού: 11870900 /
Παλιός αριθμός υλικού: 28929870D

Γενικές πληροφορίες	
Αναγνωριστικό μοντέλου	DA 9298 W Screen blbo
Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή	11870900
Αριθμός EAN	4002516527565
Τύπος κατασκευής	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Χρώμα	Blackboard
Τρόποι λειτουργίας	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKF 29
Άνεση για τον χρήστη	
Miele@home	•
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Con@ctivity	Ναι
Διακόπτες αφής	•
Στοιχεία ελέγχου	Διακόπτες αφής σε γυαλί
Βαθμίδες ισχύος (αριθμός χωρίς βαθμίδα Booster)	3
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Βαθμίδες booster	2
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Πακέτο αθόρυβης λειτουργίας	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ έως D)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	21,3
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	C
Κινητήρας ECO (κινητήρας DC)	•
Σύστημα PowerManagement	•
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	3
Φωτισμός	
Αριθμός x W	1 x 3,0 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	350 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
Τουρμπίνα	
Διπλή τουρμπίνα	•
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	210
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	300
Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	415
Απορροφητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (m ³ /h) κατά EN 61591	650

DA 9298 W Screen blbo

Απορροφητήρας τοίχου

με γυάλινο μαυροπίνακα στην πρόσοψη και έξυπνη λειτουργία SmartControl



EAN: 4002516527565 / Αριθμός υλικού: 11870900 /
Παλιός αριθμός υλικού: 28929870D

Απορροφητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (m³/h) κατά EN 61591 915

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 38,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 46,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 53,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 63,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 70,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 23,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 31,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 38,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 48,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 56,0

Ανακυκλοφορία

Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 175

Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 270

Ροή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) σύμφωνα με το EN 61591 420

Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m³/h) κατά EN 61591 620

Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 2 (m³/h) κατά EN 61591 715

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 40,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 49,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 59,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 68,0

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 71,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 26,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 34,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 44,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 54,0

Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 57,0

Safety

Απενεργοποίηση ασφαλείας •

Μονό τζάμι ασφαλείας (ESG) •

DA 9298 W Screen blbo
Απορροφητήρας τοίχου
με γυάλινο μαυροπίνακα στην πρόσοψη και έξυπνη λειτουργία SmartControl




EAN: 4002516527565 / Αριθμός υλικού: 11870900 /
Παλιός αριθμός υλικού: 28929870D

Τεχνικά στοιχεία	
Πλάτος θόλου σε mm	880
Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm	500
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	500
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	500
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	500
Ύψος θόλου σε mm	500
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	500
Βάθος θόλου σε mm	260
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	500
Καθαρό βάρος σε kg	20,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,5
Με κοινό βύσμα	•
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας επάνω από εστίες αερίου (έως 12,6 kW συνολική ισχύς, καυστήρας ≤ 4,5 kW) σε mm	650
Αριθμός φάσεων	1
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,23
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Σημειώσεις για την τοποθέτηση	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•
Εκτροπέας ανακυκλοφορίας	•

DA 9298 W Screen blbo

Απορροφητήρας τοίχου

με γυάλινο μαυροπίνακα στην πρόσοψη και έξυπνη λειτουργία SmartControl



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings