

## G 7020 SC

Ανεξάρτητα πλυντήρια πιάτων  
με δίσκο 3D MultiFlex για μεγιστοποίηση της άνεσης.



- Τέλεια αποτελέσματα σε λιγότερο από μία ώρα – QuickPowerWash
- Όλα τέλεια στεγνά – Στέγνωμα με τεχνολογία AutoOpen
- Πλυντήρια πιάτων με φρέσκο νερό – από 6.0 l λίτρα στο αυτόματο πρόγραμμα d
- Πολύ απλό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας – ComfortClose
- Ευελιξία και ασφάλεια – σχεδιασμός κανίστρων ComfortPlus



EAN: 4002516468233 / Αριθμός υλικού: 11884540 / Παλιός αριθμός υλικού: 21702016A

<b>Μοντέλο</b>	
Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων	•
Πλυντήριο πιάτων 60 cm	•
<b>Σχεδιασμός</b>	
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Φωτεινό λευκό
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κάθετος πίνακας χειρισμού
Τύπος χειρισμού	Διακόπτης επιλ. προγράμματος
Οθόνη	Οθόνη κειμένου 1 γραμμής
Χρώμα οθόνης	Λευκό
MultiLingua	•
<b>Ευκολία</b>	
Υποβοηθούμενο κλείσιμο πόρτας	ComfortClose
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας	Οθόνη
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	B
Κατανάλωση νερού στο αυτόματο πρόγραμμα σε l από	6,0
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο πρόγραμμα ECO σε kWh	0,64
Κατανάλωση ενέργειας στο πρόγραμμα ECO σε kWh μετά από 100 κύκλους προγράμματος	64
Τιμή κατανάλωσης σε kWh με σύνδεση ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	0,40
Διάρκεια προγράμματος ECO σε λεπτά	199
Επίπεδο εκπομπών θορύβου	C
Εκπομπές θορύβου σε dB(A)	45
EcoFeedback	•
Τεχνολογία EcoPower	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Σύνδεση ζεστού νερού	•
Μισό φορτίο	•
<b>Ποιότητα αποτελεσμάτων</b>	
Πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
SensorDry	•
Στέγνωμα turbothermic με ανακυκλοφορία	•
Ενεργό στέγνωμα με συμπίκνωση	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Προγράμματα πλύσης</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Αυτόματο	•
Εντατικό 75°C	•
PowerWash	•
Απαλό	•
ExtraQuiet 40 dB(A)	•
Φροντίδα συσκευών	•
<b>Επιλογές πλυντηρίου πιάτων</b>	
IntenseZone	•

## G 7020 SC

Ανεξάρτητα πλυντήρια πιάτων  
με δίσκο 3D MultiFlex για μεγιστοποίηση της άνεσης.




EAN: 4002516468233 / Αριθμός υλικού: 11884540 / Παλιός αριθμός υλικού: 21702016A

Express	•
Πρόσθετη πλύση	•
Πρόσθετο στέγνωμα	•
<b>Σχεδιασμός κάنيστρων</b>	
Φόρτωση μαχαιροπίρουνων	Δίσκος 3D MultiFlex
Θήκη ποτηριών FlexCare	1
Σχεδίαση καλαθιών	ComfortPlus
Πλήθος σερβιτσιών	14
<b>Safety</b>	
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS	•
Ενδεικτική λυχνία φίλτρου	•
Κλείδωμα ασφαλείας	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	845
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	880
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Πλάτος συσκευής σε mm	598
Ύψος συσκευής σε mm	845
Βάθος συσκευής σε mm	600
Βάθος σε cm με την πόρτα ανοιχτή	119,5
Καθαρό βάρος σε kg	56,0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,00
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Πρότυπο ηλεκτρικής συχνότητας	50
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm	1,50
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm	1,50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,70
<b>Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης</b>	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	deutsch, english (GB), hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	

G 7020 SC

Ανεξάρτητα πλυντήρια πιάτων  
με δίσκο 3D MultiFlex για μεγιστοποίηση της άνεσης.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)