

## APWM 073

Σετ εγκατάστασης προσαρμογέα δοσομέτρησης για απευθείας σύνδεση αντλιών δοσομέτρησης,  $\varnothing$  6 mm, μέγιστη χωρητικότητα 9 kg.



- Κατάλληλο για σωλήνες με διάμετρο 6 mm
- Για πλυντήρια ρούχων Benchmark 9 kg
- Για 6 συνδέσεις δοσομέτρησης

EAN: 4002516589921 / Αριθμός υλικού: 11902700 / Παλιός αριθμός υλικού: 59510073EU

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια ρούχων	•
<b>Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος</b>	
PWM 509	•
PWM 909	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Σύστημα δοσομέτρησης	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Λευκό
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	150
Καθαρό βάρος [kg]	0,08
Μικτό βάρος σε kg	0,09