

PDR 508 [EL]

Επαγ. στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ. με εξαιρετικά σύντομη διάρκεια προγραμμάτων. Χωρητικότητα 8.0 kg σε 42 min.



- Όγκος κάδου 130.00 l, Φορτίο 8.0 kg
- Δοκιμασμένο για εντατική χρήση – απαράμιλλη ποιότητα Miele
- Πίνακας πρόσοψης με σύμβολα και περιστροφικό επιλογή – M Select
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry

C

EAN: 4002516516231 / Αριθμός υλικού: 11905950 / Παλιός αριθμός υλικού: 52508352D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρ. φόρτ., τοποθ/νο σε κολ.
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Λευκό λωτού
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξειδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	8,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	130,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	370
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	167
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξειδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθάλψης	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	5,50
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,50
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε kWh/kg	0,50
Ειδική κατανάλωση ρεύματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε kWh/kg	0,42
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	42
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με υπολειπόμενη υγρασία στο 48% σε λεπτά	42
Διάρκεια προγράμματος στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για υφάσματα μεικτών ινών με υπολειπόμενη υγρασία στο 40% σε λεπτά	37
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Select

PDR 508 [EL]

Επαγ. στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ. με εξαιρετικά σύντομη διάρκεια προγραμμάτων. Χωρητικότητα 8.0 kg σε 42 min.



EAN: 4002516516231 / Αριθμός υλικού: 11905950 / Παλιός αριθμός υλικού: 52508352D

Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμεν. υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Πίνακας ελέγχου με ευνόητα σύμβολα	•
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα εύκολα οποιαδήποτε στιγμή	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N~ 400V 50/60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	6,14
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,40
Ασφάλεια σε A	10
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	230V~ 50/60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	2,99
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,24
Ασφάλεια σε A	16
Πιθανή παραλλαγή τάσης 2	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3~ 230V 50/60HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	6,14
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	6,40
Ασφάλεια σε A	16
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	850
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	596
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	717
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	940
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	660
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	820
Καθαρό βάρος σε kg	49,0
Μικτό βάρος σε kg	55
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	920
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	<70 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	0,76
Χαρακτηριστικά	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Κάνιστρο στεγνώματος (προαιρετικά)	•
Φωτισμός κάδου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Ενεργειακή κλάση	C

PDR 508 [EL]

Επαγ. στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, Μικροί Γίγαντες, ηλ. θερμ.
με εξαιρετικά σύντομη διάρκεια προγραμμάτων. Χωρητικότητα 8.0 kg σε 42 min.



EAN: 4002516516231 / Αριθμός υλικού: 11905950 / Παλιός αριθμός υλικού: 52508352D

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	609
Επίπεδο θορύβου σε dB(a), στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο	66
Διάρκεια κανονικού προγράμματος σε λεπτά	54
Πώς λειτουργεί	Με εξαερισμό
Φορτίο σε kg	8,0
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Μονάδα LAN/WiFi (προαιρετικά)	•
WiFiConn@ct	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•