

PTD 901

Πλυντήριο πιάτων Tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα

Με σύντομους κύκλους για σκεύη του κλάδου ξενοδοχείων και τροφοδοσίας.

EAN: 4002516485360 / Αριθμός υλικού: 11917880 / Παλιός αριθμός υλικού: 61090101D



- Μέγ. απόδοση καθαρισμού*: 1296πιάτα/ώρα
- Πάντα το σωστό πρόγραμμα πλύσης – λύσεις για κάθε είδος
- Εύκολη και ευέλικτη λειτουργία – οθόνη αφής
- Βέλτιστη ροή εργασιών – σύστημα Tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα
- Κορυφαίο σύστημα φιλτραρίσματος- κορυφαίο σύστημα φίλτρου

* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

| Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής | |
|--|---------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής | Πλυντήριο πιάτων τύπου καμπάνα |
| Εύρος | Επαγγελματικό |
| Μοντέλο | Performance |
| Σύστημα πλύσης | Σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα |
| Αριθμός επιπέδων | 1 |
| Πρόσοψη | Ανοξείδωτο |
| Χωρητικότητα δεξαμενής σε l | 35,0 |
| Εφαρμογή | |
| Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία | • |
| Κατάλληλο για νοσοκομεία | • |
| Κατάλληλο για μικρά εστιατόρια/μπαρ | • |
| Κατάλληλο για τον ξενοδοχειακό κλάδο | • |
| Κατάλληλο για πανδοχεία | • |
| Κατάλληλο για καντίνες | • |
| Κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς | • |
| Κατάλληλο για πανεπιστήμια και σχολεία | • |
| Κατάλληλο για εστιατόρια fast food | • |
| Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία | • |
| Στοιχεία απόδοσης | |
| Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών | • |
| Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min. | 300 |
| Συνομότερη διάρκεια προγράμματος σε sec. | 50 |
| Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C | 90 |
| Απόδοση καθαρισμού σε πιάτα/ώρα | 1296 |
| Απόδοση καθαρισμού σε ποτήρια/ώρα | 3773 |
| Απόδοση καθαρισμού σε κάνιστρα/ώρα | 72 |
| Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης | 438000 |
| Στοιχεία ελέγχου | |
| Σύστημα χειρισμού | Ηλεκτρονικοί χειρισμοί |
| Επιλογή προγράμματος | Πλήρης οθόνη αφής |
| Διακόπτης αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αναμονής | • |
| Προγράμματα πλύσης [πλήθος] | 3 |
| Χρωματιστή ένδειξη προόδου προγράμματος | • |
| Επιλογή γλώσσας οθόνης | • |
| Βασική ηλεκτρική παροχή | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Θερμαντική ισχύς σε kW | 8,20 |
| Θερμαντική ισχύς δεξαμενής σε kW | 2,50 |
| Θερμαντική ισχύς βραστήρα σε kW | 10,80 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 9,10 |
| Ασφάλεια σε A | 16 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 3,50 |
| Πιθανή παραλλαγή τάσης 1 | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | 3N AC 380-415V 50HZ |

PTD 901

Πλυντήριο πιάτων Tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα

Με σύντομους κύκλους για σκεύη του κλάδου ξενοδοχείων και τροφοδοσίας.



EAN: 4002516485360 / Αριθμός υλικού: 11917880 / Παλιός αριθμός υλικού: 61090101D

| | |
|--|---------------------|
| Θερμαντική ισχύς σε kW | 10,80 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 13,20 |
| Ασφάλεια σε A | 25 |
| Πιθανή παραλλαγή τάσης 2 | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Θερμαντική ισχύς σε kW | 11,70 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 14,70 |
| Ασφάλεια σε A | 32 |
| Παροχή / αποχέτευση νερού | |
| Κρύο ή ζεστό νερό [αριθμός] | 1 |
| Μέγιστη θερμοκρασία νερού εισόδου σε °C | 60 |
| Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar | 1,00-6,00 |
| Αντλία αποχέτευσης [DN] | 19 |
| Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm | 65 |
| Αντλία booster | • |
| Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l | 0,54 |
| Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης σε l | 2,20 |
| Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm | 150 |
| Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm | 150 |
| Διαστάσεις και βάρος | |
| Μέγιστη ρύθμιση ύψους σε mm | 35,00 |
| Εξωτερική διάσταση με κλειστή πόρτα, ύψος | 1535 |
| Εξωτερική διάσταση με ανοικτή πόρτα, ύψος | 2010 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm | 635 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm | 750 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm | 1660 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm | 770 |
| Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm | 880 |
| Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm | 440 |
| Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm | 540 |
| Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κανίστρου σε mm | 500 |
| Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος σε mm | 550 |
| Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm | 850 |
| Καθαρό βάρος [kg] | 137 |
| Μικό βάρος σε kg | 151 |
| Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ² | 2026 |
| Δεδομένα εκπομπών | |
| Εκπομπές – ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο | 62 dB(A) re 20 μPa |
| Προγράμματα | |
| Πρόγραμμα για ελαφρώς λερωμένα | • |
| Πρόγραμμα για κανονικά λερωμένα | • |
| Πρόγραμμα για πολύ λερωμένα | • |
| Επιπλέον επιλογές προγραμμάτων | • |
| Για συγκεκριμένο τύπο ρούχων | • |
| Μούλιασμα | • |
| Αυτοκαθαρισμός | • |
| Αφαλάτωση | • |

PTD 901

Πλυντήριο πιάτων Tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα

Με σύντομους κύκλους για σκεύη του κλάδου ξενοδοχείων και τροφοδοσίας.

EAN: 4002516485360 / Αριθμός υλικού: 11917880 / Παλιός αριθμός υλικού: 61090101D



| | |
|--|---|
| Βασικός καθαρισμός | • |
| Σχεδιασμός κάμιστρων | |
| Χωρίς κάμιστρα | • |
| Χαρακτηριστικά | |
| Ενσωματωμένη αντλία/μονάδα δοσομέτρησης για λαμπρυντικό | • |
| Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4401) | • |
| Έλεγχος όλων των βραχιόνων ψεκασμού | • |
| Χειροκίνητη λειτουργία πόρτας | • |
| Αυτόματη έναρξη προγράμματος μετά το κλείσιμο της πόρτας | • |
| Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος | • |
| Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία πλύσης | • |
| Ρυθμιζόμενος χρόνος ξεβγάλματος | • |
| Ανάκτηση θερμότητας από το νερό αποχέτευσης | • |
| Δείκτης θερμοκρασίας για δεξαμενή και βραστήρα | • |
| Θάλαμος υγιεινής πλύσης δοχείων | • |
| Σύστημα περιστρεφόμενου ψεκασμού (επάνω και κάτω) | • |
| Ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα φίλτρου | • |
| Φίλτρο προστασίας αντλίας | • |
| Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά) | • |
| Επιλογές σύνδεσης | |
| Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό | • |
| Σωλήνες αναρρόφησης για εξωτερικά δοχεία μέσων [πλήθος] | 1 |
| Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα | |
| CE | • |
| Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK | • |
| Προστασία από εκτινασσόμενα υγρά IPX5 | • |
| Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων EMC | • |
| DIN EN 17735 | • |
| DIN SPEC 10534 | • |
| WRAS | • |
| UKCA | • |