

PTD 901 [DOS]

Πλυντήριο πιάτων Tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα

Με σύντομους κύκλους για μεγάλες ποσότητες σκευών - με ενσωματωμένο δοσομετρητή.

EAN: 4002516485391 / Αριθμός υλικού: 11917910 / Παλιός αριθμός υλικού: 61090103D



- Μέγ. απόδοση καθαρισμού*: 1296πιάτα/ώρα
- Πάντα το σωστό πρόγραμμα πλύσης – λύσεις για κάθε είδος
- Εύκολη και ευέλικτη λειτουργία – οθόνη αφής
- Βέλτιστη ροή εργασιών – σύστημα Tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα
- Κορυφαίο σύστημα φιλτραρίσματος- κορυφαίο σύστημα φίλτρου

* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλυντήριο πιάτων τύπου καμπάνα
Εύρος	Επαγγελματικό
Μοντέλο	Performance
Σύστημα πλύσης	Σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα
Αριθμός επιπέδων	1
Πρόσοψη	Ανοξείδωτο
Χωρητικότητα δεξαμενής σε l	35,0
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για μικρά εστιατόρια/μπαρ	•
Κατάλληλο για τον ξενοδοχειακό κλάδο	•
Κατάλληλο για πανδοχεία	•
Κατάλληλο για καντίνες	•
Κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια και σχολεία	•
Κατάλληλο για εστιατόρια fast food	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	300
Συντομότερη διάρκεια προγράμματος σε sec.	50
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	90
Απόδοση καθαρισμού σε πιάτα/ώρα	1296
Απόδοση καθαρισμού σε ποτήρια/ώρα	3773
Απόδοση καθαρισμού σε κάνιστρα/ώρα	72
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	438000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Ηλεκτρονικοί χειρισμοί
Επιλογή προγράμματος	Πλήρης οθόνη αφής
Διακόπτης αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αναμονής	•
Προγράμματα [αριθμός]	4
Χρωματιστή ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-415V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	8,20
Θερμαντική ισχύς δεξαμενής σε kW	2,50
Θερμαντική ισχύς βραστήρα σε kW	10,80
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	9,10
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	3,50
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-415V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	10,80
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	13,20

PTD 901 [DOS]

Πλυντήριο πιάτων Tank (ολίσθηση) τύπου καμπίνα

Με σύντομους κύκλους για μεγάλες ποσότητες σκευών - με ενσωματωμένο δοσομετρητή.

EAN: 4002516485391 / Αριθμός υλικού: 11917910 / Παλιός αριθμός υλικού: 61090103D



Ασφάλεια σε A	25
Πιθανή παραλλαγή τάσης 2	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 380-415V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	11,70
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	14,70
Ασφάλεια σε A	32
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο ή ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	1,00-6,00
Αντλία αποχέτευσης [DN]	19
Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm	65
Αντλία booster	•
Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l	0,54
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης σε l	2,20
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm	150
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm	150
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερική διάσταση με κλειστή πόρτα, ύψος	1535
Εξωτερική διάσταση με ανοιχτή πόρτα, ύψος	2010
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	635
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	750
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1660
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	770
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	880
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm	440
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm	540
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κανίστρου σε mm	500
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος σε mm	550
Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm	850
Καθαρό βάρος [kg]	137
Μικτό βάρος σε kg	151
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	2026
Δεδομένα εκπομπών	
Εκπομπές - ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο	62 dB(A) re 20 μPa
Προγράμματα	
Πρόγραμμα για ελαφρώς λερωμένα	•
Πρόγραμμα για κανονικά λερωμένα	•
Πρόγραμμα για πολύ λερωμένα	•
Επιπλέον επιλογές προγραμμάτων	•
Για συγκεκριμένο τύπο ρούχων	•
Μούλιασμα	•
Αυτοκαθαρισμός	•
Αφλάτωση	•
Βασικός καθαρισμός	•
Σχεδιασμός κάνιστρων	
Χωρίς κάνιστρα	•
Χαρακτηριστικά	
Ενσωματωμένη αντλία/μονάδα δοσομέτρησης για λαμπρυντικό	•
Ενσωματωμένη αντλία/μονάδα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό	•

PTD 901 [DOS]

Πλυντήριο πιάτων Tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα

Με σύντομους κύκλους για μεγάλες ποσότητες σκευών - με ενσωματωμένο δοσομετρητή.