

## PWM 909 [EL DP DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο, αντλία αποχέτευσης και με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.



EAN: 4002516488170 / Αριθμός υλικού: 11923470 / Παλιός αριθμός υλικού: 51909004EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Performance Plus
Πρόσωση	Ανοξειδωτος χάλυβας
Χρώμα πίνακα ελέγχου	Ανοξειδωτος χάλυβας
Μέγιστο μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:9 σε kg	9,0
Αναλογία φορτίου	1:9
Φορτίο σε kg	9,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	80
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	370
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Αυτόματο κλείδωμα πόρτας	•
Σύγχρονος κινητήρας χωρίς συντήρηση	•
Κυψελωτός κάδος	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθαλψης	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή κρύου νερού σε l/kg	6,30
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή κρύου νερού σε kWh/kg	0,13
Ειδική κατανάλωση νερού για παροχή ζεστού νερού σε l/kg	6,60
Ειδική κατανάλωση ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε kWh/kg	0,03
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού σε l	56,2
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού σε kW	1,20

- Όγκος κάδου 80 l, φορτίο 9.0 kg
- 18% μικρότερη κατανάλωση νερού και 45% μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος\*
- Βέλτιστος χειρισμός με την έγχρωμη οθόνη αφής – M Touch Pro Plus
- Τέλειο στύψιμο – υπολειπόμενη υγρασία 44 %\*\*, συντελεστής g518
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

\* Με βάση το πρόγραμμα για χρωματιστά στους 60°C με σύνδεση ζεστού νερού, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

\*\* Η προδιαγραφή υπολειπόμενης υγρασίας αφορά ξέβγαλμα με ζεστό νερό κατά τον τελευταίο κύκλο ξεβγάλματος.

## PWM 909 [EL DP DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο, αντλία αποχέτευσης και με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.



EAN: 4002516488170 / Αριθμός υλικού: 11923470 / Παλιός αριθμός υλικού: 51909004EU

Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού	49
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού σε l	59,3
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού σε kW	0,23
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού	45
Κατανάλωση νερού με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	49,7
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	0,82
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου νερού στο πρόγραμμα ECO	34
Κατανάλωση νερού με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO σε l	52,0
Κατανάλωση ενέργειας με παροχή ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	0,14
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά με μόνιμη παροχή κρύου και ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO	32
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	47
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	44
Ταχύτητα στροφών σε rpm	1300
Συντελεστής g	518
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας	30000
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Pro Plus
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ελεύθερα προγραμματιζόμενο
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	Ελεύθερης επιλογής
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
<b>Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα</b>	
Βασικά προγράμματα	•
Προγράμματα για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Προγράμματα για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων	•
Προγράμματα για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Προγράμματα για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Προγράμματα για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Προγράμματα για στεγνοκαθαριστήρια	•
Προγράμματα για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις	•
Προγράμματα για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Προγράμματα για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Προγράμματα για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Προγράμματα για νοσοκομεία	•
Προγράμματα για εστιατόρια fast food	•
Προγράμματα για κάμπινγκ	•
Προγράμματα για αθλητικούς συλλόγους	•

## PWM 909 [EL DP DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο, αντλία αποχέτευσης και με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.

EAN: 4002516488170 / Αριθμός υλικού: 11923470 / Παλιός αριθμός υλικού: 51909004EU

Προγράμματα για κέντρα αισθητικής, σπα και γυμναστήρια	•
Προγράμματα για οικιακή χρήση	•
Προγράμματα για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
<b>Δοσομέτρηση</b>	
Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
Ευέλικτος προσαρμογέας δοσομέτρησης (προαιρετικό)	•
Μέγιστο πλήθος συνδέσεων για δοσομετρικές αντλίες υγρών [αριθμός]	6
Αισθητήρας κενού	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	7,95
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,20
Ασφάλεια σε A	16
<b>Παροχή / αποχέτευση νερού</b>	
Κρύο νερό [αριθμός]	1x 1/2" με σπειρ. σύνδ. 3/4"
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4"
Νερό αποχέτευσης (προαιρετικά) [αριθμός]	1 ένωση 1/2" w/ 3/4"
Αντλία αποχέτευσης	DN 22
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1020
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	700
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	718
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1214
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	750
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	817
Καθαρό βάρος σε kg	140,0
Μικτό βάρος σε kg	152
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	2421
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	65 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	2,30
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Πατενταρισμένο προστύψιμο	•
Επανεπεξεργασία πανιών καθαρισμού	•
Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισορροπίας	•
Ξέβγαλμα απολύμανσης	•
EcoSpeed	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου +	•
Έλεγχος εισερχόμενου νερού	•
Προσθήκη ιματισμού	•
Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	95

## PWM 909 [EL DP DD]

Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικά θερμαινόμενο, αντλία αποχέτευσης και με συρτάρι απορρυπαντικού, M Touch Pro Plus – ελεύθερα προγραμματιζόμενο.



EAN: 4002516488170 / Αριθμός υλικού: 11923470 / Παλιός αριθμός υλικού: 51909004EU

<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Αναπνευστικές μάσκες [αριθμός]	13
Κράνη [πλήθος]	2
Φόρμες εργασίας [αριθμός]	1
Προστατευτικά μπουφάν [αριθμός]	2
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	1
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	2
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	1
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	2
Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]	204
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm/190 g [αριθμός]	42
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm/220 g [αριθμός]	33
Σφουγγαρίστρες μικροϊνας, 40 cm/120 g [αριθμός]	66
Σφουγγαρίστρες μικροϊνας, 50 cm/170 g [αριθμός]	43
Σφουγγαρίστρες, γραφείο, 100 g [ποσότητα]	55
Σφουγγαρίστρες, σκάλες, 150 g [ποσότητα]	35
Θερινές κουβέρτες για άλογα [αριθμός]	2
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•