

PDR 510 ROP [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με χειρισμό υπολειπόμενης υγρασίας M Select ROP για τέλειο στέγνωμα.



- Χωρητικότητα κάδου 180.00 l, μέγεθος φορτίου 8.0 kg – 10.0 kg
- Μοναδική, απαλή φροντίδα υφασμάτων – κυψελωτός κάδος
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi
- Δοκιμασμένο για εντατική χρήση – απaráμιλλη ποιότητα Miele
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry

EAN: 4002516491835 / Αριθμός υλικού: 11924260 / Παλαιός αριθμός υλικού: 52510001EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Απόδοση
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:22,5	8,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:18	10,0
Χωρητικότητα κάδου σε l	180,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	440
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξείδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι

Εφαρμογή

Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•

Στοιχεία απόδοσης

Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	7,40
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,51
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	36

Στοιχεία ελέγχου

Σύστημα χειρισμού	M Select Benchmark
Δυνατότητα προγραμματισμού	Ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμενη υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Πίνακας ελέγχου με ευνότητα σύμβολα	•

Βασική ηλεκτρική παροχή

Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50/60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	7,94
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,20
Ασφάλεια σε A	16

Διαστάσεις και βάρος στεγνωτηρίου

Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1020
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	700
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	763

PDR 510 ROP [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με χειρισμό υπολειπόμενης υγρασίας M Select ROP για τέλειο στέγνωμα.



EAN: 4002516491835 / Αριθμός υλικού: 11924260 / Παλιός αριθμός υλικού: 52510001EU

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1215
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	760
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	820
Καθαρό βάρος σε kg	72,0
Μικτό βάρος σε kg	80
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	853
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	50 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	3,90
Χαρακτηριστικά	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Φωτισμός κάδου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Πώς λειτουργεί	Με εξαιρεισμό
Ρυθμός ανακύκλωσης σε ποσοστό %	90
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Στεγνωτήριο με σύνδεση WiFi	•
Connector Box	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•