

## PDR 910 [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με προγραμματιζόμενο χειρισμό M Touch Pro για μέγιστη ευελιξία.



- Χωρητικότητα κάδου 180.00 l, μέγεθος φορτίου 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Μοναδική, απαλή φροντίδα υφασμάτων – κυψελωτός κάδος
- Στέγνωμα όλων των υφασμάτων με ακρίβεια – PerfectDry
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi
- Δοκιμασμένο για εντατική χρήση – απαράμιλλη ποιότητα Miele

EAN: 4002516491866 / Αριθμός υλικού: 11924420 / Παλιός αριθμός υλικού: 52910002EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Εμπρόσθια φόρτωση
Εύρος	Performance Plus
Πρόσοψη	Σκούρο γκρι
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξειδωτος χάλυβας
Φορτίο σε kg	10,0
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Μέγεθος φορτίου με αναλογία φορτίου 1:18	10,0
Αναλογία φορτίου	1:18
Χωρητικότητα κάδου σε l	180,00
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Άνοιγμα πόρτας [Ø] σε mm	440
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	αριστερά
Ανοξειδωτος κυψελωτός κάδος	Ναι
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για διαχείριση εγκαταστάσεων	•
Κατάλληλο για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για ιπποφορβεία, κέντρα ιππασίας και στάβλους	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Κατάλληλο για τον κλάδο των πετροχημικών	•
Κατάλληλο για τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων	•
Κατάλληλο για θεματικά πάρκα και συγκροτήματα διακοπών	•
Κατάλληλο για εγκαταστάσεις κρατικής περιθαλψης	•
Στοιχεία απόδοσης	
Μέγιστη ικανότητα εξάτμισης σε l/ώρα	7,40
Ειδική κατανάλωση ενέργειας σε kWh/kg	0,51
Διάρκεια προγράμματος σε λεπτά	36
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Pro
Δυνατότητα προγραμματισμού	προγραμματιζόμενο
Διασύνδεση χρήστη	Ελεγχόμενη υπολειπόμεν. υγρασία
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•

## PDR 910 [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με προγραμματιζόμενο χειρισμό M Touch Pro για μέγιστη ευελιξία.



EAN: 4002516491866 / Αριθμός υλικού: 11924420 / Παλιός αριθμός υλικού: 52910002EU

Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50/60HZ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης σε kW	7,94
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,20
Ασφάλεια σε A	16
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	1020
Εξωτερικές διαστάσεις, πλάτος σε mm	700
Εξωτερικές διαστάσεις, βάθος σε mm	763
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1215
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	760
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	820
Καθαρό βάρος σε kg	72,0
Μικτό βάρος σε kg	80
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	853
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	50 dB(A) re 20 μPa
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	3,90
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αξονική ροή αέρα	•
Φίλτρο μεγάλης επιφάνειας	•
PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου SoftLift	•
Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας	•
Θύρα επικοινωνίας	•
Φωτισμός κάδου	•
Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Αποκοπή φορτίου αιχμής/διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
Στεγνωτήριο με σύνδεση WiFi	•
Connector Box	•
Μονάδα LAN (προαιρετικά)	•
<b>Χωρητικότητες</b>	
Αναπνευστικές μάσκες [αριθμός]	4
Φόρμες εργασίας [αριθμός]	1
Προστατευτικά μπουφάν [αριθμός]	2
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	1
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	2
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	1
Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	2
Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]	182
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm [αριθμός]	42
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm [αριθμός]	36
Σφουγγαρίστρες μικροΐνας, 40 cm [αριθμός]	66

PDR 910 [EL]

Επαγγελματικό στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα, ηλεκτρικά θερμαινόμενο με προγραμματιζόμενο χειρισμό M Touch Pro για μέγιστη ευελιξία.