

APWM 017

Βάση δοσομετρικής αντλίας

με λοξή βάση για πλήρες άδειασμα υπολειμμάτων από τα δοχεία υγρών.

EAN: 4002516501404 / Αριθμός υλικού: 11933700 / Παλιός αριθμός υλικού: 59510017EU



- Κατάλληλο για εγκατάσταση περιβλ. δοσομετρικής αντλίας DOS G2
- Κατάλ. για την εγκατάσταση δοσομετρικής αντλίας DOS GP3
- Με τέσσερα περιστροφικά ροδάκια για μέγιστη κινητικότητα
- Κατάλληλο για εγκ/ση αντλιών δοσομέτρησης Brightwell και APWM 054

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια ρούχων	•
Κατηγορία συσκευής/εξαρτήματος	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 017

Βάση δοσομετρικής αντλίας

με λοξή βάση για πλήρες άδειασμα υπολειμμάτων από τα δοχεία υγρών.



EAN: 4002516501404 / Αριθμός υλικού: 11933700 / Παλιός αριθμός υλικού: 59510017EU

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Κατηγορία προϊόντος	
Σύστημα δοσομέτρησης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	OHNE
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	1030
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	1000
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	371
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1152
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	1300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	413
Καθαρό βάρος [kg]	9,00
Μικτό βάρος σε kg	10,00