

KS 4887 DD

Ανεξάρτητο ψυγείο

με PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 και Click2open για μέγιστη άνεση.



- Φρεσκάδα 5πλης διάρκειας με ενεργή εφύγρανση – PerfectFresh Active
- Προσαρμοσμένη ρύθμιση φωτισμού γυάλινων ραφιών με FlexiLight 2.0
- Εύκολο άνοιγμα συσκευών χωρίς λαβές με το Click2open
- Ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας εντός της συσκευής – DynaCool
- Τα ράφια πόρτας επιδέχονται ρύθμιση ύψους το καθένα ξεχωριστά



EAN: 4002516515913 / Αριθμός υλικού: 11949670 / Παλαιός αριθμός υλικού: 36488740EU1

| Γενικές πληροφορίες                                    |                                  |
|--|----------------------------------|
| Αναγνωριστικό μοντέλου                                 | KS 4887 DD                       |
| Κωδ. προϊόντος κατασκευαστή                            | 11949670                         |
| Αριθμός EAN  | 4002516515913                    |
| Κατηγορία μάρκετινγκ                                   | Platinum                         |
| Κατηγορία συσκευής                                     |                                  |
| Ψυγείο   | •                                |
| Τύπος κατασκευής                                       |                                  |
| Ανεξάρτητη συσκευή                                     | •                                |
| Άρθρωση πόρτας   | δεξιά                            |
| Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας                        | •                                |
| Με δυνατότητα παράπλευρης τοποθέτησης                  | •                                |
| Σχεδιασμός   |                                  |
| Χρώμα πλαισίου   | Ασημί                            |
| Χρώμα πρόσοψης   | Ανοξειδωτο ατσάλι/<br>CleanSteel |
| Φωτισμός συντήρησης                                    | FlexiLight 2,0                   |
| Φωτισμός τουρμπίνας                                    | •                                |
| Φωτισμός συστήματος φρεσκάδας                          | •                                |
| Άνεση για τον χρήστη                                   |                                  |
| Δικτύωση με το Miele@home                              | •                                |
| Σύστημα φρεσκάδας                                      | PerfectFresh Active              |
| Υποβοηθούμενο άνοιγμα πόρτας                           | Click2open                       |
| Εσωτερική πόρτα άριστης προσαρμογής                    | •                                |
| ComfortClean   | •                                |
| ComfortSize  | •                                |
| DynaCool   | •                                |
| Λειτουργία πάρτυ                                       | •                                |
| Λειτουργία διακοπών                                    | •                                |
| SoftClose  | •                                |
| SelfClose  | •                                |
| Στοιχεία ελέγχου                                       |                                  |
| Αρχή λειτουργίας                                       | FreshTouch                       |
| Ρύθμιση ακριβείας                                      | Θερμοκρασία συντήρησης           |
| SuperCool  | •                                |
| Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας                             | 2                                |
| Λειτουργία Sabbath                                     | •                                |
| Ψυγείο/τμήμα συντήρησης                                |                                  |
| Αριθμός ραφιών   | 5                                |
| με αναδιπλούμενα ράφια (FlexiBoard)                    | 1                                |
| εκ των οποίων φωτιζόμενα                               | 3                                |
| Χρωμιωμένη μεταλλική φιαλοθήκη                         | •                                |
| Αριθμός ψυχρότερων συρταριών                           | 3                                |
| Στεγνό πίσω τοίχωμα                                    | CleanSteel                       |
| Πλήθος εσωτερικών ραφιών πόρτας για κονσέρβες τροφίμων | 2                                |
| Ράφι πόρτας για φιάλες                                 | 2                                |
| Ράφια πόρτας   | 4                                |

KS 4887 DD

Ανεξάρτητο ψυγείο

με PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 και Click2open για μέγιστη άνεση.




EAN: 4002516515913 / Αριθμός υλικού: 11949670 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 36488740EU1

| <b>Απόδοση</b>                            |                     |
|---|---------------------|
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)      | D                   |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh        | 134,00              |
| 24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh        | 0,36                |
| <b>Safety</b>                             |                     |
| Λειτουργία κλειδώματος                    | •                   |
| Ηχητική ειδοποίηση πόρτας                 | •                   |
| Οπτική ειδοποίηση πόρτας                  | •                   |
| <b>Τεχνικά στοιχεία</b>                   |                     |
| Πλάτος συσκευής σε mm                     | 597                 |
| Ύψος συσκευής σε mm                       | 1855                |
| Βάθος συσκευής σε mm                      | 675                 |
| Βάρος σε kg                               | 76,8                |
| Κλιματική κλάση                           | SN-T                |
| Τμήμα συντήρησης σε l                     | 387                 |
| με ζώνη PerfectFresh σε l                 | 141                 |
| Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l        | 386                 |
| Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D) | B                   |
| Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW            | 34                  |
| Κατανάλωση ρεύματος (mA)                  | 1200                |
| Τάση σε V                                 | 220-240             |
| Ασφάλεια σε A                             | 10                  |
| Αριθμός φάσεων                            | 1                   |
| Συχνότητα σε Hz                           | 50-60               |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m           | 2,0                 |
| Αντικατάσταση λυχνιών                     | Εξυπηρέτηση πελατών |
| <b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>              |                     |
| Αυγοθήκη                                  | •                   |
| Θήκη οργάνωσης PerfectFresh               | •                   |


## KS 4887 DD

Ανεξάρτητο ψυγείο


με PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 και Click2open για μέγιστη άνεση.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb  
Blackboard, KS4887DD, installation




FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch




KFN4898CD bs, KFN4898AD bs, KS4887DD edt/cs,  
top view




KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side




KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E,  
FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of  
kitchen units, edt/cs, ws, bst, el



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,  
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,  
KS4887DD, installation sketch



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,  
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,  
KS4887DD, top view