

## PFD 100 SmartBiz

### Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων

για εφαρμογές όπου τα πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης φτάνουν τα όριά τους.



- Απόδοση πλύσης: 13 σερίβτσια σε μόλις 36 min\*
- Όλα τέλεια στεγνά – Στέγνωμα με τεχνολογία υποβοήθησης AutoOpen
- Διαισθητικός χειρισ. χάρη στον σαφή σχεδιασμό του πίνακα ελέγχου
- Ευέλικτη φόρτωση σκευών για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού

\* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.



EAN: 4002516521907 / Αριθμός υλικού: 11962880 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 61010000EP3

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων, εμπρόσθια φόρτωσης
Εύρος	SmartBiz
Σύστημα πλύσης	Εμπρόσθιας φόρτωσης, καθαρού νερού
Αριθμός επιπέδων	2
Πρόσοψη	Λευκό λαμπερό
Καπάκι	Πλαστικό
Πλευρικά τοιχώματα	Φωτεινό λευκό
Χρώμα πρόσοψης	CleanSteel
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για πανδοχεία	•
Κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια και σχολεία	•
Κατάλληλο για γραφεία	•
Κατάλληλο για οικιακή χρήση	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	75
Συντομότερη διάρκεια προγράμματος σε min.	36
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	75
Απόδοση καθαρισμού σε σερίβτσια/κύκλο	13
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	12500
Miele MOVE	
Δυνατότητα δικτύωσης με Miele MOVE	•
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	Ηλεκτρονικοί χειρισμοί
Επιλογή προγράμματος	Πλήκτρα επιλογής προγραμμάτων
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Προγράμματα πλύσης [πλήθος]	8
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Ένδειξη ελέγχου φίλτρου	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	1,90
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,10
Ασφάλεια σε A	10-16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,70
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο ή ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	1,00-10,00
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22

## PFD 100 SmartBiz

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων

για εφαρμογές όπου τα πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης φτάνουν τα όριά τους.



EAN: 4002516521907 / Αριθμός υλικού: 11962880 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 61010000EP3

Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm 100

Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l	6,50
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm	150
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm	150
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	845
Εξωτερική διάσταση με το καπάκι, ύψος σε mm	845
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	970
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	690
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm	540
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm	510
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος άνω κανίστρου	450
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κανίστρου σε mm	450
Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm	210
Απαιτούμενο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Καθαρό βάρος [kg]	56
Μικτό βάρος σε kg	64
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Εκπομπές – ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο	33 dB(A) re 20 μPa
Ηχητική ισχύς (LwA) σε dB(A) re 1 pW	0,0
<b>Προγράμματα</b>	
Γενικής χρήσης	•
Σύντομο	•
Υγιεινή	•
Κρύο/πρόπλυση	•
Ποτήρια	•
Πλαστικά	•
Εξοικονόμηση ενέργειας/Eco	•
Εντατικό	•
<b>Σχεδιασμός κάνιστρων</b>	
Κάνιστρα Comfort	•
Ράφι φλιτζανιών FlexCare [αριθμός]	2
Καλάθι μαχαιροπήρουνων	•
Πάνω κάνιστρο ρυθμιζόμενο στο ύψος	•
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Στέγνωμα	Υποβοήθηση στεγνώματος AutoOpen, Επιπλέον στέγνωμα, Ενεργό στέγνωμα με συμπύκνωση
1 συνδυαστικός δοσομετρητής στην πόρτα για απορρυπαντικό σε σκόνη και λαμπρυντικό	•
Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4401)	•

## PFD 100 SmartBiz

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων

για εφαρμογές όπου τα πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης φτάνουν τα όριά τους.



EAN: 4002516521907 / Αριθμός υλικού: 11962880 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61010000EP3

AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Κλείδωμα ασφαλείας	•
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος	•
Οπτική διασύνδεση	•
SmartStart	•
FlexiTimer με EcoStart	•
WiFi	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Μέγεθος φορτίου του προγράμματος ECO σε ρυθμίσεις χώρου	13
Ενεργειακή κλάση (A-G)	E
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος ECO ανά 100 κύκλους	93
Κατανάλωση νερού του προγράμματος ECO ανά κύκλο σε l	12,0
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)	C
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου σε dB(A) re 1 pW	46
Χρόνος λειτουργίας προγράμματος ECO σε min	250
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό	•
<b>Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα</b>	
CE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•
VDE	•
Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων EMC	•
EN 1717	•