

B 4847 FashionMaster
Σύστημα σιδερώματος με ατμό
με οθόνη και steamer για τέλειο σιδέρωμα και άνεση.



- Ομοιόμορφη κατανομή του ατμού – Κυψελωτή πλάκα σιδερώματος Miele
- Επαγγελματικό σιδέρωμα χάρη στην πίεση ατμού 4.0 bar
- Άνετο και εύκολο στήσιμο/ αποθήκευση – σύστημα 1-2 Lift
- Τέλειο σιδέρωμα χάρη στην ενεργή επιφάνεια σιδερώματος
- Άνετο σιδέρωμα κρεμασμένων ρούχων – Steamer

EAN: 4002516527121 / Αριθμός υλικού: 11978060 /
Παλιός αριθμός υλικού: 13484721SER

Σχεδιασμός	
Χρώμα σιδήρου	Ανθρακίτης/Λευκό λωτού
Χρώμα καλύμματος επιφάνειας σιδερώματος	Βυσσινί
Οθόνη	Οθόνη κειμένου 1 γραμμής
Τέλειο σιδέρωμα	
Κυψελωτή πλάκα σιδερώματος	•
Πίεση ατμού σε bar	4,0
Ποσότητα ατμού σε g/min	100
Κάθετος ατμός	•
Έναρξη ατμού από βαθμίδα θερμοκρασίας	2
Ριπή ατμού	•
Διαρκής ατμός	•
Steamer	•
Ενεργή επιφάνεια σιδερώματος (λειτουργία διόγκωσης και απορρόφησης)	•
Λειτουργία αναρρόφησης	•
Τουρμπίνα 2 βαθμίδων	•
Αντικολλητική πλάκα σιδερώματος	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή κατά των ιών	•
Γρήγορο σιδέρωμα	
Όγκος δοχείου νερού σε l	1,25
Αφαιρούμενο δοχείο νερού	•
Μόνιμα επαναπληρώσιμο δοχείο νερού	•
Σιδέρωμα πολλαπλών στρωμάτων	•
Άνεση για τον χρήστη	
Όλα σε ένα	•
Σύστημα 1-2 Lift	•
Ρύθμιση ύψους χωρίς βαθμίδες με συγκράτηση αερίου, σε mm	830-1020
Ροδάκια που δεν χαράζουν το δάπεδο	•
Επιφάνεια σιδερώματος με Comfort Zone	•
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασφαλείας τουρμπίνας	•
Λειτουργία μνήμης ανεμιστήρα	•
Επιλογή γλώσσας	•
Οδηγίες για την πρώτη χρήση	•
Καθοδηγούμενη αφαίρεση αλάτων	•
Αυτόματη ασφαλίτωση	•
Αυτόματο ξέβγαλμα	•
Αποθηκευτικός χώρος για το σίδερο	•
Χώρος φύλαξης για το καλώδιο τροφοδοσίας και τα εξαρτήματα	•
Safety	
Λειτουργία CoolDown	•
Λειτουργία AutoOff	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	470
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	970
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	1480
Διαστάσεις σε mm (πλάτος), διπλωμένο	470
Διαστάσεις σε mm (ύψος), διπλωμένο	1280
Διαστάσεις σε mm (βάθος), διπλωμένο	370

B 4847 FashionMaster

Σύστημα σιδερώματος με ατμό
με οθόνη και steamer για τέλειο σιδέρωμα και άνεση.



EAN: 4002516527121 / Αριθμός υλικού: 11978060 /

Παλιός αριθμός υλικού: 13484721SER

Συχνότητα σε Hz

50-60

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Αντικολλητική πλάκα σιδερώματος

•

Steamer

•

Premium κάλυμμα επιφάνειας σιδερώματος

•

Στήριγμα σωλήνα ατμού

•

Δοκιμαστικές ταινίες για τη μέτρηση της σκληρότητας του νερού

•

Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων

•

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русскии, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,