

PDW 909 [EL DP DD]

Επαγγ. κολώνα πλυντ.-στεγνωτ., ηλεκτρικά θερμαιν., με αντλία αποχέτευσης

Για πλύσιμο/στέγνωμα σε ελάχιστο χώρο.



- Όγκος κάδου 80 l ή 180 l, φορτίο 2 x 9.0 kg
- 18% μικρότερη κατανάλωση νερού και 45% μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος*
- Εύκολος χειρισμός – σύστημα ελέγχου M Touch Pro(Plus) στο κέντρο
- Μεγάλη παραγωγικότητα ρούχων – πολύ σύντομοι κύκλοι προγράμματος
- Σύνδεση για το μέλλον με τη χρήση LAN και WiFi

* Με βάση το πρόγραμμα για χρωματιστά στους 60°C με σύνδεση ζεστού νερού, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

EAN: 4002516532484 / Αριθμός υλικού: 11994110 / Παλιός αριθμός υλικού: 51909516EU

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Κολώνα εμπρόςθιας φόρτωσης
Εύρος	Performance Plus
Πρόσοψη	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χωρητικότητα πλυντοσυμπτηρίου σε kg	9,0
Χωρητικότητα στεγνωτηρίου σε kg	9,0
Αναλογία πλήρωσης πλυντοσυμπτηρίου	1:9
Αναλογία πλήρωσης στεγνωτηρίου	1:20
Χωρητικότητα κάδου πλυντοσυμπτηρίου σε l	80
Χωρητικότητα κάδου στεγνωτηρίου σε l	180
Σύστημα στεγνώματος	Εξαγόμενος αέρας
Άνοιγμα πόρτας πλυντοσυμπτηρίου [Ø] σε mm	370
Άνοιγμα πόρτας στεγνωτηρίου [Ø] σε mm	440
Γωνία ανοίγματος πόρτας σε μοίρες	180
Άρθρωση πόρτας	Πλύση δεξιά/στέγνωμα αριστερά
Αυτόματο κλειδίμα πόρτας	•
Κυψελωτός κάδος	•
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Κατάλληλο για στεγνοκαθαριστήρια	•
Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για κάμπινγκ	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Κατάλληλο για κέντρα ομορφιάς, σπα και γυμναστήρια	•
Κατάλληλο για ιατρεία και οδοντιατρεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Ειδική κατανάλωση νερού σε l/kg	6,60
Ειδική κατανάλωση ενέργειας πλυντοσυμπτηρίου σε kWh	0,03
Ειδική κατανάλωση ενέργειας στεγνωτηρίου σε kWh	0,51
Μέγιστη δυνατότητα εξάτμισης υγρασίας στεγνωτηρίου σε l/ώρα	7,4 l
Διάρκεια προγράμματος πλυντοσυμπτηρίου σε λεπτά	45
Διάρκεια προγράμματος στεγνωτηρίου σε λεπτά	44
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με κρύο νερό σε ποσοστό %	47
Υπολειμματική υγρασία με ξέβγαλμα με ζεστό νερό σε ποσοστό %	44
Ταχύτητα στροφών πλυντοσυμπτηρίου σε rpm.	1300
Συντελεστής g πλυντοσυμπτηρίου	518

PDW 909 [EL DP DD]

Επαγγ. κολώνα πλυντ.-στεγνωτ., ηλεκτρικά θερμαιν., με αντλία αποχέτευσης

Για πλύσιμο/στέγνωμα σε ελάχιστο χώρο.



EAN: 4002516532484 / Αριθμός υλικού: 11994110 / Παλιός αριθμός υλικού: 51909516EU

Στοιχεία ελέγχου

Τύπος συστήματος χειρισμού πλυντηρίου ρούχων	M Touch Pro Plus
Τύπος συστήματος χειρισμού στεγνωτηρίου	M Touch Pro
Δυνατότητα προγραμματισμού πλυντηρίου ρούχων	Frei Programmierbar
Δυνατότητα προγραμματισμού στεγνωτηρίου	Programmierbar
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγρ/τος σε ώρες για πλυντήριο ρούχων	Frei wählbar
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγρ/τος σε ώρες για στεγνωτήριο	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Δυνατότητα επιλογής γλώσσας οθόνης	•

Κανονικά/προσαρμ. προγράμματα

Βασικά προγράμματα	•
Προγράμματα για τον κλάδο ξενοδοχείων και τροφοδοσίας	•
Προγράμματα για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων	•
Προγράμματα για καθαριστήρια με πλυντήρια	•
Προγράμματα για συγκροτήματα κατοικιών και διαμερισμάτων	•
Προγράμματα για στεγνοκαθαριστήρια	•
Προγράμματα για επαγγελματικά πλυντήρια	•
Προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις	•
Προγράμματα για υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης	•
Προγράμματα για πανεπιστήμια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία	•
Προγράμματα για νοσοκομεία	•
Προγράμματα για κάμπινγκ	•
Προγράμματα για αθλητικούς συλλόγους	•
Προγράμματα για κέντρα αισθητικής, σπα και γυμναστήρια	•
Προγράμματα για οικιακή χρήση	•
Προγράμματα για ιατρεία και οδοντιατρεία	•

Δοσομέτρηση πλυντηρίου ρούχων

Θήκη απορρυπαντικού	3 τμήματα
Μέγιστες επιλογές σύνδεσης για δοσομετρητή υγρών	6
Αισθητήρας κενού	•

Βασική ηλεκτρική παροχή

Τύπος θέρμανσης πλυντηρίου ρούχων	Ηλεκτρική
Τύπος θέρμανσης στεγνωτηρίου	Ηλεκτρική
Ηλεκτρολογική σύνδεση πλυντηρίου ρούχων	3N AC 400 V 50 Hz
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης πλυντηρίου ρούχων σε kW	7,95
Συνολικό συνδεδεμένο φορτίο πλυντηρίου σε kW	8,20
Ασφάλεια πλυντηρίου ρούχων σε A	16,0
Ηλεκτρολογική σύνδεση στεγνωτηρίου	3N AC 400 V 50 Hz
Θερμαντική ισχύς στεγνωτηρίου σε kW	7,94
Συνολικό συνδεδεμένο φορτίο στεγνωτηρίου σε kW	8,20
Ασφάλεια στεγνωτηρίου σε A	16,0

Πιθανές παραλλαγές τάσης

Ηλεκτρολογική σύνδεση πλυντηρίου ρούχων	3N AC 400 V 50 Hz
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης πλυντηρίου ρούχων σε kW	7,95
Συνολικό συνδεδεμένο φορτίο πλυντηρίου σε kW	8,20
Ασφάλεια πλυντηρίου ρούχων σε A	16,0

PDW 909 [EL DP DD]

Επαγγ. κολώνα πλυντ.-στεγνωτ., ηλεκτρικά θερμαιν., με αντλία αποχέτευσης

Για πλύσιμο/στέγνωμα σε ελάχιστο χώρο.

EAN: 4002516532484 / Αριθμός υλικού: 11994110 / Παλιός αριθμός υλικού: 51909516EU

Ηλεκτρολογική σύνδεση στεγνωτηρίου	3N AC 400 V 50 Hz
Θερμαντική ισχύς στεγνωτηρίου σε kW	7,94
Συνολικό συνδεδεμένο φορτίο στεγνωτηρίου σε kW	8,20
Ασφάλεια στεγνωτηρίου σε A	16,0
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	1x 1/2" με σπειρ. σύνδ. 3/4"
Ζεστό νερό [αριθμός]	1 σωλ. 1/2" με σύνδ. πάχ.3/4"
Νερό αποχέτευσης (προαιρετικά) [αριθμός]	1 ένωση 1/2" w/ 3/4"
Αντλία αποχέτευσης	DN 22
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	1940
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	692
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	761
Καθαρό βάρος σε kg	208,0
Μεικτό βάρος σε kg	232,0
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	3235
Καθαρό βάρος σε kg	139,00
Δεδομένα εκπομπών	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εκπομπών σε χώρο εργασίας	63 dB(A) re 20 μPa
Απαγωγή θερμότητας πλυντοσυμπτηρίου στον χώρο σε Mj/ώρα	3,00
Απαγωγή θερμότητας στεγνωτηρίου στον χώρο σε Mj/ώρα	1,62
Χαρακτηριστικά	
Ξέβγαλμα απολύμανσης πλυντοσυμπτηρίου	•
Παρακολούθηση θερμοκρασίας πλυντοσυμπτηρίου	•
Έλεγχος όγκου εισερχόμενου νερού, πλυντοσυμπτήριου	•
Ειδικό θερμαντικό στοιχείο πλυντηρίου	•
Έξυπνη αντιστροφή κάδου στεγνωτηρίου	•
Αξονική ροή αέρα στο στεγνωτήριου	•
Πολύ μεγάλο φίλτρο στεγνωτηρίου	•
Στεγνωτήριου PerfectDry	•
Πτερύγια κάδου στεγνωτηρίου SoftLift	•
Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας στεγνωτηρίου	•
Εξαρτήματα ανεξαρτήτως συσκευής	•
Επιλογές σύνδεσης	
Σύστημα πληρωμής (προαιρετικά)	•
Οπτική διασύνδεση service	•
Διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής / διαχείριση ενέργειας (προαιρετικά)	•
LAN πλυντηρίου ρούχων	•
WiFi	•
Connector Box	•
Χωρητικότητα	
Αναπνευστικές μάσκες [αριθμός]	4
Προστατευτικές στολές [πλήθος]	1
Προστατευτικά μπουφάν [αριθμός]	2
Συνθετικά παπλώματα [αριθμός]	1
Συνθετικά μαξιλάρια [αριθμός]	2
Πουπουλένια παπλώματα [αριθμός]	1

PDW 909 [EL DP DD]

Επαγγ. κολώνα πλυντ.-στεγνωτ., ηλεκτρικά θερμαιν., με αντλία αποχέτευσης
Για πλύσιμο/στένωμα σε ελάχιστο χώρο.



EAN: 4002516532484 / Αριθμός υλικού: 11994110 / Παλιός αριθμός υλικού: 51909516EU

Πουπουλένια μαξιλάρια [αριθμός]	2
Πανιά καθαρισμού, 22 g [αριθμός]	204
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 40 cm [αριθμός]	42
Βαμβακερές σφουγγαρίστρες, 50 cm [αριθμός]	33
Σφουγγαρίστρες μικροϊνας, 50 cm [αριθμός]	47
Θερμινές κουβέρτες για άλογα [αριθμός]	2
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Αξιολόγηση προστασίας από εκτινασσόμενα υγρά IPX4	•
WEEE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•