

KM 6523 FL

Ηλεκτρική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής για χωνευτή τοποθέτηση για πολύ κομψή κουζίνα.




- Εύκολη λειτουργία – EasySelect
- Μοντέρνος σχεδιασμός – πλάτος 752 mm για χωνευτή τοποθέτηση
- Ιδιαίτερη ευελιξία – 4 ζώνες μαγειρέματος, η 1 Vario
- Εξυπηρέτηση – Αυτόματη προθέρμανση για κάθε ζώνη μαγειρέματος
- Ασφάλεια – ένδειξη υπολειπ. θερμοκρ. τριών επιπέδων για κάθε ζώνη

EAN: 4002516573272 / Αριθμός υλικού: 12048070 / Παλαιός αριθμός υλικού: 26652370D

Τύπος θέρμανσης	
Τύπος θέρμανσης	Ηλεκτρική
Τύπος κατασκευής	
Ανεξάρτητο της κουζίνας	•
Σχεδιασμός	
Χωνευτό	•
Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Μαύρο
Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος/περιοχών μαγειρέματος	–/–
1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	εμπρός αριστερά
Τύπος	Δακτύλιος διπλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 120 / Ø 210
Μέγ. ισχύς σε W	1200/2200
2η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	πίσω αριστερά
Τύπος	Δακτύλιος απλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 145
Μέγ. ισχύς σε W	1200
3η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	πίσω δεξιά
Τύπος	Εμβαδόν ορθογ. σκεύους
Μέγεθος σε mm	Ø 170 / 170x290
Μέγ. ισχύς σε W	1500/2600
4η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	εμπρός δεξιά
Τύπος	Δακτύλιος απλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 180
Μέγ. ισχύς σε W	1800
Άνεση για τον χρήστη	
Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	EasySelect
Εκτεταμένη ζώνη μαγειρέματος	•
Χρώμα οθόνης	Κίτρινο
Λειτουργία Stop & Go	•
Λειτουργία ανάκλησης	•
Χρονόμετρο	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Αυτόματη προθέρμανση	•
Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Αξιοποίηση υπολειπόμενης θερμότητας	•
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,5
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8

KM 6523 FL

Ηλεκτρική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής για χωνευτή τοποθέτηση για πολύ κομψή κουζίνα.




EAN: 4002516573272 / Αριθμός υλικού: 12048070 /
Παλιός αριθμός υλικού: 26652370D

Όνομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	10
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	10
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	10
Ευκολία στο καθάρισμα	
Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα	•
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Λειτουργία κλειδώματος	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Προστασία από υπερθέρμανση	•
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm	45 x 752 x 492
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	752
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	45
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	492
Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm	45
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση	730
Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση	470
Βάρος σε kg	10
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση	756
Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση	496
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	7,80
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,4
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50-60
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ξύστρα με ξυραφάκια	•
Καλώδιο τροφοδοσίας	Ναι

KM 6523 FL

Ηλεκτρική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής για κωνευτή τοποθέτηση για πολύ κομψή κουζίνα.



KM 6542 FL, KM 6523 FL (Installation drawing)