

## DAW 1920 Active Απορροφητήρας τοίχου με πλήκτρα EasySwitch για άνετο χειρισμό



- Διαχρονικός σχεδιασμός – μετόπη από ανοξείδωτο ατσάλι πλάτους 898 mm
- Powerful – 645 m<sup>3</sup>/h σε βαθμίδα Booster
- Ταινία LED για ομοιόμορφο φωτισμό
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα – 10πλό φίλτρο λίπους από αλουμίνιο
- Κατάλληλος για κάθε σπίτι – με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα

**A**

EAN: 4002516588436 / Αριθμός υλικού: 12061590 / Παλιός αριθμός υλικού: 28W1920ED

<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Επίτοιχος απορροφητήρας	•
<b>Τρόποι λειτουργίας</b>	
Τύπος αεραγωγού	Τοποθ. εκ των υστέρων
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία)	DKFS 36-P
<b>Σχεδιασμός</b>	
Χρώμα	Ανοξείδωτο
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Ηλεκτρονικά χειριστήρια	•
Διακόπτες αφής σε γυαλί	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D)	A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	49,8
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	A
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	B
<b>Σύστημα φίλτρου</b>	
Πλήθος μεταλλικών φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων	3
<b>Φωτισμός</b>	
LED	•
Αριθμός x W	1 x 3,2 W
Ένταση φωτισμού σε Lx	350 lx
Θερμοκρασία χρώματος σε K	3500 Kelvin
<b>Τουρμπίνα</b>	
Διπλή τουρμπίνα	•
Μοτέρ AC	•
<b>Εξαγωγή</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	255
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	400
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	645
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	53,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	62,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	71,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	39,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	48,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	57,0
<b>Ανακυκλοφορία</b>	
Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	235
Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m <sup>3</sup> /h) σύμφωνα με το EN 61591	390
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) κατά EN 61591	620
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	54,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	64,0


DAW 1920 Active  
Απορροφητήρας τοίχου  
με πλήκτρα EasySwitch για άνετο χειρισμό



EAN: 4002516588436 / Αριθμός υλικού: 12061590 / Παλιός αριθμός υλικού: 28W1920ED

Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	74,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	40,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	50,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	60,0
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm	673–993
Συνολικό ύψος απορροφητήρα ανακύκλωσης αέρα και εξωτερικό σε mm	803–1123
Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm)	673
Πλάτος θόλου σε mm	898
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm	993
Ύψος θόλου σε mm	50
Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm)	803
Βάθος θόλου σε mm	500
Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm	1123
Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm	450
Καθαρό βάρος σε kg	15,0
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,4
Με κοινό βύσμα	•
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,24
Τάση σε V	230
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50
<b>Σημειώσεις για την τοποθέτηση</b>	
Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω	•
Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω	•
Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm	150
Τηλεσκοπική καμινάδα	•
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
Κλαπέτο αντεπιστροφής	•
<b>Προαιρετικά εξαρτήματα</b>	
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	Nein

DAW 1920 Active  
Απορροφητήρας τοίχου  
με πλήκτρα EasySwitch για άνετο χειρισμό



DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings