

DAW 1620 Active Απορροφητήρας τοίχου με πλήκτρα EasySwitch για άνετο χειρισμό



- Διαχρονικός σχεδιασμός – μετόπη από ανοξείδωτο ατσάλι πλάτους 598 mm
- Powerful – 640 m³/h σε βαθμίδα Booster
- Ταινία LED για ομοιόμορφο φωτισμό
- Αποτελεσματικό φιλτράρισμα – 10πλό φίλτρο λίπους από αλουμίνιο
- Κατάλληλος για κάθε σπίτι – με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα

A

EAN: 4002516588429 / Αριθμός υλικού: 12061600 / Παλιός αριθμός υλικού: 28W1620ED

| | |
|---|-----------------------|
| Τύπος κατασκευής | |
| Επίτοιχος απορροφητήρας | • |
| Τρόποι λειτουργίας | |
| Τύπος αεραγωγού | Τοποθ. εκ των υστέρων |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία) | DKFS 36-P |
| Σχεδιασμός | |
| Χρώμα | Ανοξείδωτο |
| Άνεση για τον χρήστη | |
| Ηλεκτρονικά χειριστήρια | • |
| Διακόπτες αφής σε γυαλί | • |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++ -D) | A |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος | 49,9 |
| Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής | A |
| Ενεργειακή κλάση φωτισμού | A |
| Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους | B |
| Σύστημα φίλτρου | |
| Πλήθος μεταλλικών φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων | 2 |
| Φωτισμός | |
| LED | • |
| Αριθμός x W | 1 x 3,2 W |
| Ένταση φωτισμού σε Lx | 390 lx |
| Θερμοκρασία χρώματος σε K | 3500 Kelvin |
| Τουρμπίνα | |
| Διπλή τουρμπίνα | • |
| Μοτέρ AC | • |
| Εξαγωγή | |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591 | 250 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591 | 395 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591 | 640 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 52,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 62,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 71,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Ανακυκλοφορία | |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 1 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591 | 235 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα 2 (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591 | 390 |
| Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster 1 (m ³ /h) κατά EN 61591 | 620 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 53,0 |
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3 | 64,0 |


DAW 1620 Active
Απορροφητήρας τοίχου
με πλήκτρα EasySwitch για άνετο χειρισμό



EAN: 4002516588429 / Αριθμός υλικού: 12061600 / Παλιός αριθμός υλικού: 28W1620ED

| | |
|---|----------|
| Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3 | 74,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13 | 60,0 |
| Τεχνικά στοιχεία | |
| Συνολικό ύψος απορροφητήρα λειτουργίας εξαγωγής και εξωτερικό σε mm | 673–993 |
| Συνολικό ύψος απορροφητήρα ανακύκλωσης αέρα και εξωτερικό σε mm | 803–1123 |
| Συνολικό ύψος για εξαερισμό και εξωτερικό σε in. (mm) | 673 |
| Πλάτος θόλου σε mm | 598 |
| Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας εξαγωγής και απορροφητήρων εξωτερικής λειτουργίας σε mm | 993 |
| Ύψος θόλου σε mm | 50 |
| Συνολικό ύψος για ανακύκλωση σε in. (mm) | 803 |
| Βάθος θόλου σε mm | 500 |
| Συνολικό ύψος απορροφητήρων λειτουργίας ανακυκλοφορίας σε mm | 1123 |
| Ελάχιστο ύψος πάνω από ηλεκτρικές εστίες σε mm | 450 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 13,4 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,4 |
| Με κοινό βύσμα | • |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,24 |
| Τάση σε V | 230 |
| Ασφάλεια σε A | 10 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Συχνότητα σε Hz | 50 |
| Σημειώσεις για την τοποθέτηση | |
| Σύνδεση αεραγωγού εξαγωγής επάνω | • |
| Σύνδεση εξαγωγής επάνω και πίσω | • |
| Διάμετρος αγωγού εξαγωγής σε mm | 150 |
| Τηλεσκοπική καμινάδα | • |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
| Κλαπέτο αντεπιστροφής | • |
| Προαιρετικά εξαρτήματα | |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα | Nein |

DAW 1620 Active
Απορροφητήρας τοίχου
με πλήκτρα EasySwitch για άνετο χειρισμό



DAW1620, DAW1622W Living, Installation drawings