

PFD 400 U [WB SPEED]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου με κά니스τρα για εστιατόρια, σχολεία και φούρνους.



- Μέγ. απόδοση καθαρισμού*: 285 πιάτα/ώρα
- Ποικ. επεξ. δύο συρμάτινων ή πλαστικών καλαθιών ανά κύκλο
- Εξαιρετική ευκολία χρήσης με οθόνη αφής – M Touch Basic
- Πάντα το σωστό πρόγραμμα πλύσης – λύσεις για κάθε είδος
- Κορυφαία αποτελέσματα χάρη στο σύστημα φρέσκου νερού

* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

EAN: 4002516577041 / Αριθμός υλικού: 12066270 / Παλιός αριθμός υλικού: 61040030SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλυντήριο πιάτων κάτω πάγκου
Μοντέλο	Speed
Σύστημα πλύσης	Εμπρόσθια φόρτωσης, καθαρού νερού
Αριθμός επιπέδων	2
Πρόσοψη	Ανοξείδωτο
Πλευρικά τοιχώματα	Γαλβανισμένο
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για μικρά εστιατόρια/μπαρ	•
Κατάλληλο για τον ξενοδοχειακό κλάδο	•
Κατάλληλο για πανδοχεία	•
Κατάλληλο για καντίνες	•
Κατάλληλο για γραφεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	390
Συντομότερη διάρκεια προγράμματος σε min.	8
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	70
Απόδοση καθαρισμού σε πιάτα/ώρα	285
Απόδοση καθαρισμού σε κά니스τρα/ώρα	15
Δυνατότητα πλύσης πλαστικών κανίστρων σε δύο επίπεδα	•
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	28000
Διακόπτες	
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Προγράμματα [αριθμός]	9
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Λειτουργία ανεξαρτήτως γλώσσας	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,90
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
Πιθανή διαφορά τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	3,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,40
Ασφάλεια σε A	16
Παροχή/αποχέτευση νερού	
Κρύο ή ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	0,40-10,00
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm	100
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•

PFD 400 U [WB SPEED]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου
με κάναστρα για εστιατόρια, σχολεία και φούρνους.



EAN: 4002516577041 / Αριθμός υλικού: 12066270 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040030SEE

Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l	10,70
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης σε l	17,50
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm	170
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm	150
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	820
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	580
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	920
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm	559
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm	536
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος άνω κάναστρου	474
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κάναστρου σε mm	516
Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm	216
Απαιτούμενο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Καθαρό βάρος [kg]	65
Μικτό βάρος σε kg	75
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	1200
Δεδομένα εκπομπών	
Εκπομπές – ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο	47 dB(A) re 20 μPa
Ηχητική ισχύς (LwA) σε dB(A) re 1 pW	59,0
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,44
Προγράμματα	
Γενικής χρήσης	•
Σύντομο	•
Υγιεινή	•
Κρύο/πρόπλυση	•
Ποτήρια	•
Ποτήρια μπύρας	•
Πλαστικά	•
Εξοικονόμηση ενέργειας/Eco	•
Εντατικό	•
Αναγέννηση	•
Αποχέτευση νερού	•
Σχεδιασμός κάναστρων	
2 ένθετα E 816 για πιάτα	•
1 πάνω κάναστρο APFD 215	•
1 κάτω κάναστρο APFD 220 για ένθετα	•
2 ένθετα APFD 420 για μαχαιροπίρουνα	•
Πάνω κάναστρο ρυθμιζόμενο στο ύψος	•
Συνδυάζεται με κάναστρο φιαλών APFD 210	•
Χαρακτηριστικά	
Στέγνωμα	χωρίς
1 συνδυαστικός δοσομετρητής στην πόρτα για απορρυπαντικό σε σκόνη και λαμπρυντικό	•

PFD 400 U [WB SPEED]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου
με κάμιστρα για εστιατόρια, σχολεία και φούρνους.



EAN: 4002516577041 / Αριθμός υλικού: 12066270 /
Παλιός αριθμός υλικού: 61040030SEE

Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής
ποιότητας (1.4401)

Θήκη για το αλάτι στην πόρτα

Perfect GlassCare

Ρυθμιζόμενος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος

Οπτική διασύνδεση

Ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα φίλτρου

Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)

Επιλογές σύνδεσης

Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για απορρυπαντικό ή
λαμπρυντικό

Πρότυπα, πιστοποιητ., σύμβολα

CE

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

Προστασία από εκτινασσόμενα υγρά IPX1

Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων EMC

DIN 10512

DIN EN 17735

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•