

## PFD 400 [WB SPEED]

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού με κάνιστρα για εστιατόρια, σχολεία και φούρνους.



- Μέγ. απόδοση καθαρισμού\*: 285 πιάτα/ώρα
- Ποικ. επεξε. δύο συρμάτων ή πλαστικών καλαθιών ανά κύκλο
- Εξαιρετική ευκολία χρήσης με οθόνη αφής – M Touch Basic
- Πάντα το σωστό πρόγραμμα πλύσης – λύσεις για κάθε είδος
- Κορυφαία αποτελέσματα χάρη στο σύστημα φρέσκου νερού

\* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

EAN: 4002516577058 / Αριθμός υλικού: 12066280 / Παλιός αριθμός υλικού: 61040001SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων, εμπρόσθια φόρτωσης
Μοντέλο	Speed
Σύστημα πλύσης	Εμπρόσθια φόρτωσης, καθαρού νερού
Αριθμός επιπέδων	2
Πρόσοψη	Λευκό λωτού
Καπάκι	Λευκό λωτού
Πλευρικά τοιχώματα	Λευκό λωτού
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για μικρά εστιατόρια/μπαρ	•
Κατάλληλο για τον ξενοδοχειακό κλάδο	•
Κατάλληλο για πανδοχεία	•
Κατάλληλο για καντίνες	•
Κατάλληλο για γραφεία	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	390
Συνομότερη διάρκεια προγράμματος σε min.	8
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	70
Απόδοση καθαρισμού σε πιάτα/ώρα	285
Απόδοση καθαρισμού σε κάνιστρα/ώρα	15
Δυνατότητα πλύσης πλαστικών κανίστρων σε δύο επίπεδα	•
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	28000
Διακόπτες	
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Προγράμματα [αριθμός]	9
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Λειτουργία ανεξαρτήτως γλώσσας	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,90
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
Πιθανή διαφορά τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	3,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,40
Ασφάλεια σε A	16
Παροχή/αποχέτευση νερού	
Κρύο ή ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	0,40-10,00
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22

## PFD 400 [WB SPEED]

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού με κά니스τρα για εστιατόρια, σχολεία και φούρνους.



EAN: 4002516577058 / Αριθμός υλικού: 12066280 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040001SEE

Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm 100

Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l	10,70
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης σε l	17,50
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm	170
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm	150
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	820
Εξωτερική διάσταση με το καπάκι, ύψος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	920
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm	559
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm	536
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος άνω κανίστρου	474
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κανίστρου σε mm	516
Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm	216
Απαιτούμενο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Καθαρό βάρος [kg]	75
Μικτό βάρος σε kg	85
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	1200
<b>Δεδομένα εκπομπών</b>	
Εκπομπές - ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο	47 dB(A) re 20 μPa
Ηχητική ισχύς (LwA) σε dB(A) re 1 pW	59,0
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,44
<b>Προγράμματα</b>	
Γενικής χρήσης	•
Σύντομο	•
Υγιεινή	•
Κρύο/πρόπλυση	•
Ποτήρια	•
Ποτήρια μύρας	•
Πλαστικά	•
Εξοικονόμηση ενέργειας/Eco	•
Εντατικό	•
Αναγέννηση	•
Αποχέτευση νερού	•
<b>Σχεδιασμός κά니스τρων</b>	
2 ένθετα E 816 για πιάτα	•
1 πάνω κά니스τρο APFD 215	•
1 κάτω κά니스τρο APFD 220 για ένθετα	•
2 ένθετα APFD 420 για μαχαιροπίρουνα	•
Πάνω κά니스τρο ρυθμιζόμενο στο ύψος	•
Συνδυάζεται με κά니스τρο φιαλών APFD 210	•

## PFD 400 [WB SPEED]

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού με κά니스τρα για εστιατόρια, σχολεία και φούρνους.



EAN: 4002516577058 / Αριθμός υλικού: 12066280 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 61040001SEE

<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Στέγνωμα	χωρίς
1 συνδυαστικός δοσομετρητής στην πόρτα για απορρυπαντικό σε σκόνη και λαμπруντικό	•
Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4401)	•
Θήκη για το αλάτι στην πόρτα	•
Perfect GlassCare	•
Ρυθμιζόμενος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας	•
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος	•
Οπτική διασύνδεση	•
Ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα φίλτρου	•
Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)	•
<b>Επιλογές σύνδεσης</b>	
Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για απορρυπαντικό ή λαμπруντικό	•
<b>Πρότυπα, πιστοποίητ., σύμβολα</b>	
CE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•
Προστασία από εκτινασόμενα υγρά IPX1	•
Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων EMC	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•