

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

Με κάνιστρα για ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρείες εστίασης.



- Μέγ. απόδοση καθαρισμού\*: 456 πιάτα/ώρα ή 24κάνιστρα/ώρα
- Εύκολος και ασφαλής χειρισμός χάρη στην αυτόματη δοσομέτρηση
- Ποικ. επεξ. δύο συρμάτων ή πλαστικών καλαθιών ανά κύκλο
- Πάντα το σωστό πρόγραμμα πλύσης – λύσεις για κάθε είδος
- Κορυφαία αποτελέσματα χάρη στο σύστημα φρέσκου νερού

\* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

EAN: 4002516577089 / Αριθμός υλικού: 12066310 / Παλιός αριθμός υλικού: 61040187SEE

<b>Τύπος &amp; σχεδιασμός κατασκευής</b>	
Τύπος κατασκευής	Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων, εμπρόσθια φόρτωσης
Εύρος	MasterLine
Μοντέλο	Speedplus
Σύστημα πλύσης	Εμπρόσθια φόρτωσης, καθαρού νερού
Αριθμός επιπέδων	2
Πρόσοψη	Ανοξείδωτο
Καπάκι	Ανοξείδωτο
Πλευρικά τοιχώματα	Ανοξείδωτο
Πίσω τοίχωμα	Γαλβανισμένο
<b>Εφαρμογή</b>	
Κατάλληλο για μικρά εστιατόρια/μπαρ	•
Κατάλληλο για τον ξενοδοχειακό κλάδο	•
Κατάλληλο για πανδοχεία	•
Κατάλληλο για καντίνες	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια και σχολεία	•
Κατάλληλο για γραφεία	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για εστιατόρια fast food	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
<b>Στοιχεία απόδοσης</b>	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	390
Συντομότερη διάρκεια προγράμματος σε min.	5
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	70
Απόδοση καθαρισμού σε πιάτα/ώρα	456
Απόδοση καθαρισμού σε κάνιστρα/ώρα	24
Δυνατότητα πλύσης πλαστικών κανίστρων σε δύο επίπεδα	•
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	28000
<b>Στοιχεία ελέγχου</b>	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Basic
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Προγράμματα [αριθμός]	11
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Λειτουργία ανεξαρτήτως γλώσσας	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,90
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
<b>Πιθανή παραλλαγή τάσης 1</b>	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	3,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,40

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

Με κάνιστρα για ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρείες εστίασης.



EAN: 4002516577089 / Αριθμός υλικού: 12066310 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040187SEE

Ασφάλεια σε A

16

### Παροχή / αποχέτευση νερού

Κρύο νερό [αριθμός]	1
Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	0,40-10,00
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm	100
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l	10,70
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS

Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης σε l

8,00

Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm

170

Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm

150

### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	820
Εξωτερική διάσταση με το καπάκι, ύψος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	920
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm	559
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm	536
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος άνω κανίστρου	474
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κανίστρου σε mm	516
Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm	216
Απαιτούμενο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Καθαρό βάρος [kg]	75
Μικτό βάρος σε kg	85
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m <sup>2</sup>	1200

### Δεδομένα εκπομπών

Εκπομπές - ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο	47 dB(A) re 20 μPa
Ηχητική ισχύς (LwA) σε dB(A) re 1 pW	59,0
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,44

### Προγράμματα

Γενικής χρήσης	•
Πολύ σύντομο	•
Σύντομο	•
Υγιεινή	•
Κρύο/πρόπλυση	•
Ποτήρια	•
Ποτήρια μπύρας	•
Μαχαιροτίρουνα	•
Πλαστικά	•
Εξοικονόμηση ενέργειας/Eco	•
Εντατικό	•
Αναγέννηση	•
Αποχέτευση νερού	•

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού

Με κάσιτρες για ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρείες εστίασης.



EAN: 4002516577089 / Αριθμός υλικού: 12066310 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040187SEE

### Σχεδιασμός κάσιτρων

2 ένθετα E 816 για πιάτα

1 πάνω κάσιτρο APFD 215

1 κάτω κάσιτρο APFD 220 για ένθετα

2 ένθετα APFD 420 για μαχαιροπίρουνα

Πάνω κάσιτρο ρυθμιζόμενο στο ύψος

Συνδυάζεται με κάσιτρο φιαλών APFD 210

### Χαρακτηριστικά

Στέγνωμα

χωρίς

1 συνδυαστικός δοσομετρητής στην πόρτα για απορρυπαντικό σε σκόνη και λαμπруντικό

Ενσωματωμένη αντλία/μονάδα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό

Ενσωματωμένη αντλία/μονάδα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό με ένδειξη στάθμης πλήρωσης

Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4401)

Θήκη για το αλάτι στην πόρτα

Perfect GlassCare

Ρυθμιζόμενος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος

Οπτική διασύνδεση

Εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με παρακολούθηση φίλτρου

Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)

### Επιλογές σύνδεσης

Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για λαμπруντικό

### Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα

CE

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

Προστασία από εκτινασσόμενα υγρά IPX1

Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων EMC

DIN 10512

DIN EN 17735