

PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Με κάνιστρα για ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρείες εστίασης.



- Μέγ. απόδοση καθαρισμού*: 456 πιάτα/ώρα ή 24κάνιστρα/ώρα
- Ποικ. επεξ. δύο συρμάτων ή πλαστικών καλαθιών ανά κύκλο
- Εξαιρετική ευκολία χρήσης με οθόνη αφής – M Touch Basic
- Κορυφαία αποτελέσματα χάρη στο σύστημα φρέσκου νερού
- Πάντα το σωστό πρόγραμμα πλύσης – λύσεις για κάθε είδος

* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

EAN: 4002516577096 / Αριθμός υλικού: 12066320 / Παλιός αριθμός υλικού: 61040130SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλυντήριο πιάτων κάτω πάγκου
Μοντέλο	Speedplus
Σύστημα πλύσης	Εμπρόσθιας φόρτωσης, καθαρού νερού
Αριθμός επιπέδων	2
Πρόσοψη	Ανοξείδωτο
Πλευρικά τοιχώματα	Γαλβανισμένο
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για μικρά εστιατόρια/μπαρ	•
Κατάλληλο για τον ξενοδοχειακό κλάδο	•
Κατάλληλο για πανδοχεία	•
Κατάλληλο για καντίνες	•
Κατάλληλο για γραφεία	•
Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις	•
Κατάλληλο για εστιατόρια fast food	•
Κατάλληλο για αθλητικά σωματεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	390
Συνομότερη διάρκεια προγράμματος σε min.	5
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	70
Απόδοση καθαρισμού σε πιάτα/ώρα	456
Απόδοση καθαρισμού σε κάνιστρα/ώρα	24
Δυνατότητα πλύσης πλαστικών κανίστρων σε δύο επίπεδα	•
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	28000
Διακόπτες	
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Προγράμματα [αριθμός]	11
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Λειτουργία ανεξαρτήτως γλώσσας	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,90
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
Πιθανή διαφορά τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	3,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,40
Ασφάλεια σε A	16
Παροχή/αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	1
Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	0,40-10,00

PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Με κάναστρα για ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρείες εστίασης.



EAN: 4002516577096 / Αριθμός υλικού: 12066320 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040130SEE

Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm	100
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l	10,70
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης σε l	8,00
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm	170
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm	150
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	820
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	580
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	920
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm	559
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm	536
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος άνω κανίστρου	474
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κανίστρου σε mm	516
Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm	216
Απαιτούμενο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Καθαρό βάρος [kg]	65
Μικτό βάρος σε kg	75
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N	1200
Δεδομένα εκπομπών	
Εκπομπές – ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο	47 dB(A) re 20 μPa
Ηχητική ισχύς (LwA) σε dB(A) re 1 pW	59,0
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,44
Προγράμματα	
Γενικής χρήσης	•
Πολύ σύντομο	•
Σύντομο	•
Υγιεινή	•
Κρύο/πρόπλυση	•
Ποτήρια	•
Ποτήρια μύρας	•
Μαχαιροπίρουνα	•
Πλαστικά	•
Εξοικονόμηση ενέργειας/Eco	•
Εντατικό	•
Αναγέννηση	•
Αποχέτευση νερού	•
Σχεδιασμός κάναστρων	
2 ένθετα E 816 για πιάτα	•
1 πάνω κάναστρο APFD 215	•
1 κάτω κάναστρο APFD 220 για ένθετα	•
2 ένθετα APFD 420 για μαχαιροπίρουνα	•
Πάνω κάναστρο ρυθμιζόμενο στο ύψος	•

PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Με κάνιστρα για ξενοδοχεία, εστιατόρια και εταιρείες εστίασης.



EAN: 4002516577096 / Αριθμός υλικού: 12066320 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040130SEE

Συνδυάζεται με κάνιστρο φιαλών APFD 210

Χαρακτηριστικά	
Στέγνωμα	χωρίς
1 συνδυαστικός δοσομετρητής στην πόρτα για απορρυπαντικό σε σκόνη και λαμπруντικό	•
Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4401)	•
Θήκη για το αλάτι στην πόρτα	•
Perfect GlassCare	•
Ρυθμιζόμενος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας	•
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος	•
Οπτική διασύνδεση	•
Εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με παρακολούθηση φίλτρου	•
Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)	•
Επιλογές σύνδεσης	
Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό	•
Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για λαμπруντικό	•
Πρότυπα, πιστοποιητ., σύμβολα	
CE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•
Προστασία από εκτινασόμενα υγρά IPX1	•
Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων EMC	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•