

PFD 404 U [WOB Hygiene]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Χωρίς κάνιστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



- Μέγ. απόδοση καθαρισμού*: 456 πιάτα/ώρα ή 24κάνιστρα/ώρα
- Κορυφαία αποτελέσματα χάρη στο σύστημα φρέσκου νερού
- Εξαιρετικά υγιεινά αποτελέσματα – θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος 85 °C
- Εύκολη και ασφαλής λειτουργία – αυτόματο άνοιγμα πόρτας
- Μέγιστη άνεση με την έγχρωμη οθόνη αφής M Touch Flex

* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

EAN: 4002516577188 / Αριθμός υλικού: 12066410 / Παλιός αριθμός υλικού: 61040431SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλυντήριο πιάτων κάτω πάγκου
Μοντέλο	Hygiene
Σύστημα πλύσης	Εμπρόσθιας φόρτωσης, καθαρού νερού
Αριθμός επιπέδων	2
Πρόσοψη	Ανοξειδωτο
Πλευρικά τοιχώματα	Γαλβανισμένο
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια και σχολεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	390
Συνοτόμωτη διάρκεια προγράμματος σε min.	5
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	85
Απόδοση καθαρισμού σε πιάτα/ώρα	456
Απόδοση καθαρισμού σε κάνιστρα/ώρα	24
Δυνατότητα πλύσης πλαστικών κανίστρων σε δύο επίπεδα	•
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	28000
Διακόπτες	
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Προγράμματα [αριθμός]	12
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Λειτουργία ανεξαρτήτως γλώσσας	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,90
Ασφάλεια σε A	16
Βύσμα CEE	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
Πιθανή διαφορά τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	3,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,40
Ασφάλεια σε A	16
Παροχή/αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	1
Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	0,40-10,00
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm	100

PFD 404 U [WOB Hygiene]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Χωρίς κάνιστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



EAN: 4002516577188 / Αριθμός υλικού: 12066410 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040431SEE

Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού

Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l

Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών

Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης σε l

Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm

Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm

Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm

Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος άνω κανίστρου

Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κανίστρου σε mm

Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm

Απαιτούμενο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm

Καθαρό βάρος [kg]

Μικτό βάρος σε kg

Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N

Δεδομένα εκπομπών

Εκπομπές – ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο

Ηχητική ισχύς (LwA) σε dB(A) re 1 pW

Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα

Προγράμματα

Γενικής χρήσης

Πολύ σύντομο

Σύντομο

Υγιεινή

Υγιεινή plus

Κρύο/πρόπλυση

Ποτήρια

Ποτήρια μπύρας

Μαχαιροπίρουνα

Πλαστικά

Εξοικονόμηση ενέργειας/Eco

Εντατικό

Αναγέννηση

Αποχέτευση νερού

Σχεδιασμός κάνιστρων

Χωρίς κάνιστρα

Συνδυάζεται με κάνιστρο φιαλών APFD 210

Χαρακτηριστικά

Στέγνωμα

1 συνδυαστικός δοσομετρητής στην πόρτα για απορρυπαντικό σε σκόνη και λαμπруντικό

•

10,70

Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS

8,00

170

150

820

598

595

920

670

740

559

536

474

516

216

600

67

77

1200

45 dB(A) re 20 μPa

57,0

1,44

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Υποβοήθηση στεγνώματος AutoOpen

•

PFD 404 U [WOB Hygiene]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Χωρίς κάνιστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



EAN: 4002516577188 / Αριθμός υλικού: 12066410 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040431SEE

Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4401)

Θήκη για το αλάτι στην πόρτα

AutoClose

Perfect GlassCare

Συμπυκνωτής ατμού με αερόλυμα

Κλειδαριά πόρτας, με προστασία κωδικού

Ρυθμιζόμενος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος

Οπτική διασύνδεση

Εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με παρακολούθηση φίλτρου

Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)

Επιλογές σύνδεσης

Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό

Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για λαμπρυντικό

Πρότυπα, πιστοποίηση, σύμβολα

CE

Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK

Προστασία από εκτινασόμενα υγρά IPX1

Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων EMC

DIN 10512

DIN EN 17735