

PFD 404 U [WB Hygiene]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Με κάνιστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



- Μέγ. απόδοση καθαρισμού*: 456 πιάτα/ώρα ή 24κάνιστρα/ώρα
- Κορυφαία αποτελέσματα χάρη στο σύστημα φρέσκου νερού
- Εξαιρετικά υγιεινά αποτελέσματα – θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος 85 °C
- Εύκολη και ασφαλής λειτουργία – αυτόματο άνοιγμα πόρτας
- Μέγιστη άνεση με την έγχρωμη οθόνη αφής M Touch Flex

* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

EAN: 4002516577225 / Αριθμός υλικού: 12066450 / Παλιός αριθμός υλικού: 61040420SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλυντήριο πιάτων κάτω πάγκου
Μοντέλο	Hygiene
Σύστημα πλύσης	Εμπρόσθιας φόρτωσης, καθαρού νερού
Αριθμός επιπέδων	2
Πρόσοψη	Λευκό λωτού
Πλευρικά τοιχώματα	Γαλβανισμένο
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς	•
Κατάλληλο για πανεπιστήμια και σχολεία	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	390
Συνομότερη διάρκεια προγράμματος σε min.	5
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	85
Απόδοση καθαρισμού σε πιάτα/ώρα	456
Απόδοση καθαρισμού σε κάνιστρα/ώρα	24
Δυνατότητα πλύσης πλαστικών κανίστρων σε δύο επίπεδα	•
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	28000
Διακόπτες	
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Προγράμματα [αριθμός]	12
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Λειτουργία ανεξαρτήτως γλώσσας	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,90
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
Πιθανή διαφορά τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	3,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,40
Ασφάλεια σε A	16
Παροχή/αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	1
Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	0,40-10,00
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22
Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm	100
Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•

PFD 404 U [WB Hygiene]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Με κάνιστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



EAN: 4002516577225 / Αριθμός υλικού: 12066450 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040420SEE

Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l

10,70

Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών

Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS

Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης σε l

8,00

Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm

170

Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm

150

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm

820

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

598

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

595

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

920

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

670

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

740

Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm

559

Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm

536

Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος άνω κανίστρου

474

Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κανίστρου σε mm

516

Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm

216

Απαιτούμενο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm

600

Καθαρό βάρος [kg]

75

Μικτό βάρος σε kg

85

Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N

1200

Δεδομένα εκπομπών

Εκπομπές – ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο

45 dB(A) re 20 μPa

Ηχητική ισχύς (LwA) σε dB(A) re 1 pW

57,0

Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα

1,44

Προγράμματα

Γενικής χρήσης

•

Πολύ σύντομο

•

Σύντομο

•

Υγιεινή

•

Υγιεινή plus

•

Κρύο/πρόπλυση

•

Ποτήρια

•

Ποτήρια μπίρας

•

Μαχαιροπίρουνα

•

Πλαστικά

•

Εξοικονόμηση ενέργειας/Eco

•

Εντατικό

•

Αναγέννηση

•

Αποχέτευση νερού

•

Σχεδιασμός κάνιστρων

2 ένθετα E 816 για πιάτα

•

1 πάνω κάνιστρο APFD 215

•

1 κάτω κάνιστρο APFD 220 για ένθετα

•

2 ένθετα APFD 420 για μαχαιροπίρουνα

•

Πάνω κάνιστρο ρυθμιζόμενο στο ύψος

•

Συνδυάζεται με κάνιστρο φιαλών APFD 210

•

PFD 404 U [WB Hygiene]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Με κάλιντρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



EAN: 4002516577225 / Αριθμός υλικού: 12066450 /
Παλιός αριθμός υλικού: 61040420SEE

Χαρακτηριστικά	
Στέγνωμα	Υποβοήθηση στεγνώματος AutoOpen
1 συνδυαστικός δοσομετρητής στην πόρτα για απορρυπαντικό σε σκόνη και λαμπруντικό	•
Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4401)	•
Θήκη για το αλάτι στην πόρτα	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Συμπυκνωτής ατμού με αερόλυμα	•
Κλειδαριά πόρτας, με προστασία κωδικού	•
Ρυθμιζόμενος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας	•
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος	•
Οπτική διασύνδεση	•
Εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με παρακολούθηση φίλτρου	•
Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)	•
Επιλογές σύνδεσης	
Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό	•
Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για λαμπруντικό	•
Πρότυπα, πιστοποιητ., σύμβολα	
CE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•
Προστασία από εκτινασόμενα υγρά IPX1	•
Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων EMC	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•