

PFD 407 U DOS [WB HygienePlus]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Με κάνιστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



- Μέγ. απόδοση καθαρισμού*: 456 πιάτα/ώρα ή 24κάνιστρα/ώρα
- Ιδιαίτερα υγιεινά αποτελέσματα – θερμική απολύμανση
- Κορυφαία αποτελέσματα χάρη στο σύστημα φρέσκου νερού
- Εύκολος και ασφαλής χειρισμός χάρη στην αυτόματη δοσομέτρηση
- Μέγιστη άνεση με την έγχρωμη οθόνη αφής M Touch Flex

* Ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ηλεκτρικού), οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.

EAN: 4002516577270 / Αριθμός υλικού: 12066500 / Παλαιός αριθμός υλικού: 61040785SEE

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής	
Τύπος κατασκευής	Πλυντήριο πιάτων με δυνατότητα κάτω πάγκου
Εύρος	MasterLine
Μοντέλο	Hygieneplus
Σύστημα πλύσης	Εμπρόσθιας φόρτωσης, καθαρού νερού
Αριθμός επιπέδων	2
Πρόσοψη	Ανοξείδωτο
Καπάκι	Χωρίς καπάκι
Πλευρικά τοιχώματα	Γαλβανισμένο
Εφαρμογή	
Κατάλληλο για μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηροκομεία	•
Κατάλληλο για νοσοκομεία	•
Κατάλληλο για παιδικούς σταθμούς	•
Στοιχεία απόδοσης	
Αποδεδειγμένη δράση κατά των ιών	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αντλία κυκλοφορίας Qmax σε l/min.	390
Συντομότερη διάρκεια προγράμματος σε min.	5
Μέγιστη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος σε °C	93
Απόδοση καθαρισμού σε πιάτα/ώρα	456
Απόδοση καθαρισμού σε κάνιστρα/ώρα	24
Δυνατότητα πλύσης πλαστικών κανίστρων σε δύο επίπεδα	•
Διάρκεια ζωής σε κύκλους πλύσης	28000
Στοιχεία ελέγχου	
Σύστημα χειρισμού	M Touch Flex
Μέγ. χρόνος προεπιλογής έναρξης προγράμμ. σε ώρες	24
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου	•
Προγράμματα [αριθμός]	12
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Επιλογή γλώσσας οθόνης	•
Λειτουργία ανεξαρτήτως γλώσσας	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	3N AC 400V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	8,50
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	8,90
Ασφάλεια σε A	16
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,90
Πιθανή παραλλαγή τάσης 1	
Ηλεκτρολογική σύνδεση	AC 230V 50HZ
Θερμαντική ισχύς σε kW	3,00
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,40
Ασφάλεια σε A	16
Παροχή / αποχέτευση νερού	
Κρύο νερό [αριθμός]	1
Ζεστό νερό [αριθμός]	1
Απαιτούμενη πίεση ροής σε bar	0,40-10,00
Αντλία αποχέτευσης [DN]	22

PFD 407 U DOS [WB HygienePlus]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Με κάλυψη, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



EAN: 4002516577270 / Αριθμός υλικού: 12066500 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040785SEE

Μέγιστο ύψος κεφαλής της αντλίας αποχέτευσης από το δάπεδο σε cm 100

Ενσωματωμένο αποσκληρυντικό νερού	•
Μέγιστη σκληρότητα νερού σε mmol/l	10,70
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης σε l	8,00
Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm	170
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm	150
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, ύψος σε mm	820
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	598
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	595
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	920
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, ύψος σε mm	559
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, πλάτος σε mm	536
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος άνω κανίστρου	474
Ωφέλιμος χώρος θαλάμου πλύσης, βάθος κάτω κανίστρου σε mm	516
Απόσταση τροφοδοσίας από το δάπεδο, σε mm	216
Απαιτούμενο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	600
Καθαρό βάρος [kg]	77
Μικτό βάρος σε kg	87
Μέγιστο φορτίο δαπέδου σε N/m ²	1200
Δεδομένα εκπομπών	
Εκπομπές – ηχητική πίεση στον εργασιακό χώρο	45 dB(A) re 20 μPa
Ηχητική ισχύς (LwA) σε dB(A) re 1 pW	57,0
Απώλεια θερμότητας στον χώρο σε MJ/ώρα	1,44
Προγράμματα	
Γενικής χρήσης	•
Πολύ σύντομο	•
Σύντομο	•
Υγιεινή	•
Υγιεινή plus	•
Θερμική απολύμανση (Vario TD)	•
Κρύο/πρόπλυση	•
Ποτήρια	•
Μαχαιροπίρουνα	•
Πλαστικά	•
Εξοικονόμηση ενέργειας/Eco	•
Εντατικό	•
Αναγέννηση	•
Αποχέτευση νερού	•
Σχεδιασμός κάλυψης	
2 ένθετα E 816 για πιάτα	•
1 πάνω κάλυψη APFD 215	•
1 κάτω κάλυψη APFD 220 για ένθετα	•
2 ένθετα APFD 420 για μαχαιροπίρουνα	•
Πάνω κάλυψη ρυθμιζόμενο στο ύψος	•

PFD 407 U DOS [WB HygienePlus]

Πλυντήριο πιάτων φρέσκου νερού κάτω πάγκου

Με κάνιστρα, για κάθε τοποθεσία με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.



EAN: 4002516577270 / Αριθμός υλικού: 12066500 /

Παλιός αριθμός υλικού: 61040785SEE

Συνδυάζεται με κάνιστρο φιαλών APFD 210

Χαρακτηριστικά	
Στέγνωμα	• Υποβοήθηση στεγνώματος AutoOpen
1 συνδυαστικός δοσομετρητής στην πόρτα για απορρυπαντικό σε σκόνη και λαμπруντικό	•
Ενσωματωμένη αντλία/μονάδα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό	•
Ενσωματωμένη αντλία/μονάδα δοσομέτρησης για υγρό απορρυπαντικό με ένδειξη στάθμης πλήρωσης	•
Θάλαμος πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας (1.4401)	•
Θήκη για το αλάτι στην πόρτα	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Συμπυκνωτής ατμού με αερόλυμα	•
Κλειδαριά πόρτας, με προστασία κωδικού	•
Ρυθμιζόμενος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας	•
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τελικού ξεβγάλματος	•
Οπτική διασύνδεση	•
Εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με παρακολούθηση φίλτρου	•
Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων (προαιρετικά)	•
Επιλογές σύνδεσης	
Εξωτερική μονάδα δοσομέτρησης για λαμπруντικό	•
Πρότυπα, πιστοποιητικά, σύμβολα	
CE	•
Συμμορφ. με την οδηγία περί μηχ. 2006/42/EK	•
Προστασία από εκτινασόμενα υγρά IPX1	•
Εξουδετέρωση ραδιοηλεκτρικών παρασίτων EMC	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•