

DGC 7860 HC Pro

για μαγείρεμα στον ατμό, ψήσιμο με ασύρματο θερμόμετρο + Hydroclean



- Μεγ. οθόνη αφής με αισθητήρα προσέγγισης – M Touch + MotionReact
- Ιδανικά αποτελέσματα – τεχνολογία DualSteam
- Τραγανό εξωτερικά, ζουμερό εσωτερικά – συνδυαστικό μαγείρεμα
- Miele@home – δικτύωση συσκευών μέσω WiFi + Mix και Match
- Εύκολος καθαρισμός – HydroClean και ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου



EAN: 4002516632399 / Αριθμός υλικού: 12100750 /
Παλιός αριθμός υλικού: 23786029D

Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής

Φούρνος ατμού combi	•
VitroLine	•
Χρώμα συσκευής	Μαύρο obsidian

Χαρακτηριστικά άνεσης

Γρήγορη προθέρμανση	•
Προθέρμανση	•
Εξωτερική παραγωγή ατμού	•
Αισθητήρας οξυγόνου	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις υγρασίας στο συνδυαστικό μαγείρεμα	•
Μαγείρεμα μενού χωρίς ανάμιξη των γεύσεων	•
Mix & Match	•
Θερμόμετρο ψητού	Χωρίς καλώδιο
Αυτόματα προγράμματα με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια	•

Τρόποι λειτουργίας

Θερμός αέρας plus	•
Πάνω/Κάτω αντίσταση	•
Μαγείρεμα στον ατμό	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με θερμό αέρα plus	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με πάνω/κάτω αντίσταση	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με γκριλ μεγάλης επιφάνειας	•
Sous-vide	•
Εντατικό ψήσιμο	•
Γκριλ με θερμό αέρα	•
Γκριλ	•
Γκριλ μικρής επιφάνειας	•
Άνω αντίσταση	•
Κάτω αντίσταση	•
Κέικ plus	•
Θερμός αέρας Eco	•
Μαγείρεμα στον ατμό Eco	•
Απόψυξη	•
Ψήσιμο με υγρασία	•
Αναθέρμανση	•
Θέρμανση πιάτων	•
Αυτόματα προγράμματα	•
Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες	•
Ειδικές εφαρμογές	•

Άνεση για τον χρήστη

Δικτύωση με το Miele@home	•
Οθόνη	M Touch
MotionReact: το φως ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση	•
MotionReact: η οθόνη ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση	•

DGC 7860 HC Pro

για μαγείρεμα στον ατμό, ψήσιμο με ασύρματο θερμόμετρο + Hydroclean



EAN: 4002516632399 / Αριθμός υλικού: 12100750 /
Παλιός αριθμός υλικού: 23786029D

MotionReact: ηχητικό σήμα ειδοποίησης όταν ανιχνεύεται
κίνηση

MotionReact: ανίχνευση προσόψεων ντουλαπιών	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Λειτουργία βοήθειας	•
Πτυσσόμενος πίνακας χειρισμού με SoftClose	•
Μαγείρεμα ανεξαρτήτως ποσότητας	•
Μαγείρεμα στον ατμό σε έως 4 επίπεδα ταυτόχρονα	•
Αυτόματη παρασκευή μενού	•
Μείωση ατμού πριν τη λήξη του προγράμματος	•
Πολυφωνικοί βομβητές	•
Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη ημερομηνίας	•
Χρονόμετρο	•
Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος	•
Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος	•
Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας	•
Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας	•
Προτεινόμενη θερμοκρασία	•
Προγράμματα χρήστη	•
Πρόγραμμα Sabbath	•
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις	•

Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++~D)	A+
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,3
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W	0,8
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	2,0
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min	20
Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min	20

Ευκολία στο καθάρισμα

Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια	•
Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ	•
Εξωτερική γεννήτρια ατμού	•
HydroClean	•
Πρόγραμμα μουλίσματος	•
Πρόγραμμα ξεβγάλματος	•
Πρόγραμμα στεγνώματος θαλάμου φούρνου	•
Πλαϊνές ράγες γρήγορης αφαίρεσης	•
Αφαιρούμενες ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες	•

DGC 7860 HC Pro

για μαγείρεμα στον ατμό, ψήσιμο με ασύρματο θερμόμετρο + Hydroclean

EAN: 4002516632399 / Αριθμός υλικού: 12100750 /
Παλιός αριθμός υλικού: 23786029D

Αυτόματη αφαλάτωση	•
Πόρτα CleanGlass	•
Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού	
DualSteam	•
Ισχύς γεννήτριας ατμού σε kW	3,30
Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l	1,4
Δοχείο φρέσκου νερού πίσω από τον πίνακα χειρισμού με μηχανισμό ανύψωσης	•
Δίσκος περισυλλογής δίπλα στον πτυσσόμενο πίνακα χειρισμού με SoftClose	•
Φίλτρο αποχέτευσης	•
Safety	
Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσοψη	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Κλείδωμα συστήματος	•
Σύστημα ψύξης ατμού	•
Αισθητήρας ασφάλισης	•
Τεχνικά στοιχεία	
Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l	67
Αριθμός επιπέδων σχαρών	4
Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm	595 x 596 x 567
Αριθμημένα επίπεδα σχαρών	•
Αρθρωση πόρτας	Κάτω
Φωτισμός φούρνου	BrilliantLight
Ελάχ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C	30
Μέγ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C	230
Ελάχ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C	40
Μέγ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C	100
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	560
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	568
Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	590
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	595
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	550
Πλάτος συσκευής σε mm	595
Ύψος συσκευής σε mm	596
Βάθος συσκευής σε mm	567
Βάρος σε kg	46,5
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	3,45
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50
Ασφάλεια σε A	16
Αριθμός φάσεων	1
Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα	•
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71	1
Σχάρα μαγειρέματος και ψησίματος με PerfectClean HBBR 71	1

DGC 7860 HC Pro

για μαγείρεμα στον ατμό, ψήσιμο με ασύρματο θερμομέτρο + Hydroclean



EAN: 4002516632399 / Αριθμός υλικού: 12100750 /
Παλιός αριθμός υλικού: 23786029D


Τηλεσκοπικές ράγες PerfectClean FlexiClip HFC 71 (ζεύγος)	1
Ασύρματο θερμομέτρο ψητού	1
Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες (ζεύγος)	1
Διάτρητα σκεύη μαγειρέματος από ανοξείδωτο ατσάλι	2
Μη διάτρητα ανοξείδωτα δοχεία μαγειρέματος	1
Καθαριστικό HydroClean	1
Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων	2

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□□, □□, □ □□, □□□□, □□□□
--	--

DGC 7860 HC Pro


για μαγείρεμα στον ατμό, ψήσιμο με ασύρματο θερμόμετρο + Hydroclean




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings