

DGC 7860 HC Pro Φούρνος ατμού combi



- Μεγ. οθόνη αφής με αισθητήρα προσέγγισης – M Touch + MotionReact
- Ιδανικά αποτελέσματα – τεχνολογία DualSteam
- Τραγανό εξωτερικά, ζουμερό εσωτερικά – συνδυαστικό μαγείρεμα
- Miele@home – δικτύωση συσκευών μέσω WiFi + Mix και Match
- Εύκολος καθαρισμός – HydroClean και ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου



EAN: 4002516632405 / Αριθμός υλικού: 12100760 / Παλιός αριθμός υλικού: 23786039D

| Τύπος & σχεδιασμός κατασκευής | |
|---|---------------|
| Χρώμα | Γκρι γραφίτη |
| Φούρνος ατμού combi | • |
| VitroLine | • |
| Χαρακτηριστικά άνεσης | |
| Γρήγορη προθέρμανση | • |
| Προθέρμανση | • |
| Εξωτερική παραγωγή ατμού | • |
| Αισθητήρας οξυγόνου | • |
| Εξατομικευμένες ρυθμίσεις υγρασίας στο συνδυαστικό μαγείρεμα | • |
| Μαγείρεμα μενού χωρίς ανάμιξη των γεύσεων | • |
| Mix & Match | • |
| Θερμόμετρο ψητού | Χωρίς καλώδιο |
| Αυτόματα προγράμματα με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης | • |
| Διατήρηση θερμότητας | • |
| Λειτουργία για τραγανή επιφάνεια | • |
| Τρόποι λειτουργίας | |
| Απόψυξη | • |
| Αυτόματα προγράμματα | • |
| Αυτόματα προγράμματα για συγκεκριμένες χώρες | • |
| Συνδυαστικό μαγείρεμα | • |
| Συνδυαστικό μαγείρεμα με θερμό αέρα plus | • |
| Συνδυαστικό μαγείρεμα με πάνω/κάτω αντίσταση | • |
| Συνδυαστικό μαγείρεμα με γκριλ μεγάλης επιφάνειας | • |
| Μαγείρεμα στον ατμό | • |
| Sous-vide | • |
| Αναθέρμανση | • |
| Ψήσιμο με υγρασία | • |
| Τρόποι λειτουργίας γκριλ | • |
| Γκριλ | • |
| Γκριλ μικρής επιφάνειας | • |
| Θερμός αέρας plus | • |
| Εντατικό ψήσιμο | • |
| Κέικ plus | • |
| Πάνω/Κάτω αντίσταση | • |
| Άνω αντίσταση | • |
| Κάτω αντίσταση | • |
| Γκριλ με θερμό αέρα | • |
| Θερμός αέρας Eco | • |
| Μαγείρεμα στον ατμό Eco | • |
| Θέρμανση πιάτων | • |
| Ειδικές εφαρμογές | • |
| Άνεση για τον χρήστη | |
| Δικτύωση με το Miele@home | • |
| Οθόνη | M Touch |
| MotionReact: το φως ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση | • |
| MotionReact: η οθόνη ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση | • |
| MotionReact: ηχητικό σήμα ειδοποίησης όταν ανιχνεύεται κίνηση | • |

DGC 7860 HC Pro Φούρνος ατμού combi



EAN: 4002516632405 / Αριθμός υλικού: 12100760 / Παλιός αριθμός υλικού: 23786039D

| | |
|--|------|
| MotionReact: ανίχνευση προσόψεων ντουλαπιών | • |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Λειτουργία βοήθειας | • |
| Πτυσσόμενος πίνακας χειρισμού με SoftClose | • |
| Μαγείρεμα ανεξαρτήτως ποσότητας | • |
| Μαγείρεμα στον ατμό σε έως 4 επίπεδα ταυτόχρονα | • |
| Αυτόματη παρασκευή μενού | • |
| Μείωση ατμού πριν τη λήξη του προγράμματος | • |
| Πολυφωνικοί βομβητές | • |
| Ένδειξη ώρας | • |
| Ένδειξη ημερομηνίας | • |
| Χρονόμετρο | • |
| Προγραμματιζόμενη έναρξη διάρκειας μαγειρέματος | • |
| Προγραμματιζόμενη λήξη διάρκειας μαγειρέματος | • |
| Προγραμματιζόμενη διάρκεια μαγειρέματος | • |
| Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας | • |
| Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας | • |
| Βομβητής για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας | • |
| Προτεινόμενη θερμοκρασία | • |
| Προγράμματα χρήστη | • |
| Πρόγραμμα Sabbath | • |
| Εξατομικευμένες ρυθμίσεις | • |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D) | A+ |
| Ευκολία στο καθάρισμα | |
| Ανοξείδωτος θάλαμος φούρνου με σαγρέ επιφάνεια | • |
| Πτυσσόμενο στοιχείο γκριλ | • |
| Εξωτερική γεννήτρια ατμού | • |
| HydroClean | • |
| Προγράμματα συντήρησης | • |
| Πρόγραμμα μουλιάσματος | • |
| Πρόγραμμα ξεβγάλματος | • |
| Πρόγραμμα στεγνώματος θαλάμου φούρνου | • |
| Πλαϊνές ράγες γρήγορης αφαίρεσης | • |
| Αφαιρούμενες ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες | • |
| Αυτόματη αφάλατωση | • |
| Πόρτα CleanGlass | • |
| Τεχνολογία ατμού/Παροχή νερού | |
| DualSteam | • |
| Ισχύς γεννήτριας ατμού σε kW | 3,30 |
| Όγκος δοχείου φρέσκου νερού σε l | 1,4 |
| Δοχείο φρέσκου νερού πίσω από τον πίνακα χειρισμού με μηχανισμό ανύψωσης | • |
| Δίσκος περισυλλογής δίπλα στον πτυσσόμενο πίνακα χειρισμού με SoftClose | • |
| Φίλτρο αποχέτευσης | • |
| Safety | |
| Σύστημα αποθέρμανσης συσκευής και κρύα πρόσψη | • |

DGC 7860 HC Pro Φούρνος ατμού combi

EAN: 4002516632405 / Αριθμός υλικού: 12100760 / Παλιός αριθμός υλικού: 23786039D

| | |
|---|---------------------|
| Απενεργοποίηση ασφαλείας | • |
| Κλείδωμα συστήματος | • |
| Σύστημα ψύξης ατμού | • |
| Αισθητήρας ασφάλισης | • |
| Τεχνικά στοιχεία | |
| Χωρητικότητα θαλάμου φούρνου σε l | 67 |
| Αριθμός επιπέδων σχαρών | 4 |
| Αριθμημένα επίπεδα σχαρών | • |
| Άρθρωση πόρτας | Κάτω |
| Φωτισμός φούρνου | BrilliantLight |
| Ελάχ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C | 30 |
| Μέγ. θερμοκρασίες φούρνου σε °C | 230 |
| Ελάχ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C | 40 |
| Μέγ. θερμοκρασίες μαγειρέματος στον ατμό σε °C | 100 |
| Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 560 |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 568 |
| Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 590 |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 595 |
| Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 550 |
| Διαστάσεις συσκευής (Π x Υ x Β) σε mm | 595 x 596 x 567 |
| Πλάτος συσκευής σε mm | 595 |
| Ύψος συσκευής σε mm | 596 |
| Βάθος συσκευής σε mm | 567 |
| Βάρος σε kg | 46,5 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 3,45 |
| Τάση σε V | 230 |
| Συχνότητα σε Hz | 50 |
| Ασφάλεια σε A | 16 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα | • |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 2 |
| Αντικατάσταση λυχνιών | Εξυπηρέτηση πελατών |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
| Ταψί γενικής χρήσης με PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Σχάρα μαγειρέματος και ψησίματος με PerfectClean HBRR 71 | 1 |
| Τηλεσκοπικές ράγες PerfectClean FlexiClip HFC 71 (ζεύγος) | 1 |
| Ασύρματο θερμομέτρο ψητού | 1 |
| Αφαιρούμενες πλευρικές ράγες (ζεύγος) | 1 |
| Διάτρητα σκεύη μαγειρέματος από ανοξείδωτο ατσάλι | 2 |
| Μη διάτρητα ανοξείδωτα δοχεία μαγειρέματος | 1 |
| Καθαριστικό HydroClean | 1 |
| Ταμπλέτες αφαίρεσης αλάτων | 2 |

DGC 7860 HC Pro Φούρνος ατμού combi




EAN: 4002516632405 / Αριθμός υλικού: 12100760 / Παλιός αριθμός υλικού: 23786039D

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης


Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


DGC 7860 HC Pro Φούρνος ατμού combi




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings