

KMDA 7272 FR-A Silence

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών με μοτέρ Silence και 4 ατομικές ζώνες μαγειρέματος για λειτουργία εξαγωγής



- Το πιο ήσυχο TwoInOne από τη Miele–Μοτέρ Silence
- Ευρυχωρία: 4 στρογγυλές εστίες
- Αυτόματη ρύθμιση ισχύος τουρμπίνας–Con@ctivity
- Μικρό σύστημα ελέγχου με την οθόνη αριθμών–ComfortSelect Plus
- Κατάλληλο για ευέλικτες διαδικασίες εξαγωγής

A+

EAN: 4002516614647 / Αριθμός υλικού: 12120710 / Παλιός αριθμός υλικού: 26727208D

Τύπος κατασκευής	
Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών	•
Τρόποι λειτουργίας	
Εξαγόμενος αέρας καθοδηγούμενος από προαιρετικά εξαρτήματα	DFK-xxxx, DMK 150-1
Μη καθοδηγούμενος αέρας ανακύκλωσης (εγκατάσταση Plug&Play)	Όχι
Σχεδιασμός	
Κομψή κεραμική επιφάνεια	•
Χρώμα κεραμικής επιφάνειας	Μαύρο
Ανοξείδωτο πλαίσιο	•
Χωρίς πλαίσιο – τοποθέτηση σε επιφάνεια	•
Χωνευτός απορροφητήρας	•
Χρώμα σχάρας κάλυψης	Μαύρο
Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Μέγιστος αριθμός σκευών	4
1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	εμπρός αριστερά
Τύπος	Δακτύλιος διπλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 110-220
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3000
Μέγ. ισχύς σε W	2300
2η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	πίσω αριστερά
Τύπος	Δακτύλιος διπλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 100-190
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	2100
Μέγ. ισχύς σε W	1400
3η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	πίσω δεξιά
Τύπος	Δακτύλιος διπλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 110-220
Μέγ. ισχύς σε W	2300
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3000
4η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος	
Θέση	εμπρός δεξιά
Τύπος	Δακτύλιος διπλού κυκλώματος
Μέγεθος σε mm	Ø 100-190
Μέγ. ισχύς σε W	1400
Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W	3000
Άνεση για τον χρήστη	
Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής	ComfortSelect Plus
Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity 3.0	•
Ψηφιακή ένδειξη βαθμίδας ισχύος	•
Χρώμα οθόνης	Κίτρινο
Αυτόματη προθέρμανση	•

KMDA 7272 FR-A Silence

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών
με μοτέρ Silence και 4 ατομικές ζώνες μαγειρέματος για λειτουργία εξαγωγής



EAN: 4002516614647 / Αριθμός υλικού: 12120710 / Παλιός αριθμός υλικού: 26727208D

Μόνιμη αναγνώριση σκευών	•
Διατήρηση θερμότητας	•
Λειτουργία Stop & Go	•
Λειτουργία ανάκλησης	•
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου ενεργού άνθρακα	•
Χρόνος παράτασης 5/15 min.	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•
Χρονόμετρο	•
Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού θόλου – CleanCover	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++–D)	A+
Μοτέρ ECO	•
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος	31,5
Μοτέρ Silence	•
Ενεργειακή κλάση υδροδυναμικής	A
Ενεργειακή κλάση φωτισμού	-
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους	A
Ευκολία στο καθάρισμα	
Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα	•
Σύστημα φίλτρου	
Πλήθος ανοξειδωτων φίλτρων λίπους που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων (10πλά)	1
Εξαγωγή	
Ροή αέρα στην ελάχ. βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	195
Ροή αέρα στη μέγ. βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	530
Ροή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m ³ /h) κατά EN 61591	610
Ροή αέρα στη βαθμίδα Booster (m ³ /h) σύμφωνα με το EN 61591	610
Ηχητική ισχύς στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	41,0
Ηχητική ισχύς στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) κατά EN 60704-3	64,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	67,0
Ηχητική πίεση στην ελάχ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	27,0
Ηχητική ισχύς στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 1 pW) σύμφωνα με το EN 60704-3	67,0
Ηχητική πίεση στη μέγ. βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	50,0
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 μPa) κατά EN 60704-2-13	53,0
Ηχητική πίεση στη βαθμίδα Booster (dB(A) re 20 μPa) σύμφωνα με το EN 60704-2-13	53,0
Safety	
Απενεργοποίηση ασφαλείας	•
Λειτουργία κλειδώματος	•
Κλειδώμα συστήματος	•
Έντοισιμένος ανεμιστήρας ψύξης	•
Προστασία από υπερθέρμανση	•

KMDA 7272 FR-A Silence

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών
με μοτέρ Silence και 4 ατομικές ζώνες μαγειρέματος για λειτουργία εξαγωγής





EAN: 4002516614647 / Αριθμός υλικού: 12120710 / Παλιός αριθμός υλικού: 26727208D

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας	•
Σύνδεση για διακόπτη επαφής παραθύρου	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	800
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	201
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	520
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	780
Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια	500
Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm	194
Βάρος σε kg	16
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	7,50
Τάση σε V	230
Συχνότητα σε Hz	50-60
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	1,6
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Ναι

KMDA 7272 FR-A Silence

Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών με μοτέρ Silence και 4 ατομικές ζώνες μαγειρέματος για λειτουργία εξαγωγής




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)



KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+x, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing

KMDA 7272 FR-A Silence


Επαγωγική εστία με ενσωματωμένη εξαγωγή υδρατμών
με μοτέρ Silence και 4 ατομικές ζώνες μαγειρέματος για λειτουργία εξαγωγής



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air – drawing