

G 5740 SC SL

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων, 45 cm

για τέλειο στέγνωμα χάρη στο στέγνωμα με τεχνολογία AutoOpen.



- Τέλεια αποτελέσματα σε λιγότερο από μία ώρα – QuickPowerWash
- Εξοικονομήστε έως 50% περισσότερη ενέργεια με τη σύνδεση ζεστού νερού Miele
- Απόλυτη στεγνότητα – Λειτουργία στεγνώματος AutoOpen
- Πολύ απλό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας – ComfortClose
- Άνεση και άψογα αποτελέσματα για καθημερινή χρήση – κάνιστρα ExtraComfort



EAN: 4002516607496 / Αριθμός υλικού: 12148030 / Παλιός αριθμός υλικού: 21574016A

| | |
|---|------------------------------|
| Μοντέλο | |
| Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων | • |
| Πλυντήριο πιάτων 45 cm | • |
| Σχεδιασμός | |
| Χρώμα πίνακα ελέγχου | Φωτεινό λευκό |
| Έκδοση πίνακα χειρισμού | Κάθετος πίνακας χειρισμού |
| Τύπος χειρισμού | Διακόπτης επιλ. προγράμματος |
| Οθόνη | Οθόνη κειμένου 1 γραμμής |
| Χρώμα οθόνης | Λευκό |
| MultiLingua | • |
| Ευκολία | |
| Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου | • |
| Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες | • |
| Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας | Οθόνη |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G) | C |
| Κατανάλωση νερού στο αυτόματο πρόγραμμα σε l από | 6,0 |
| Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο πρόγραμμα ECO σε kWh | 0,55 |
| Κατανάλωση ενέργειας στο πρόγραμμα ECO σε kWh μετά από 100 κύκλους προγράμματος | 55 |
| Τιμή κατανάλωσης σε kWh με σύνδεση ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO | 0,29 |
| Διάρκεια προγράμματος ECO σε λεπτά | 210 |
| Επίπεδο εκπομπών θορύβου | B |
| Εκπομπές θορύβου σε dB(A) | 44 |
| EcoFeedback | • |
| Τεχνολογία EcoPower | • |
| Αποδεδειγμένη υγιεινή | • |
| Σύνδεση ζεστού νερού | • |
| Μισό φορτίο | • |
| Ποιότητα αποτελεσμάτων | |
| Πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού | • |
| SensorDry | • |
| Ενεργό στέγνωμα με συμπίκνωση | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Προγράμματα πλύσης | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Αυτόματο | • |
| Εντατικό 75°C | • |
| Απαλό | • |
| ExtraQuiet 40 dB(A) | • |
| Φροντίδα σκευών | • |
| Επιλογές πλυντηρίου πιάτων | |
| Σύντομο | • |
| IntenseZone | • |
| Express | • |

G 5740 SC SL

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων, 45 cm

για τέλειο στέγνωμα χάρη στο στέγνωμα με τεχνολογία AutoOpen.




EAN: 4002516607496 / Αριθμός υλικού: 12148030 / Παλιός αριθμός υλικού: 21574016A

| | |
|---|---|
| Πρόσθετη πλύση | • |
| Πρόσθετο στέγνωμα | • |
| Σχεδιασμός κάμιστρων | |
| Φόρτωση μαχαιροπίρουνων | Κάνιστρο MultiFlex 45 |
| Σχεδίαση καλαθιών | ExtraComfort 45 cm |
| Πλήθος σερβιτσιών | 9 |
| Safety | |
| Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS | • |
| Ενδεικτική λυχνία φίλτρου | • |
| Κλείδωμα ασφαλείας | • |
| Τεχνικά στοιχεία | |
| Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 450 |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 450 |
| Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 845 |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 880 |
| Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 600 |
| Πλάτος συσκευής σε mm | 448 |
| Ύψος συσκευής σε mm | 845 |
| Βάθος συσκευής σε mm | 600 |
| Βάθος σε cm με την πόρτα ανοικτή | 119,5 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 48,4 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 2,00 |
| Τάση σε V | 230 |
| Ασφάλεια σε A | 10 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Πρότυπο ηλεκτρικής συχνότητας | 50 |
| Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm | 1,50 |
| Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm | 1,50 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1,70 |
| Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης | |
| Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua | deutsch, english, hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
| 1 x κουτί UltraTabs (20 ταμπλέτες) | • |
| Κουπόνι για 1 κουτί UltraTabs (20 ταμπλέτες) ή 3 κουτιά (από 60 ταμπλέτες) σε μειωμένη τιμή | • |

G 5740 SC SL

Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων, 45 cm

για τέλειο στέγνωμα χάρη στο στέγνωμα με τεχνολογία AutoOpen.



G7000, free standing dishwasher, 45cm (installation drawing)