

## KM 7867-1 FL Diamond

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής  
επαγωγή πλήρους επιφάνειας και DiamondFinish για μαγειρική απόλαυση διαρκείας



- Τελείωμα υψηλής αντοχής – DiamondFinish
- Έξυπνη αναγνώριση τηγανιού – για έως 4 τηγάνια
- Γρήγορη διαισθητική επιλογή με αριθμητικό πληκτρολόγιο – Smart Select White
- Επικοινωνία με τον απορροφητήρα – αυτόματη λειτουργία Con@ctivity
- Χωρίς πλαίσιο για χωνευτή εφαρμογή ή τοποθέτηση σε επιφάνεια

EAN: 4002516625933 / Αριθμός υλικού: 12158530 / Παλιός αριθμός υλικού: 26786773D

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Τύπος θέρμανσης</b>   |                              |
| Τύπος θέρμανσης  | Επαγωγική                    |
| <b>Τύπος κατασκευής</b>  |                              |
| Ανεξάρτητο της κουζίνας  | •                            |
| <b>Σχεδιασμός</b>  |                              |
| Κομψή κεραμική επιφάνεια   | •                            |
| Χωνευτό  | •                            |
| Χρώμα κεραμικής επιφάνειας   | Μαύρο γραφίτη                |
| Επιδοπέδια εγκατάσταση   | •                            |
| DiamondFinish  | •                            |
| <b>Στοιχεία ζώνης μαγειρέματος</b>                                       |                              |
| Αριθμός περιοχών μαγειρέματος  | 1                            |
| Μέγιστος αριθμός σκευών  | 4                            |
| <b>1η ζώνη/περιοχή μαγειρέματος</b>                                      |                              |
| Θέση   | Μπορεί να επιλεχθεί ελεύθερα |
| Τύπος  | Ολόκληρη η περιοχή           |
| Μέγεθος σε mm  | 570x390                      |
| Μέγ. ονομαστική ισχύς Booster σε W                                       | 3300                         |
| Μέγ. ισχύς σε W  | 2600                         |
| Μέγ. ονομαστική ισχύς TwinBooster σε W                                   | 3650                         |
| <b>Άνεση για τον χρήστη</b>  |                              |
| Miele@home   | •                            |
| Χειρισμός μέσω πλήκτρων αφής   | Smart Select                 |
| Αυτόματη λειτουργία Con@ctivity 3.0                                      | •                            |
| Αναγνώριση σκεύους και μεγέθους σκεύους                                  | •                            |
| Χρώμα οθόνης   | Λευκό                        |
| Αυτόματη προθέρμανση   | •                            |
| Διατήρηση θερμότητας   | •                            |
| Λειτουργία Stop & Go   | •                            |
| Λειτουργία ανάκλησης   | •                            |
| Απενεργοποίηση ασφαλείας   | •                            |
| Δυνατότητα εξατομικευμένων ρυθμίσεων (π.χ. βομβητές)                     | •                            |
| Έξυπνη αναγνώριση σκευών   | •                            |
| Υποβοήθηση τοποθέτησης   | •                            |
| Προστασία σκουπίσματος   | •                            |
| Χρονόμετρο   | •                            |
| <b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>                                     |                              |
| Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W                                   | 0,5                          |
| Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση αναμονής σε W                              | 1,0                          |
| Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W                   | 2,0                          |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση OFF σε min                 | 20                           |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής σε min            | 20                           |
| Χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε min | 20                           |
| <b>Ευκολία στο καθάρισμα</b>   |                              |
| Κεραμικό γυαλί που καθαρίζεται εύκολα                                    | •                            |

## KM 7867-1 FL Diamond

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής  
επαγωγή πλήρους επιφάνειας και DiamondFinish για μαγειρική απόλαυση διαρκείας




EAN: 4002516625933 / Αριθμός υλικού: 12158530 / Παλιός αριθμός υλικού: 26786773D


| <b>Safety</b>  |                |
|--|----------------|
| Απενεργοποίηση ασφαλείας   | •              |
| Λειτουργία κλειδώματος   | •              |
| Κλείδωμα συστήματος  | •              |
| Εντοιχισμένος ανεμιστήρας ψύξης  | •              |
| Προστασία από υπερθέρμανση   | •              |
| Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας                                       | •              |
| <b>Τεχνικά στοιχεία</b>  |                |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm   | 51 x 620 x 520 |
| Διαστάσεις σε mm (πλάτος)  | 620            |
| Διαστάσεις σε mm (ύψος)  | 51             |
| Διαστάσεις σε mm (βάθος)   | 520            |
| Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια      | 600            |
| Διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) για τοποθέτηση σε επιφάνεια       | 500            |
| Ύψος πλαισίου με κουτί συνδεσμολογίας σε mm                            | 51             |
| Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση | 600            |
| Εσωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση  | 500            |
| Βάρος σε kg  | 14             |
| Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (πλάτος) με χωνευτή τοποθέτηση | 624            |
| Εξωτερικές διαστάσεις εντοιχισμού σε mm (βάθος) με χωνευτή τοποθέτηση  | 524            |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW  | 7,30           |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m  | 1,4            |
| Τάση σε V  | 230            |
| Συχνότητα σε Hz  | 50-60          |
| <b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>   |                |
| Καλώδιο τροφοδοσίας  | Ναι            |

## KM 7867-1 FL Diamond

Επαγωγική εστία με χειριστήρια επί της συσκευής  
επαγωγή πλήρους επιφάνειας και DiamondFinish για μαγειρική απόλαυση διαρκείας



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL  
Diamond, KM7867-2FL Diamond – onset installation  
(installation drawings)



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-  
1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond – flush (installation  
drawings)