

WEG675 WCS TDos&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A | 9 kg | 1.400 σ.α.λ. | Αυτόματη δοσολογία | Προ-σιδέρωμα | Miele@home



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ιματισμού 20 ετών
- Εξοικονόμηση ενέργειας στην καλύτερη ενεργειακή κλάση (A)
- Ακριβής και αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού με το TwinDos®
- Το Προ-σιδέρωμα μειώνει το τσαλάκωμα εξοικονομώντας έως και 50% χρόνο και κόπο
- Πλήρης έλεγχος του πλυντηρίου ρούχων μέσω εφαρμογής με το Miele@home*

* Επιπλέον ψηφιακή προσφορά από τη Miele & Cie. KG. Όλες οι έξυπνες εφαρμογές λειτουργούν με το σύστημα Miele@home. Το εύρος λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τη χώρα.



EAN: 4002516647157 / Αριθμός υλικού: 12193380 / Παλιός αριθμός υλικού: 11EG6755EU1

Τύπος κατασκευής	
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άθρωση πόρτας	δεξιά
Μοντέλο	
Μάρκα προϊόντος	W1 Chrome Edition
Πόρτα εμπρός	•
Στύψιμο	
Μέγιστες στροφές στυψίματος	1400
Παύση ξεβγάλματος	•
Λειτουργία χωρίς στύψιμο	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Χρώμιο
Χρώμα περιστροφικού επιλογέα	Λευκό λωτού/δακτ. χρωμίου
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κεκλιμένο
Τύπος χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη	DirectSensor λευκό, 1 γραμμής
Απόδοση καθαρισμού	
Αυτόματος δοσομετρητής απορρυπαντικού TwinDos	•
Δοσομετρημένη παροχή CapDosing	•
Απαλή φροντίδα των ρούχων	
Κυψελωτός κάδος	•
Φορτίο σε kg	9,0
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Φωτισμός κάδου	LED
MultiLingua	•
Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού	•
AddLoad	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh	49
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l	48
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	B
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος στυψίματος)	A
Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική χωρητικότητα	209
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,40
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	0,80
Πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία «Κρύο» και «20°C»	•

WEG675 WCS TDos&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A I 9 kg I 1.400 σ.α.λ. I Αυτόματη δοσολογία I Προ-σιδέρωμα I Miele@home



EAN: 4002516647157 / Αριθμός υλικού: 12193380 /
Παλιός αριθμός υλικού: 11EG6755EU1

Αυτόματος έλεγχος φορτίου	•
Έλεγχος εισερχόμενου νερού	•
Ρύθμιση αφρού	•
Μοτέρ ProfiEco	•
Προγράμματα πλύσης	
Αυτόματο plus	•
Βαμβακερά (χρωματιστά)	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Πουκάμισα	•
Μεταξωτά (που πλένονται στο χέρι)	•
Μάλλινα (που πλένονται στο χέρι)	•
Express 20	•
Σκούρα/τζιν	•
Ρούχα Outdoor	•
Αδιαβροχοποίηση	•
Αθλητικά ρούχα	•
Καθαρισμός συσκευής	•
Βαμβακερά	•
Ξεχωριστό ξέβγαλμα/κολλάρισμα	•
Αντληση/στύψιμο	•
ECO 40-60	•
Πρόσθετα πλύσης	
Σύντομο	•
Μούλιασμα	•
Πρόπλυση	•
Πρόσθετο νερό	•
Πρόσθετο ξέβγαλμα	•
Έξτρα αθόρυβο	•
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος με ατμό	•
Βομβητής	•
AllergoWash	•
Ποιότητα	
Αντίβαρα από χυτοσίδηρο	•
Safety	
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Watercontrol-System
Κλείδωμα ασφαλείας	•
Κωδικός PIN	•
Οπτική διεπαφή	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	636
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1054
Βάθος συσκευής εκτός πόρτας (για εντοιχισμό κάτω από πάγκο) σε mm	600
Βάρος σε kg	95
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,10-2,40
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50

WEG675 WCS TDos&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A | 9 kg | 1.400 σ.α.λ. | Αυτόματη δοσολογία | Προ-σιδέρωμα | Miele@home



EAN: 4002516647157 / Αριθμός υλικού: 12193380 /

Παλιός αριθμός υλικού: 11EG6755EU1

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m

2

Αντικατάσταση λυχνιών

Εξυπηρέτηση πελατών

Παρεχόμενα εξαρτήματα

3 Caps

•

UltraPhase 1 + 2

•

Κουπόνι για 5 δοχεία UltraPhase Miele

•

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русскии, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština


WEG675 WCS TDos&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A | 9 kg | 1.400 σ.α.λ. | Αυτόματη δοσολογία | Προ-σιδέρωμα | Miele@home



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm