

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

με TwinDos και SingleWash για πλύσιμο ρούχων με οικονομία χρόνου και ενέργειας.



- Ακριβής και αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού με το TwinDos®
- Το QuickPowerWash εξασφαλίζει γρήγορα αποδοτικά αποτελέσματα σε μόλις 49 λεπτά
- Αποκλειστική σειρά CapDosing για διαφορετικά υφάσματα και λεκέδες
- Οθόνη & εύκολος και πρακτικός χειρισμός – ComfortSensor
- Miele@home – η έξυπνη δικτύωση προσφέρει νέες δυνατότητες*

* Επιπλέον ψηφιακή προσφορά από τη Miele & Cie. KG. Όλες οι έξυπνες εφαρμογές λειτουργούν με το σύστημα Miele@home. Το εύρος λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τη χώρα.



EAN: 4002516647584 / Αριθμός υλικού: 12193460 / Παλιός αριθμός υλικού: 11WI8601EU1

Τύπος κατασκευής	
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Μοντέλο	
Μάρκα προϊόντος	W1 White Edition
Πόρτα εμπρός	•
Στύψιμο	
Μέγιστες στροφές στύψιματος	1600
Παύση ξεβγάλματος	•
Λειτουργία χωρίς στύψιμο	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Μαύρο obsidian με δακτύλιο χρωμίου
Χρώμα περιστροφικού επιλογέα	Λευκό λωτού/δακτ. χρωμίου
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κλίση 5°
Τύπος χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη	DirectSensor λευκό, 1 γραμμής
Απόδοση καθαρισμού	
Πρωτοποριακή τεχνολογία PowerWash	•
Αυτόματος δοσομετρητής απορρυπαντικού TwinDos	•
Δοσομετρημένη παροχή CapDosing	•
Επιλογή αφαίρεσης λεκέδων	•
Πιστοποιημένη υγιεινή κατά των ιών	•
Απαλή φροντίδα των ρούχων	
Κυψελωτός κάδος	•
Φορτίο σε kg	9,0
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
MultiLingua	•
Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού	•
AddLoad	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh	49
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l	48
Κατηγορία απόδοσης στύψιματος	A
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος στύψιματος)	A
Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική χωρητικότητα	199
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,40

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

με TwinDos και SingleWash για πλύσιμο ρούχων με οικονομία χρόνου και ενέργειας.



EAN: 4002516647584 / Αριθμός υλικού: 12193460 /

Παλιός αριθμός υλικού: 11WI8601EU1

Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W 0,80

EcoFeedback	•
Πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία «Κρύο» και «20°C»	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου	•
Έλεγχος εισερχόμενου νερού	•
Ρύθμιση αφρού	•
Μοτέρ ProfiEco	•
Προγράμματα πλύσης	
QuickPowerWash	•
Αυτόματο plus	•
Βαμβακερά (χρωματιστά)	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Πουκάμισα	•
Μεταξωτά (που πλένονται στο χέρι)	•
Μάλλινα (που πλένονται στο χέρι)	•
Express 20	•
Σκούρα/τζιν	•
Ρούχα Outdoor	•
Αδιαβροχοποίηση	•
Αθλητικά ρούχα	•
Παπλώματα πουπουλένια	•
Μαξιλάρια	•
Πουπουλένια	•
Κουρτίνες	•
Υγιεινή – βαμβακερά	•
Καθαρισμός συσκευής	•
Βαμβακερά	•
Πρώτη πλύση	•
Ξεχωριστό ξέβγαλμα/κολλάρισμα	•
Άντληση/στύψιμο	•
ECO 40-60	•
Πρόσθετα πλύσης	
SingleWash	•
Σύντομο	•
Μούλιασμα	•
Πρόπλυση	•
Πρόσθετο νερό	•
Πρόσθετο ξέβγαλμα	•
Έξτρα αθόρυβο	•
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος με ατμό	•
Βομβητής	•
AllergoWash	•
Ποιότητα	
Αντίβαρα από χυτοσίδηρο	•
Safety	
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Watercontrol-System
Κλείδωμα ασφαλείας	•
Κωδικός PIN	•
Οπτική διεπαφή	•

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

με TwinDos και SingleWash για πλύσιμο ρούχων με οικονομία χρόνου και ενέργειας.



EAN: 4002516647584 / Αριθμός υλικού: 12193460 /
Παλιός αριθμός υλικού: 11WI8601EU1

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	643
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1077
Βάρος σε kg	94
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,10-2,40
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2

Παρεχόμενα εξαρτήματα

3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Κουπόνι για 5 δοχεία UltraPhase Miele	•

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

με TwinDos και SingleWash για πλύσιμο ρούχων με οικονομία χρόνου και ενέργειας.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm