

WCR870 WPS PWash&TDos&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A | 9 kg | 1.600 σ.α.λ. | M Touch | Αυτόματη δοσολογία | QuickPowerWash



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ματιών 20 ετών
- Εξοικονόμηση ενέργειας στην καλύτερη ενεργειακή κλάση (A)
- M Touch – εύκολος έλεγχος πατώντας ή σύροντας με το δάκτυλο
- Ακριβής και αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού με το TwinDos®
- Το QuickPowerWash εξασφαλίζει γρήγορα αποδοτικά αποτελέσματα σε μόλις 49 λεπτά



EAN: 4002516647607 / Αριθμός υλικού: 12193470 / Παλιός αριθμός υλικού: 11CR8706EU1

Τύπος κατασκευής	
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άθρωση πόρτας	δεξιά
Μοντέλο	
Μάρκα προϊόντος	W1 Chrome Edition
Πόρτα εμπρός	•
Στύψιμο	
Μέγιστες στροφές στύψιματος	1600
Πάυση ξεβγάλματος	•
Λειτουργία χωρίς στύψιμο	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Χρώμιο
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κεκλιμένο
Τύπος χειρισμού	Χειρισμός με την αφή
Οθόνη	MTouch
Απόδοση καθαρισμού	
Πρωτοποριακή τεχνολογία PowerWash	•
Αυτόματος δοσομετρητής απορρυπαντικού TwinDos	•
Δοσομετρημένη παροχή CapDosing	•
Επιλογή αφαίρεσης λεκέδων	•
Πιστοποιημένη υγιεινή κατά των ιών	•
Απαλή φροντίδα των ρούχων	
Κυψελωτός κάδος	•
Φορτίο σε kg	9,0
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Βοηθός πλύσης	•
Ενημερωτικό κείμενο	•
Αγαπημένα προγράμματα	•
Φωτισμός κάδου	LED
MultiLingua	•
Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού	•
AddLoad	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh	49
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l	48
Κατηγορία απόδοσης στύψιματος	A
Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος στύψιματος)	A
Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική χωρητικότητα	199

WCR870 WPS PWash&TDos&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A | 9 kg | 1.600 σ.α.λ. | M Touch | Αυτόματη δοσολογία | QuickPowerWash



EAN: 4002516647607 / Αριθμός υλικού: 12193470 /

Παλιός αριθμός υλικού: 11CR8706EU1

Όνομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,30
Όνομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	0,70
EcoFeedback	•
Πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία «Κρύο» και «20°C»	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου	•
Έλεγχος εισερχόμενου νερού	•
Ρύθμιση αφρού	•
Μοτέρ ProfiEco	•
Προγράμματα πλύσης	
QuickPowerWash	•
Αυτόματο plus	•
Βαμβακερά (χρωματιστά)	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Πουκάμισα	•
Μεταξωτά (που πλένονται στο χέρι)	•
Μάλλια (που πλένονται στο χέρι)	•
Express 20	•
Σκούρα	•
Τζιν	•
Ρούχα Outdoor	•
Αδιαβροχοποίηση	•
Αθλητικά ρούχα	•
Φόρμες	•
Παπλώματα πουπουλένια	•
Μαξιλάρια	•
Πουπουλένια	•
Κουρτίνες	•
Υγιεινή – βαμβακερά	•
Καθαρισμός συσκευής	•
Βαμβακερά	•
Πρώτη πλύση	•
Ξεχωριστό ξέβγαλμα	•
Κολλάρισμα	•
Αντληση/στύψιμο	•
ECO 40-60	•
Πρόσθετα πλύσης	
SingleWash	•
Σύντομο	•
Μούλιασμα	•
Πρόπλυση	•
Πρόσθετο νερό	•
Πρόσθετο ξέβγαλμα	•
Έξτρα αθόρυβο	•
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος με ατμό	•
Βομβητής	•
AllergoWash	•
Ποιότητα	
Αντίβαρα από χυτοσίδηρο	•

WCR870 WPS PWash&TDos&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A | 9 kg | 1.600 σ.α.λ. | M Touch | Αυτόματη δοσολογία | QuickPowerWash



EAN: 4002516647607 / Αριθμός υλικού: 12193470 /
Παλιός αριθμός υλικού: 11CR8706EU1

Safety	
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Waterproof-System
Κλειδωμα ασφαλείας	•
Κωδικός PIN	•
Οπτική διεπαφή	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	636
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1054
Βάθος συσκευής εκτός πόρτας (για εντοιχισμό κάτω από πάγκο) σε mm	600
Βάρος σε kg	95
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,10-2,40
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Κουπόνι για 5 δοχεία UltraPhase Miele	•
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, russkij, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


WCR870 WPS PWash&TDos&9kg

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A | 9 kg | 1.600 σ.α.λ. | M Touch | Αυτόματη δοσολογία | QuickPowerWash




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm