

WWV980 WPS Passion

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A | 9 kg | 1.600 σ.α.λ. | M Touch | SteamCare | ζεστό νερό



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ματισμού 20 ετών
- Εξοικονόμηση ενέργειας στην καλύτερη ενεργειακή κλάση (A)
- M Touch – εύκολος έλεγχος πατώντας ή σύροντας με το δάκτυλο
- Το SteamCare μειώνει τον χρόνο σιδερώματος έως και 50% και φρεσκάρει τα ρούχα
- Εξοικονόμηση έως 65% στη δαπάνη ρεύματος με την πρόσθετη σύνδεση ζεστού νερού



EAN: 4002516647720 / Αριθμός υλικού: 12193500 / Παλιός αριθμός υλικού: 11WW9806EU1

Τύπος κατασκευής	
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άθρωση πόρτας	δεξιά
Μοντέλο	
Μάρκα προϊόντος	W1 White Edition
Πόρτα εμπρός	•
Στύψιμο	
Μέγιστες στροφές στυψίματος	1600
Παύση ξεβγάλματος	•
Λειτουργία χωρίς στύψιμο	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Ασημί Alu. με δακτύλιο χρωμίου
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κλίση 5°
Τύπος χειρισμού	Χειρισμός με την αφή
Οθόνη	MTouch
Απόδοση καθαρισμού	
Πρωτοποριακή τεχνολογία PowerWash	•
Αυτόματος δοσομετρητής απορρυπαντικού TwinDos	•
Δοσομετρημένη παροχή CapDosing	•
Επιλογή αφαίρεσης λεκέδων	•
Πιστοποιημένη υγιεινή κατά των ιών	•
Απαλή φροντίδα των ρούχων	
Κυψελωτός κάδος	•
Φορτίο σε kg	9,0
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Σύστημα ατμού SteamCare	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Βοηθός πλύσης	•
Ενημερωτικό κείμενο	•
Αγαπημένα προγράμματα	•
Φωτισμός κάδου	LED
MultiLingua	•
Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού	•
Ένδειξη φορτίου και προτεινόμενη δοσολογία	•
AddLoad	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh	49
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l	48
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	A

WWV980 WPS Passion

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A | 9 kg | 1.600 σ.α.λ. | M Touch | SteamCare | ζεστό νερό



EAN: 4002516647720 / Αριθμός υλικού: 12193500 / Παλιός αριθμός υλικού: 11WV9806EU1

Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος στυψίματος)	A
Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική χωρητικότητα	199
Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W	0,30
Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε W	0,70
Σύνδεση ζεστού νερού	•
EcoFeedback	•
Πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία «Κρύο» και «20°C»	•
Αυτόματος έλεγχος φορτίου	•
Έλεγχος εισερχόμενου νερού	•
Ρύθμιση αφρού	•
Μοτέρ ProfiEco	•
Προγράμματα πλύσης	
QuickPowerWash	•
Αυτόματο plus	•
Βαμβακερά (χρωματιστά)	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Πουκάμισα	•
Μεταξωτά (που πλένονται στο χέρι)	•
Μάλλινα (που πλένονται στο χέρι)	•
Express 20	•
Σκούρα	•
Τζιν	•
Ρούχα Outdoor	•
Αδιαβροχοποίηση	•
Αθλητικά ρούχα	•
Φόρμες	•
Παπλώματα πουπουλένια	•
Μαξιλάρια	•
Πουπουλένια	•
Κουρτίνες	•
Υγιεινή – βαμβακερά	•
Φροντίδα με ατμό	•
Καθαρισμός συσκευής	•
Βαμβακερά	•
Πρώτη πλύση	•
Ξεχωριστό ξέβγαλμα	•
Κολλάρισμα	•
Άντληση/στύψιμο	•
ECO 40-60	•
Πρόσθετα πλύσης	
SingleWash	•
Σύντομο	•
Μούλιασμα	•
Πρόπλυση	•
Πρόσθετο νερό	•
Πρόσθετο ξέβγαλμα	•
Έξτρα αθόρυβο	•

WWV980 WPS Passion

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A | 9 kg | 1.600 σ.α.λ. | M Touch | SteamCare | ζεστό νερό



EAN: 4002516647720 / Αριθμός υλικού: 12193500 /

Παλιός αριθμός υλικού: 11WW9806EU1

Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος με ατμό

Βομβητής

AllergoWash

Ποιότητα

Αντίβαρα από χυτοσίδηρο

Safety

Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών

Κλείδωμα ασφαλείας

Κωδικός PIN

Οπτική διεπαφή

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις σε mm (πλάτος)

Διαστάσεις σε mm (ύψος)

Διαστάσεις σε mm (βάθος)

Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα

Βάρος σε kg

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

Τάση σε V

Ασφάλεια σε A

Συχνότητα σε Hz

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m

Αντικατάσταση λυχνιών

Παρεχόμενα εξαρτήματα

3 Caps

UltraPhase 1 + 2

Κουπόνι για 5 δοχεία UltraPhase Miele

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

•

•

•

•

•

•

Waterproof-System

•

•

•

•

596

850

643

1077

98

2,10-2,40

220-240

10

50

2

Εξυπηρέτηση πελατών

•

•

•

•

bahasa malaysia, dansk,

deutsch, english (AU),

english (CA), english (GB),

english (US), español,

français (CA), français

(FR), hrvatski, italiano,

magyar, nederlands,

norsk, polski, portugues,

rusckij, romãna,

slovenčina, slovenščina,

srpski, suomi, svenska,

türkçe, українська, čeština,


ελληνικά, , , ,

,


WWW980 WPS Passion

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1:

A | 9 kg | 1.600 σ.α.λ. | M Touch | SteamCare | ζεστό νερό



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm