

## WWV980 WPS Passion

### Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

το οικονομικό πολυεργαλείο που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προσδοκίες.



- Δοκιμασμένα για άριστη φροντίδα ματισμού 20 ετών
- Εξοικονόμηση ενέργειας στην καλύτερη ενεργειακή κλάση (A)
- M Touch – εύκολος έλεγχος πατώντας ή σύροντας με το δάκτυλο
- Το SteamCare μειώνει τον χρόνο σιδερώματος έως και 50% και φρεσκάρει τα ρούχα
- Εξοικονόμηση έως 65% σε δαπάνες ρεύματος με την πρόσθετη
- σύνδεση ζεστού νερού



EAN: 4002516647720 / Αριθμός υλικού: 12193500 / Παλιός αριθμός υλικού: 11WW9806EU1

<b>Τύπος κατασκευής</b>	
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άθρωση πόρτας	δεξιά
<b>Μοντέλο</b>	
Μάρκα προϊόντος	W1 White Edition
Πόρτα εμπρός	•
<b>Στύψιμο</b>	
Μέγιστες στροφές στυψίματος	1600
Παύση ξεβγάλματος	•
Λειτουργία χωρίς στύψιμο	•
<b>Σχεδιασμός</b>	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Ασημί Alu. με δακτύλιο χρωμίου
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κλίση 5°
Τύπος χειρισμού	Χειρισμός με την αφή
Οθόνη	MTouch
<b>Απόδοση καθαρισμού</b>	
Πρωτοποριακή τεχνολογία PowerWash	•
Αυτόματος δοσομετρητής απορρυπαντικού TwinDos	•
Δοσομετρημένη παροχή CapDosing	•
Επιλογή αφαίρεσης λεκέδων	•
Πιστοποιημένη υγιεινή κατά των ιών	•
<b>Απαλή φροντίδα των ρούχων</b>	
Κυψελωτός κάδος	•
Φορτίο σε kg	9,0
<b>Άνεση για τον χρήστη</b>	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Σύστημα ατμού SteamCare	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη ώρας	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	•
Βοηθός πλύσης	•
Ενημερωτικό κείμενο	•
Αγαπημένα προγράμματα	•
Φωτισμός κάδου	LED
MultiLingua	•
Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού	•
Ένδειξη φορτίου και προτεινόμενη δοσολογία	•
AddLoad	•
<b>Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα</b>	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους λειτουργίας για τον κύκλο πλύσης σε kWh	49
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε l	48
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	A

WWV980 WPS Passion

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

το οικονομικό πολυεργαλείο που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προσδοκίες.



EAN: 4002516647720 / Αριθμός υλικού: 12193500 /

Παλιός αριθμός υλικού: 11WV9806EU1

Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (κύκλος  
στυψίματος) A

Διάρκεια προγράμματος ECO 40-60 με ονομαστική  
χωρητικότητα 199

Ονομαστική ισχύς σε κατάσταση OFF σε W 0,30

Ονομαστική ισχύς σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής σε  
W 0,70

Σύνδεση ζεστού νερού •

EcoFeedback •

Πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία «Κρύο» και «20°C» •

Αυτόματος έλεγχος φορτίου •

Έλεγχος εισερχόμενου νερού •

Ρύθμιση αφρού •

Μοτέρ ProfiEco •

#### Προγράμματα πλύσης

QuickPowerWash •

Αυτόματο plus •

Βαμβακερά (χρωματιστά) •

Προστασία από τσαλάκωμα •

Ευαίσθητα •

Πουκάμισα •

Μεταξωτά (που πλένονται στο χέρι) •

Μάλλινα (που πλένονται στο χέρι) •

Express 20 •

Σκούρα •

Τζιν •

Ρούχα Outdoor •

Αδιαβροχοποίηση •

Αθλητικά ρούχα •

Φόρμες •

Παπλώματα πουπουλένια •

Μαξιλάρια •

Πουπουλένια •

Κουρτίνες •

Υγιεινή – βαμβακερά •

Φρεσκάρισμα (ατμός) •

Φροντίδα με ατμό •

Καθαρισμός συσκευής •

Βαμβακερά •

Πρώτη πλύση •

Ξεχωριστό ξέβγαλμα •

Κολλάρισμα •

Άντληση/στύψιμο •

ECO 40-60 •

#### Πρόσθετα πλύσης

SingleWash •

Σύντομο •

Μούλιασμα •

Πρόπλυση •

Πρόσθετο νερό •

Πρόσθετο ξέβγαλμα •

## WWW980 WPS Passion

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

το οικονομικό πολυεργαλείο που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προσδοκίες.




EAN: 4002516647720 / Αριθμός υλικού: 12193500 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 11WW9806EU1

Έξτρα αθόρυβο	•
Αφράτεμα με ατμό	•
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος με ατμό	•
Βομβητής	•
AllergoWash	•
<b>Ποιότητα</b>	
Αντίβαρα από χυτοσίδηρο	•
<b>Safety</b>	
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών	Waterproof-System
Κλειδώμα ασφαλείας	•
Κωδικός PIN	•
Οπτική διεπαφή	•
<b>Τεχνικά στοιχεία</b>	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	643
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1077
Βάρος σε kg	98
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	2,10-2,40
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
<b>Παρεχόμενα εξαρτήματα</b>	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Κουπόνι για 5 δοχεία UltraPhase Miele	•
<b>Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης</b>	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, russkij, romãna, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## WWW980 WPS Passion

Πλυντήριο ρούχων μπροστινής φόρτωσης W1

το οικονομικό πολυεργαλείο που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προσδοκίες.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm