

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg
 Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:
 με SteamFinish, DryCare 40 και SilenceDrum για ήπιο στέγνωμα.



- Λιγότερο σιδέρωμα, περισσότερη φρεσκάδα – SteamFinish
- Ευχάριστα αθόρυβο στέγνωμα – SilenceDrum
- DryCare 40 – στεγνώνει σχεδόν ό,τι πλένεται στους 40°C
- Ταχύτερο στέγνωμα με μέγιστη ενεργειακή απόδοση – EcoSpeed
- Ευελιξία και άνεση χάρη στη δικτύωση – Miele@home

A+++

EAN: 4002516646006 / Αριθμός υλικού: 12194250 /
 Παλιός αριθμός υλικού: 12WL7802EU1

Τύπος κατασκευής	
Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα	•
Παράπλευρη τοποθέτηση	•
Χωνευτή τοποθέτηση	•
Άρθρωση πόρτας	αριστερά, Αναστρέψιμο
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Μοντέλο	
Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα συσκευής	Λευκό λωτού
Χρώμα πίνακα χειρισμού	Λευκό λωτού
Σχεδίαση πόρτας	Μαύρο obsidian με δακτύλιο χρωμίου
Χρώμα περιστροφικού επιλογέα	Λευκό λωτού/δακτ. χρωμίου
Έκδοση πίνακα χειρισμού	Κλίση 5°
Τύπος χειρισμού	Περιστροφικό χειριστήριο
Οθόνη	DirectSensor λευκό, 1 γραμμής
Αποτελέσματα στεγνώματος	
Στέγνωμα ακριβείας PerfectDry	•
Σύστημα αρώματος FragranceDos ²	•
Έξυπνη αντιστροφή κάδου	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή	•
Αποδεδειγμένη υγιεινή κατά των ιών	•
Απαλή φροντίδα των ρούχων	
SilenceDrum	•
Φορτίο σε kg	9,0
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Wash2Dry	•
Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες	•
Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου	•
Ένδειξη προόδου προγράμματος	Όχι
Φωτισμός κάδου	LED
MultiLingua	•
Πακέτο ακουστικής για τις χαμηλότερες δυνατές εκπομπές θορύβου	•
Δοχείο συλλογής συμπυκνώματος	•
Εντοιχισμένη αποχέτευση συμπυκνωμένων υδρατμών	•
AddLoad	•
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	185
Διάρκεια κανονικού προγράμματος σε λεπτά	184
Επίπεδο θορύβου στο πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο σε dB(A)re1pW	64
Κλάση απόδοσης συμπίκνωσης	A
Ενεργειακή κατανάλωση σε kWh στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο	1,55
EcoFeedback	•

TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg
 Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:
 με SteamFinish, DryCare 40 και SilenceDrum για ήπιο στέγνωμα.



EAN: 4002516646006 / Αριθμός υλικού: 12194250 /
 Παλιός αριθμός υλικού: 12WL7802EU1

Τεχνολογία EcoDry	•
Εναλλάκτης θερμότητας που δεν χρειάζεται συντήρηση	•
Μοτέρ ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Προγράμματα στεγνωμάτος	
Αυτόματο plus	•
Βαμβακερά (χρωματιστά)	•
Βαμβακερά	•
Προστασία από τσαλάκωμα	•
Ευαίσθητα	•
Πουκάμισα	•
Ευαίσθητα μεταξωτά	•
Ευαίσθητα μάλλινα	•
Express	•
Τζιν	•
Ρούχα Outdoor	•
Αδιαβροχοποίηση	•
Αθλητικά ρούχα	•
Μαξιλάρια κανονικά	•
Κρύος αέρας	•
Ζεστός αέρας	•
Πρόγραμμα για καλάθι	•
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος	•
Σεντόνια	•
Φροντίδα με ατμό	•
Πρόσθετα στεγνωμάτος	
Προστασία από το τσαλάκωμα	•
Βομβητής	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Ποιότητα	
Απαλές ραβδώσεις	•
Safety	
Κωδικός PIN	•
Ένδειξη «αδειάστε το δοχείο»	•
Ένδειξη «καθαρίστε το φίλτρο»	•
Οπτική διεπαφή	•
Τεχνικά στοιχεία	
Διαστάσεις σε mm (πλάτος)	596
Διαστάσεις σε mm (ύψος)	850
Διαστάσεις σε mm (βάθος)	643
Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα	1077
Βάρος σε kg	57
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	1,10
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Συχνότητα σε Hz	50
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	2,0
Ερμητικά στεγανό	•
Τύπος ψυκτικού	R290


TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg
 Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:
 με SteamFinish, DryCare 40 και SilenceDrum για ήπιο στέγνωμα.




EAN: 4002516646006 / Αριθμός υλικού: 12194250 /
 Παλιός αριθμός υλικού: 12WL7802EU1

Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg	0,14
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού σε CO ₂ e	3
Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης της συσκευής σε CO ₂ e	0,42
Αντικατάσταση λυχνιών	Εξυπηρέτηση πελατών
Παρεχόμενα εξαρτήματα	
Φιαλίδιο αρώματος	•
Κουπόνι για δεύτερο φιαλίδιο αρώματος	•
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης	
Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, russkij, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TWL780WP EcoSpeed&Steam&9kg
Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας T1:
με SteamFinish, DryCare 40 και SilenceDrum για ήπιο στέγνωμα.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm